

Technaxx® Manuale di istruzioni

Tavolo da campeggio solare pieghevole 20W TX-251

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza.

Conservare con cura questo manuale di istruzioni per riferimento futuro o condivisione del prodotto. Fai lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto * Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali Internet.

Caratteristiche

- Genera energia con il piano del tavolo solare
- 1 porta USB-A e 1 porta USB-C per caricare facilmente smartphone e tablet
- Design pieghevole e compatto, perfetto per il campeggio e all'aperto
- Facile da montare
- Due porta oggetti ai lati
- Portaoggetti sotto il tavolo per ulteriore spazio
- Comode borse per il trasporto
- Tessuto realizzato in materiale PVC

Dichiarazione di conformità

La Dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo: www.technaxx.de (cliccando in basso alla pagina su "Dichiarazione di conformità").



Disposizione

Smaltimento dell'imballaggio. Suddividere i materiali di imballaggio per tipologia al momento dello smaltimento. Smaltire cartone e cartoncino nella carta straccia. I fogli devono essere inviati alla raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (Si applica nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a

smaltire i vecchi dispositivi che non possono più essere utilizzare separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi apparecchi vengano riciclati correttamente e che siano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo raffigurato qui

Specificazioni tecniche

Massimo energia	20 W ±5% (sotto STC*)
Massimo voltaggio	4,74 V
Corrente	3,0 A massimo
Efficienza	>19%
Tempo di ricarica	fino a 10.000mAh in circa 10 ore
Uscita USB	USB-A: 5 V/2,4 A USB-C: 5 V/2,4 A con 16 W max.
Temperatura operativa	-20°C~+60°C
Classe di protezione	IP54 (la scatola di giunzione non è impermeabile)
Materiale	Superficie in PET satinato, tessuto in poliestere inferiore in PVC opaco 1680D
Capacità di carico	5 kg massimo.
Peso / dimensioni	1,9 kg/ Pannello solare (piegato): (L) 60,8 x (L) 39,3 (20,0) x (A) 1,1 cm Tavolo: (L) 60,8 x (L) 40,5 x (A) 42,0 cm
Contenuto della confezione	Tavolo da campeggio con pannello solare pieghevole 20W TX-251, borsa a rete sotto il tavolo, manuale utente

*STC - condizioni di prova standard: 1000 W/m² (irraggiamento)/ temperatura ambiente di 25 °C/ massa d'aria (AM) di 1,5.

Istruzioni di sicurezza

- Osservare le istruzioni di sicurezza durante l'uso.
- L'installazione e la messa in funzione possono essere eseguite solo da elettricisti autorizzati.
- Qualsiasi modifica o alterazione del prodotto influenzerà la sicurezza del prodotto. Attenzione pericolo di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al prodotto o ai suoi accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore.
- Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione.
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggiare il prodotto con cura. Può danneggiarsi se viene scosso o cadendo da un'altezza ridotta.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Il pannello solare può essere utilizzato solo in conformità alla sua idoneità.
- Il pannello solare non deve essere modificato tecnicamente.
- Tenere l'umidità lontana dagli strumenti e dall'ambiente di lavoro!
- Collegare i cavi solo con connettori asciutti.
- Non inserire parti elettricamente conduttrici nel collegamento a spina del modulo solare.
- Non collegarsi mai direttamente all'alimentazione domestica.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

ATTENZIONE

- Le spine di uscita sono sotto tensione – pericolo di lesioni!
- Non lasciare mai le spine in ambienti umidi né immergerle in acqua o altri liquidi.
- Tenere i bambini lontani dal pannello solare.
- Non lasciare i dispositivi al sole durante la ricarica ma mettere i dispositivi nell'apposito portaoggetti (potrebbe verificarsi un surriscaldamento).

Istruzioni di montaggio

- Posizionare il tavolo solare in un luogo luminoso con una lunga esposizione al sole. La potenza migliore si otterrà quando il sole colpisce il pannello a 90°.
- L'ombra riduce notevolmente la potenza erogata. Evitare zone d'ombra, ad es. alberi, muri, ecc.
- È preferibile un'esposizione a sud.

Utilizzo del tavolo solare

Apri le aste del tavolo e il pannello solare e posizionali al sole. Utilizzare i morsetti sul telaio del tavolo per fissare il pannello solare.

Supporto

Numero telefonico di servizio per supporto tecnico:

01805 012643

(14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile). E-mail gratuita: support@technaxx.de

La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Pulizia e manutenzione

Pericolo! Lavorare sempre senza corrente e non sotto carico. Scollegare tutti i cavi e coprire il pannello solare per evitare scosse elettriche. •Pulire regolarmente l'attrezzatura con un panno umido. Non utilizzare detergenti o solventi. •Assicurarsi che l'acqua non possa penetrare nelle spine. L'ingresso di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica o di danni all'apparecchio.

Made in China

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania