



## WT1011M KIT DI SALDATURA NANO/PICO A 1 CANALE, 95 W, 230 V

N. D'ORDINE: T0053449699

COMPATTO. POTENTE. VERSATILE.  
AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ

**Scoprite la stazione di saldatura WT 1M, il vostro partner ideale per la produttività.**

Con tempi di riscaldamento e di recupero estremamente rapidi, è in grado di gestire tutte le attività senza sforzo. Non c'è più bisogno di usare attrezzi o di compromettere le prestazioni, ma solo di una versatilità affidabile e di un valore ineguagliabile. Scegliete una precisione senza preoccupazioni e una produttività inarrestabile. Scegliete le stazioni di saldatura Weller WT.

### + CARATTERISTICHE PRINCIPALI

> **KIT DI SALDATURA NANO/PICO A 1 CANALE (95 W)**

per coprire le attività di saldatura più piccole, compresa la matita WTPP MS Nano/Pico con tecnologia di punta attiva (a cartuccia)

> **FAMIGLIA DI PUNTE RTP**

con tempo di riscaldamento di 3 secondi

> **ELEVATA PRODUTTIVITÀ**

> **UTILIZZO INTUITIVO**

grazie alla chiara struttura del menu

> **INGOMBRO RIDOTTO**

grazie all'impilabilità

> **DISPLAY GRAFICO LC RETROILLUMINATO**

> **ELEVATE PRESTAZIONI E FUNZIONALITÀ**

molti strumenti collegabili

> **COPERCHIO DELL'ALLOGGIAMENTO**

utilizzabile come memoria

> **TEMPO DI SPEGNIMENTO, FINESTRA DI PROCESSO,**

Funzione di blocco, Offset

> **UNITÀ IMPILABILI**

> **COLLEGABILE**

alle unità di estrazione fumi ZeroSmog

> **ESD-SAFE**



#PowerfulTogether

weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2024 | Specifications subject to change without notice.



Ulteriori informazioni

#### SCOPO DELLA FORNITURA

WT1M Unità di alimentazione, 230V  
WTPP MS Saldatore, 40W, 12V  
RTP 004 S MS Punta di saldatura nano/pico  
WSR 205 Ripiano di sicurezza con funzione Stop & Go

#### DATI TECNICI STAZIONE DI SALDATURA WT1M

Dimensioni L x W x H (mm) 150 x 130 x 101  
Dimensioni L x W x H (inch) 5.91 x 5.12 x 3.98

Protezione 230V (mA) T500

Peso (kg) 1,9

Tensione di rete (V/Hz)

230 / 50

120 / 60

100 / 50/60

Alimentazione assorbita (W) 95

Classe di Potenza I, Scatola Antistatica  
III, Utensili di Saldatura

Range di temperatura / In Base all'Utensile  
°C 50 - 450 / 550

Precisione della temperatura (°C/°F) ± 9 / ± 17

Stabilità della temperatura (°C/°F) ± 2 / ± 4

Con riserva di modifiche tecniche.

#### DATI TECNICI SALDATORE WTPP MS

Range di temperatura °C 100 - 450

Range di temperatura °F 150 - 950

Alimentazione assorbita (W) 40W (55W)

Tensione di rete (V/Hz) 12V / AC

Tempo di riscaldamento (50°C a 350°C) (120°F a 660°F) 3 sec.

Supporto di sicurezza WSR 205

Tipo di punta, serie RTP MS

Unità di alimentazione WT 1M, WT 2M, WR 3M

Con riserva di modifiche tecniche.