



WT1012M

KIT DI RILAVORAZIONE A 1 CANALE, 95 W, 230 V

N. D'ORDINE: T0053460699

COMPATTO. POTENTE. VERSATILE.
AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ

Scoprite la stazione di saldatura WT 1M, il vostro partner ideale per la produttività.

Con tempi di riscaldamento e di recupero estremamente rapidi, è in grado di gestire tutte le attività senza sforzo. Non c'è più bisogno di usare attrezzi o di compromettere le prestazioni, ma solo di una versatilità affidabile e di un valore ineguagliabile. Scegliete una precisione senza preoccupazioni e una produttività inarrestabile. Scegliete le stazioni di saldatura Weller WT.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

> KIT DI RILAVORAZIONE A 1 CANALE (95 W)

per coprire attività di saldatura e dissaldatura micro e standard, inclusa WTMT MS Micro pinzette con tecnologia a punta attiva (a cartuccia)

> FAMIGLIA DI PUNTE RTW

Tempo di riscaldamento di 5 secondi

> ELEVATA PRODUTTIVITÀ

> UTILIZZO INTUITIVO

grazie alla chiara struttura del menu Ingombro ridotto grazie all'impilabilità

> DISPLAY GRAFICO LC RETROILLUMINATO

> ELEVATE PRESTAZIONI E FUNZIONALITÀ

molti strumenti collegabili

> COPERCHIO DELL'ALLOGGIAMENTO

utilizzabile come magazzino

> TEMPO DI SPEGNIMENTO, FINESTRA DI PROCESSO,

funzione di blocco, offset

> UNITÀ IMPILABILI

> COLLEGABILI

alle unità di estrazione dei fumi ZeroSmog

> SET DI STAZIONI PER COPRIRE LE ATTIVITÀ

di rilavorazione più piccole e standard Micro utensili di dissaldatura con punte attive (cartucce)

> ESD-SAFE



SCOPO DELLA FORNITURA

WT1M Unità di alimentazione, 230V
WTMT MS Pinzette, 80W, 24V
RTWMS 030 K Micropunte (2 x 40 W)
WSR 211 Riposo di sicurezza con funzione Stop & Go

DATI TECNICI STAZIONE DI SALDATURA WT 1M

Dimensioni L x W x H (mm) 150 x 130 x 101
Dimensioni L x W x H (inch) 5.91 x 5.12 x 3.98

Protezione 230V (mA) T1

Peso (kg) 1,9

Tensione di rete (V/Hz)

230 / 50
120 / 60
100 / 50/60

Alimentazione assorbita (W) 95

Classe di Potenza I, Scatola Antistaticag
III, Utensili di Saldatura

Range di temperatura / In Base all'Utensile

°C 50 - 450 / 550
°F 150-850 / 950

Precisione della temperatura (°C/°F) $\pm 9 / \pm 17$

Stabilità della temperatura (°C/°F) $\pm 2 / \pm 4$

Con riserva di modifiche tecniche.

DATI TECNICI WTMT MS MICRO TWEZZERS

Range di temperatura °C 100 - 450

Range di temperatura °F 200 - 850

Alimentazione assorbita 80 W (2 x 40 W)

Tensione di rete (V/Hz) 12V / AC

Tempo di riscaldamento (50°C a 350°C) (120°F a 660°F) 5 sec.

Supporto di sicurezza WSR 211

Tipo di punta, serie RTWMS / RTWPS

Unità di alimentazione WT 1M, WT 2M, WR 3M

Con riserva di modifiche tecniche.

#PowerfulTogether

weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2024 | Specifications subject to change without notice.



Ulteriori informazioni