



WT2022M KIT DI SALDATURA MICRO E NANO A 2 CANALI, 150 W, 230 V

N. D'ORDINE: T0053461699

COMPATTO. POTENTE. VERSATILE.
AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ

Scoprite la stazione di saldatura WT 2M,
il vostro partner ideale per la produttività.

Con tempi di riscaldamento e di recupero estremamente rapidi, è in grado di gestire tutte le attività senza sforzo. Non c'è più bisogno di usare strumenti diversi o di compromettere le prestazioni: solo versatilità affidabile e valore ineguagliabile. Scegliete una precisione senza preoccupazioni e una produttività inarrestabile. Scegliete le stazioni di saldatura Weller WT.

+ CARATTERISTICHE PRINCIPALI

> KIT DI MICROSALDATURA A 2 CANALI (150 W)

per coprire attività di microsaldatura e saldatura standard, incluse la matita WTMP MS Micro e la matita WTPP MS Nano/Pico con tecnologia a punta attiva (a cartuccia)

> FAMIGLIA DI PUNTE RTM E RTP

con tempi di riscaldamento rapidissimi

> ELEVATA PRODUTTIVITÀ

> UTILIZZO INTUITIVO

grazie alla chiara struttura del menu

> INGOMBRO RIDOTTO

grazie all'impilabilità

> DISPLAY GRAFICO LC RETROILLUMINATO

> ELEVATE PRESTAZIONI E FUNZIONALITÀ

molti strumenti collegabili

> COPERTURA DELL'ALLOGGIAMENTO

utilizzabile come magazzino

> TEMPO DI SPEGNIMENTO, FINESTRA DI PROCESSO,

Funzione di blocco, Offset

> COLLEGABILI

alle unità di estrazione dei fumi ZeroSmog

> SET DI STAZIONI

per coprire le attività di micro e nano / pico saldatura

> ESD-SAFE



#PowerfulTogether

weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2024 | Specifications subject to change without notice.



Ulteriori informazioni

SCOPO DELLA FORNITURA

WT2M Unità di alimentazione, 230V
WTMP MS Micro Saldatore, 40 W, 12V
RTM 013 S MS Micro Punta di saldatura
WSR 205 Appoggio di sicurezza con funzione Stop & Go
WTPP MS Nano/Pico Saldatore, 40 W, 12V
RTP 004 S MS Nano/Pico Punta di saldatura
WSR 205 Appoggio di sicurezza con funzione Stop & Go

DATI TECNICI STAZIONE DI SALDATURA WT 2M

Dimensioni L x W x H (mm) 150.0 x 130.0 x 101.0mm
Dimensioni L x W x H (inch) 5.91 x 5.12 x 3.98

Protezione T 0,8

Peso (kg) 1,9

Tensione di rete (V/Hz)

230 / 50
120 / 60
100 / 50/60

Alimentazione assorbita (W) 150 W

Classe di Potenza I, Scatola Antistaticag
III, Utensili di Saldatura

Range di temperatura / In Base all'Utensile

50 - 450 / 550 °C
150-850 / 950 °F

Precisione della temperatura $\pm 9^\circ\text{C} / \pm 17^\circ\text{F}$

Stabilità della temperatura ($^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$) $\pm 2 / \pm 4$

Con riserva di modifiche tecniche.

DATI TECNICI	SALDATORE WTMP MS	SALDATORE WTPP MS
Range di temperatura Range di temperatura	$^\circ\text{C}$ 100 - 450 $^\circ\text{F}$ 200 - 950	$^\circ\text{C}$ 100 - 450 $^\circ\text{F}$ 200 - 950
Alimentazione assorbita	40 W (55 W)	40 W (55 W)
Tensione di rete (V/Hz)	12V / AC	12V / AC
Heat-up time (50°C to 350°C) (120°F to 660°F)	5 sec.	3 sec.
Supporto di sicurezza	WSR 205	WSR 205
Tipo di punta, serie	RTM MS	RTP MS
Unità di alimentazione	WT 1M, WT 2M, WR 3M	WT 1M, WT 2M, WR 3M
Con riserva di modifiche tecniche.		