

Informazione prodotto

82 01 150

KNIPEX TwinGrip

Pinza con capacità di presa frontale e laterale



- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben
- Combinazione unica: funzione di impugnatura frontale e laterale, cerniera passante, regolazione mediante pulsante
- Potente ganascia anteriore con denti robusti e trasmissione di forza elevata sulla punta della ganascia
- Piccolo e maneggevole, adatto anche per i lavori più delicati
- Grandi capacità di presa frontale e laterale: per diametri e aperture di chiave da 3 a 16 mm
- Pinza molto sottile e compatta: lavori delicati anche in spazi ristretti, con zona di rotazione sottile per avvitiamenti rapidi
- Presa frontale affidabile di pezzi in lavorazione piatti fino a 6 mm grazie al sistema a tre punti
- Cerniera a scorrimento a tre vie con regolazione mediante pulsante: regolazione precisa della capacità di presa
- Geometria ottimizzata della ganascia di presa laterale: con effetto di bloccaggio per la massima presa durante l'allentamento e il serraggio
- Il fermo di contrasto riduce il rischio di schiacciamento delle dita
- Durevole e resistente grazie al robusto giunto a pinza passante

Generico

Art. No.	82 01 150
EAN	4003773089353
Esecuzione	bonderizzata grigia
Testa	lucidata
manici	Rivestita in plastica antiscivolo
Peso	130 g
Dimensioni	154 x 45 x 14 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

regolazioni	3
Capacità per tubi (diametro)	Ø 1/8 – 5/8 Pollici
Capacità per tubi (diametro)	Ø 3 – 16 mm
Per dadi apertura	3 – 16 mm
Per dadi apertura	1/8 – 5/8 Pollici

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



