

Informazione prodotto

82 01 250

KNIPEX TwinGrip

Pinza con capacità di presa frontale e laterale



- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben
- Combinazione unica: funzione di impugnatura frontale e laterale, cerniera passante, regolazione mediante pulsante
- Potente ganaschia anteriore con denti robusti e trasmissione di forza elevata sulla punta della ganaschia
- Afferra con forza anche componenti grandi, molto stretti e profondamente incastonati con una larghezza di 5 - 27 mm
- Pinza molto sottile e compatta: lavori delicati anche in spazi ristretti, con zona di rotazione sottile per avvitiamenti rapidi
- Presa frontale affidabile di pezzi in lavorazione piatti fino a 10 mm grazie al sistema a tre punti
- Cerniera a scorrimento a sette vie con regolazione mediante pulsante: regolazione precisa della capacità di presa
- Il fermo di contrasto riduce il rischio di schiacciamento delle dita
- Durevole e resistente grazie al robusto giunto a pinza passante

Generico

Art. No.	82 01 250
EAN	4003773089377
Esecuzione	bonderizzata grigia
Testa	lucidata
manici	Rivestita in plastica antiscivolo
Peso	361 g
Dimensioni	250 x 50 x 15 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

regolazioni	7
Capacità per tubi (diametro)	Ø 1/16 – 13/64 Pollici
Capacità per tubi (diametro)	Ø 5 – 27 mm
Per dadi apertura	5 – 27 mm
Per dadi apertura	13/64 – 1/16 Pollici

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



