




ZEROSMOG GUARD LIGHT

UNITÀ DI FILTRAGGIO PER
UTENTE SINGOLO 74 W / 230 V

N. D'ORDINE: FT91020699

- > Unità di filtrazione entry level per singolo utente. 74 W, 230 V
- > Filtrazione di altissimo livello per un'aria più pulita e più sana.
- > Filtra efficacemente particelle e gas.
- > Elimina gli odori scaturiti durante la saldatura.
- > La potente turbina mantiene la pressione di aspirazione per tutta la durata del filtro.
- > Alta portata per raccogliere tutti i fumi.
- > Silenziosa: il livello di rumorosità più basso sul mercato.
- > Facile sostituzione del filtro principale e del prefiltro.
- > Manutenzione ridotta.
- > Interruttore on/off facilmente raggiungibile.
- > Utilizza il sistema di connessione tubi Weller Easy-Click 60.

L'aria pulita è un diritto dei lavoratori!

Respirate aria pulita per tutto il giorno.

Le nuove unità di estrazione dei fumi sotto il banco ZeroSmog Guard di Weller.

+ CARATTERISTICHE PRINCIPALI

> ARIA PULITA E SANA

Grazie a un filtraggio ad alta efficienza delle particelle e dei gas di saldatura con un'ampia superficie filtrante (filtro antiparticolato H13 HEPA, carboni attivi), offre una qualità dell'aria superiore.

> ESPERIENZA SUPERIORE

Il livello di rumorosità più basso sul mercato garantisce un ambiente di lavoro sano, piacevole e confortevole.

> SOSTITUZIONE DEL FILTRO FACILE E VELOCE

La sostituzione del prefiltro e del filtro principale è rapida e senza problemi, garantendo così la massima comodità per l'utente.

> DESIGN COMPATTO

Risparmia spazio grazie al design compatto e all'installazione sotto al banco, ideale per l'uso da parte di un singolo utente.

> ESTRAZIONE POTENTE

La robusta turbina mantiene una pressione di aspirazione sufficiente per tutta la durata del filtro, garantendo una portata elevata per catturare efficacemente tutti i fumi.

> SICURA ESD



SCOPO DELLA FORNITURA

ZeroSmog Guard Light, 230 V
1 filtro principale (HEPA H13 e carboni attivi)
5 prefiltri ePM1-75%

DATI TECNICI ZEROSMOG GUARD LIGHT

Dimensioni L x P x H (mm) 270 x 336 x 435
Dimensioni L x P x H (inch) 10.63 x 13.23 x 17.13

Peso Approx. (kg)
9,5

Tensione di rete (V/Hz)
220-240V~) 50/60 Hz

Livello di rumorosità ad 1 m di distanza
< 70 dBA

Potenza assorbita (W/V)
74 W (220-240V~)

Vuoto max. (Pa/V)
2700

Portata max. (m³/h)
100

Filtro primario
Prefiltro in fibra di vetro ePM1-75% secondo ISO16890

Filtro compatto
Set di filtri standard ZeroSmog Guard (FT91000048)
Set di filtri per gas a banda larga ZeroSmog Guard (FT91000049)
Set di filtri per adesivi ZeroSmog Guard (FT91000051)

Con riserva di modifiche tecniche.

