



ZEROSMOG GUARD LIGHT KIT1 ALFA

UNITÀ DI FILTRAZIONE DI BASE PER SINGOLO UTENTE CON TUBO FLESSIBILE E UGELLO ALFA 74 W, 230 V

N. D'ORDINE: FT91024699

- > Kit di unità di filtrazione di livello base con accessori per singolo utente. 74 W, 230 V
- > Filtrazione di altissimo livello per un'aria più pulita e più sana.
- > Filtra efficacemente particelle e gas.
- > Eliminazione degli odori durante la saldatura.
- > La potente turbina mantiene la pressione di aspirazione per tutta la durata del filtro.
- > Alta portata per raccogliere tutti i fumi.
- > Silenziosa: il livello di rumorosità più basso sul mercato.
- > Facile sostituzione del filtro principale e del prefiltro.
- > Manutenzione ridotta.
- > Interruttore on/off facilmente raggiungibile.
- > Utilizza il sistema di tubi Weller Easy-Click 60.

L'aria pulita è un diritto dei lavoratori!

Respirate aria pulita per tutto il giorno.

Le nuove unità di estrazione dei fumi sotto il banco ZeroSmog Guard di Weller.

+ CARATTERISTICHE PRINCIPALI

> ARIA PULITA E SANA

Grazie a un filtraggio ad alta efficienza delle particelle e dei gas di saldatura con un'ampia superficie filtrante (filtro antiparticolato H13 HEPA, carboni attivi), offre una qualità dell'aria superiore.

> ESPERIENZA SUPERIORE

Il livello di rumorosità più basso sul mercato garantisce un ambiente di lavoro sano, piacevole e confortevole.

> SOSTITUZIONE DEL FILTRO FACILE E VELOCE

La sostituzione del prefiltro e del filtro principale è rapida e senza problemi, garantendo così la massima comodità per l'utente.

> DESIGN COMPATTO

Risparmia spazio grazie al design compatto e all'installazione sotto al banco, ideale per l'uso da parte di un singolo utente.

> ESTRAZIONE POTENTE

La robusta turbina mantiene una pressione di aspirazione sufficiente per tutta la durata del filtro, garantendo una portata elevata per catturare efficacemente tutti i fumi.

> SICURA ESD



SCOPO DELLA FORNITURA

ZeroSmog Guard Light, 230 V

1 filtro principale (HEPA H13 e carboni attivi)

5 prefiltri ePM1-75%

1 ugello ALFA

1 x tubo OF15

1 x morsetto da tavolo



DATI TECNICI ZEROSMOG GUARD LIGHT

Dimensioni L x P x H (mm) 270 x 336 x 435

Dimensioni L x P x H (inch) 10.63 x 13.23 x 17.13

Peso Approx. (kg)

9,5

Tensione di rete (V/Hz)

(220-240V~) 50/60 Hz

Livello di rumorosità ad 1 m di distanza

< 70 dBA

Potenza assorbita (W/V)

74 W (220-240V~)

Vuoto max. (Pa/V)

2700

Portata max. (m³/h)

100

Filtro primario

Prefiltro in fibra di vetro ePM1-75% secondo ISO16890

Filtro compatto

Set di filtri standard ZeroSmog Guard (FT91000048)

Set di filtri per gas a banda larga ZeroSmog Guard (FT91000049)

Set di filtri per adesivi ZeroSmog Guard (FT91000051)

Con riserva di modifiche tecniche.

