

LifenaXX® Manuale di istruzioni

Mini Etichettatrice Bluetooth portatile LX-048

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.

Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

Caratteristiche

- Tecnologia di stampa senza inchiostro
- In totale rispetto per l'ambiente: nessuna cartuccia
- Stampante di etichette portatile
- La creazione di etichette basato su app
- Lunga durata della batteria
- Etichetta adesiva inclusa

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo: www.technaxx.de/ (nella barra in basso "Dichiarazione di conformità").

Disposizione

Smaltimento dell'imballaggio. Separare i materiali di imballaggio in base al tipo al momento dello smaltimento. Smaltire cartone e cartone nella carta straccia. I fogli devono essere inviati alla raccolta dei materiali riciclabili.


Smaltimento di apparecchiature obsolete (si applica nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le apparecchiature obsolete non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire le vecchie apparecchiature che non possono più essere utilizzate separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. Ciò garantisce che le vecchie apparecchiature vengano correttamente riciclate e che vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.

Specifiche tecniche

Tipo di stampa	Stampa termica
Larghezza di stampa	12 millimetri
Larghezza consumabile	15 millimetri
Diametro rotolo	35 millimetri
Batteria	Batteria al litio da 1200 mAh
Durata batteria	Fino a 1000 etichette
Tempo di ricarica	2-3 ore
Ingresso	5V / 1A
Porta di ricarica	USB-C
Temperatura di lavoro	Temperatura: da 10 a 40 °C

Peso / Dimensioni	128 g / 90 x 74 x 35,6 mm
Contenuto della confezione	Etichettatrice, rotolo di etichette adesive termiche, cavo di ricarica, manuale di istruzioni

Panoramica del prodotto



Ricarica

●Inserire un'estremità del cavo USB in dotazione in un adattatore di alimentazione (adattatore DC5V/1A o corrente superiore, non collegato) e l'altra estremità nell'interfaccia di ricarica TYPE-C del dispositivo per avviare la ricarica.

●La luce blu lampeggia durante la ricarica e si accende dopo la ricarica completa.

Scarica APP

Si prega di scansionare il codice QR qui accanto o cercare "iLabel" nell'APP Store / Google Play per scaricarlo:



Compatibilità - Android 8.0 o versioni successive e iOS12.0 o versioni successive

Connessione APP

Attiva il Bluetooth del telefono e apri l'APP.

Consenti all'applicazione di accedere ai media del telefono. Quindi scegli il modello corrispondente e connettiti.

Nota: l'APP eseguirà la scansione automaticamente. Il dispositivo deve essere acceso.


Creazione di etichette

L'APP ha uno strumento per creare tutti i tipi di contenuti diversi. Seleziona la lunghezza appropriata dell'adesivo per ottenere la migliore qualità. Il preset di 30 mm è corretto per gli adesivi allegati.

Le etichette possono essere salvate e stampate con un clic. È anche possibile creare etichette continue, ad esempio numeri di serie ecc.

Come cambiare la carta termica

Aprire lo scomparto della carta termica premendo lo sportello verso il basso (vedi punto 7). Sostituire la carta con l'adesivo rivolto verso l'alto. Nota: il rotolo può avere un diametro fino a 35 mm.



ATTENZIONE

- Non mettere le mani nelle lame di taglio. Rischio di lesioni!
- Non toccare la testina di stampa. Rischio di ustioni!
- Non inquinare acqua o altri liquidi.
- Non gettarlo nel fuoco: esploderà a causa della batteria integrata.
- Mantenere pulito il dispositivo.
- Tenere i bambini lontani dal dispositivo.
- Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.

Istruzioni di sicurezza

●Rispettare le istruzioni di sicurezza durante l'uso. ●Qualsiasi modifica o alterazione del prodotto comprometterà la sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! ●Maneggiare il prodotto con cura. Può essere danneggiato da scosse o cadute da una piccola altezza. ●Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. ●Non utilizzare in aree polverose. ●Modifiche tecniche ed errori riservati.

Supporto

Numero di telefono del servizio per supporto tecnico: **01805 012643** (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile). Email gratuita: support@technaxx.de
La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Pulizia e manutenzione

●Pulire regolarmente l'apparecchiatura con un panno umido. Non utilizzare detergenti o solventi. ●Assicurarsi che non penetri acqua nelle spine. L'ingresso di acqua in un dispositivo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche o danni al dispositivo.

Made in China

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anello Konrad Zuse 16-18,
61137 Schöneck, Germania