

SmartLine-Laser G360 Set 150cm



Laser a linee a 360° con tecnologia laser verde, treppiede compatto, ricevitore laser RangeXtender GRX 40 e funzione di inclinazione manuale – utilizzo di materiale riciclato per la sostenibilità

Il laser a linee a 360° genera un cerchio laser orizzontale e una linea laser verticale ad angolo retto, consentendo un allineamento preciso degli oggetti in tutta la stanza. Grazie alla visibilità ottimale delle linee laser verdi e al ricevitore portatile, il dispositivo è ideale per applicazioni esterne e ampie distanze. Il treppiede compatto, leggero e robusto, garantisce un posizionamento semplice e sicuro del laser, mentre un blocco a pendolo offre protezione durante il trasporto. Il corpo è realizzato in gran parte con plastica riciclata, contribuendo così alla sostenibilità.

- Struttura sostenibile: Gran parte del corpo è realizzata in plastica riciclabile
- Allineamento di precisione con cerchio laser orizzontale e linea laser verticale
- Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce verde
- Allineamento facilitato delle pendenze con funzione manuale di inclinazione
- Visualizzazione a colori e bene in vista del livello di carica della batteria
- Linee laser azionabili singolarmente
- Cavalletto compatto da 150 cm, leggero e robusto
- Allineamento automatico estremamente rapido

DATI TECNICI

Range di autolivellamento	± 4°
Precisione	± 0,3 mm / m
Livellamento	automatico
Visibilità (tipica)*	30 m
Area di lavoro con ricevitore manuale	(a seconda della differenza di luminosità dovuta a motivi tecnici) 30 m
Lunghezza delle onde laser	515 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentazione	4 x 1,5V LR6 (AA)
Durata di esercizio	circa 9 ore
Condizioni di lavoro	0°C ... 40°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x H x P)	105 mm x 126 mm x 76 mm
Peso	514 g



FORNITURA

