



ThermoTester

Termometro digitale per l'ambito domestico, la gastronomia, il commercio, l'artigianato e l'industria - Utilizzo di materiale riciclato per la sostenibilità

Il termometro digitale a inserimento o immersione è adatto ad applicazioni in gastronomia, ambito domestico, commercio e industria. Il valore di misurazione più basso e quello più alto possono essere visualizzati per rilevare le differenze di temperatura. Tra i vantaggi del dispositivo vi sono l'ampio intervallo di misurazione e tempi rapidi di reazione e misurazione. L'applicazione è comoda grazie al display LC facile da leggere. Gli alloggi sono realizzati in gran parte con materiale riciclato e danno un prezioso contributo alla sostenibilità.

- Struttura sostenibile: Gran parte del corpo è realizzata in plastica riciclabile
- Termometro digitale per uso in gastronomia, a casa, in commercio e industria
- Vasta gamma di applicazioni grazie all'ampio campo di misurazione della temperatura
- Rapidi tempi di reazione
- Funzione Hold per fissare il valore misurato corrente sul display
- Indicazione di min/max
- Display LCD di facile lettura

DATI TECNICI

Grandezza di misura	Temperatura con contatto
Funzioni	HOLD max. min.
Campo di misura Temperatura con contatto	-40°C ... 250°C
Precisione Temperatura con contatto	1,5% ± 2°C
Risoluzione Temperatura con contatto	0,1°C
Caratteristiche	Punta di misura di lunghezza 117 mm
Alimentazione	1 x 1,5V LR44 (AG13)
Dimensioni (L x H x P)	33 mm x 210 mm x 20 mm
Peso	40 g (con batteria)



BIG LC-DISPLAY



1x LR44



FORNITURA



Articolo no. 082.030E

GTIN (EAN) 4021563735778

UV 5