

Portaetichetta SCANFIX® 1000x57 mm adesivo

Codice articolo	829719	Minimo d'ordine	1 Confezione
Colore	Trasparente	EAN minimo d'ordine	4005546742465
Confezionamento	Conf. da 25 pezzi	Peso confezione (lordo)	2715 G
EAN	4005546742465	Paese d'origine	DE



Descrizione prodotto

- Portaetichette adesivo SCANFIX®
- Ideale per l'identificazione di articoli, ad es. come portaprezzi
- Con apertura superiore e laterale, può essere tagliato alla lunghezza desiderata
- Portaetichette con inserto in cartoncino scrivibile
- Dimensioni: 1000 x 57 mm (L x H)

Caratteristiche prodotto

Profondità esterna (mm)	1000
Altezza esterna (mm)	57
Orientamento	Orizzontale
Marchio	DURABLE
Larghezza interna (mm)	1000
Altezza interna (mm)	55
Apertura	Superiore e laterale
Asola	No

829719_PDS_DURABLE_it_IT.pdf | 2025-07-06 06:06

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 - 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@ durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Portaetichetta SCANFIX® 1000x57 mm adesivo

Ritagliabile	sì
Inseriti neutri	sì
Caratteristica	Adatto all'utilizzo con scanner, protezione dal sole
Tipologia di fissaggio	Bande adesive
Fissaggio	Adesivo