

Multimetro a pinza digitale Fluke 302+



CORRENTE AC FINO A 400 A

Misura la corrente AC fino a 400 A per la diagnosi di problemi elettrici quali sovraccarico, cortocircuiti e cablaggio difettoso

TENSIONE AC/DC FINO A 600 V

Adatto per un'ampia gamma di applicazioni con classe di sicurezza CAT IV 300 V/CAT III 600 V

FUNZIONI DI MISURA ESSENZIALI

Risolvi i problemi elettrici in un'ampia gamma di sistemi con funzioni di corrente AC, tensione AC/DC, resistenza e continuità

Qualità, affidabilità e precisione Fluke a portata di mano

Il Fluke 302+ è un multimetro a pinza digitale di alta qualità con risposta media pensato per adattarsi al tuo modo di lavorare. È lo strumento perfetto per la ricerca guasti di primo livello: abbastanza piccolo da stare in una borsa da lavoro, sufficientemente robusto da resistere all'uso quotidiano ed estremamente semplice da utilizzare. Il tutto senza compromettere la sicurezza. Non lasciarti ingannare dalle dimensioni: per le applicazioni di tutti i giorni, in cui non è necessaria la precisione a vero valore RMS, il Fluke 302+ offre misurazioni costantemente affidabili.

Grazie alla capacità di misurare corrente AC fino a 400 A, nonché tensione e resistenza AC/DC, il Fluke 302+ è in grado di gestire un'ampia gamma di applicazioni, come la ricerca guasti di un interruttore che scatta frequentemente, la misurazione dei carichi del circuito, l'identificazione degli interruttori e la diagnosi dello stato di salute del motore.

Caratteristiche principali:

- Multimetro a pinza compatto e facile da usare con grandi ganasce da 30 mm che consentono di effettuare misurazioni su conduttori di grandi dimensioni
- Misurazione di carichi di corrente AC elevati fino a 400 A per un'ampia gamma di applicazioni
- Elevata precisione dell'1,8% per attività di ricerca guasti
- Display retroilluminato per una maggiore visibilità in aree scarsamente e molto illuminate
- Classe di sicurezza CAT IV 300 V/CAT III 600 V che offre sicurezza e tranquillità
- Fornito con il set di puntali Hard Point™ Fluke TL75 per uso generico
- Due anni di garanzia standard

Specifiche generali

Corrente AC	
Gamma	400,0 A
Precisione	1,8% ± 5
Tensione AC	
Gamma	600,0 V
Precisione	1,5% ± 5
Tensione DC	
Gamma	600,0 V
Precisione	1,0% ± 5
Resistenza	
Gamma	400,0 Ω/4000 Ω
Precisione	1% ± 5
Continuità	≤ 70 Ω
Display retroilluminato	Sì
Data Hold	Sì
Dimensioni	
A x L x P (mm)	207 x 75 x 34
Dimensioni delle ganasce	30 mm
Classe di sicurezza	CAT III 600 V / CAT IV 300 V
Temperatura operativa	0 ~ 40 °C
Velocità di aggiornamento del display	> 2 volte/sec.
Puntali	TL75
Batteria	2 batterie AAA
Garanzia	Due anni

Modelli disponibili

Modello	Descrizione
FLUKE-302+	Multimetro a pinza digitale Fluke 302+ CAT III, set di puntali Hard Point™ Fluke TL75, 2 batterie AAA (installate), 2 anni di garanzia



Fluke. Keeping your world up and running.™

www.fluke.com

©2024 Fluke Corporation.
Specifiche soggette a modifica senza preavviso.
240340-it

Non sono ammesse modifiche del presente documento
in assenza di autorizzazione scritta di Fluke Corporation.