

Accessori per armadietti | Ripiani fissi



Numero di parte (colore grigio)	DN-97609	DN-97610	DN-97614	DN-19 TRAY-2-55		DN-10 TRAY-1	DN-10-TRAY-2
Numero di parte (colore nero)	DN-19 TRAY-1-SW	DN-19 TRAY-2-SW	DN-19 TRAY-1-400-SW	DN-19 TRAY-2-55-SW	DN-19 TRAY1-1000-ECB	DN-10-TRAY-1-B	DN-10-TRAY-2-B
Tipo di armadio adatto	19 pollice	19 pollice	19 pollice	19 pollice	19 pollice	10 pollice	10 pollice
Profondità del mobile adatta	tutti	≥ 450 mm	≥ 600 mm	≥ 800 mm	≥ 1000 mm	tutti	tutti
Dimensioni (H x L x P)	45 x 483 x 250 mm	88 x 482 x 349 mm	44 x 482 x 399 mm	88 x 482 x 549 mm	44 x 486 x 770 mm	44 x 254 x 150 mm	44 x 254 x 200 mm
Unità di altezza (U)	1U	2U	1U	2U	1U	1U	1U
Capacità di carico	15 kg	25 kg	15 kg	25 kg	50 kg	25 kg	25 kg
Tipo di montaggio	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso	Fisso
Fissaggio su guide da 19"/10"	Fissaggio a 2 punti	Fissaggio a 2 punti	Fissaggio a 2 punti	Fissaggio a 2 punti	Fissaggio a 4 punti	Fissaggio a 2 punti	Fissaggio a 2 punti