BILANCIA IN ACCIAIO INOX

PCE-SSB 30



- **Unità di misura: kg, g, lb, oz**
- **Funzione di allarme per limiti di peso superiori e inferiori**
- **Trazione dello zero regolabile**
- **Funzione Hold di picco, stabile e media**
- **Funzione di tara manuale e automatica**
- **Robusto alloggiamento in acciaio inox impermeabile**
- **Funzionamento tramite alimentatore**

La bilancia in acciaio inox è la soluzione ideale per operazioni di pesatura precise in industria, produzione e trasformazione alimentare. Grazie al robusto alloggiamento in acciaio inox impermeabile, la bilancia in acciaio inox è perfettamente adatta all'uso quotidiano in condizioni impegnative e convince per la struttura durevole e la semplicità d'uso. Con un campo di pesata da 0,02 a 30 kg e una risoluzione di 5 g, la bilancia in acciaio inox fornisce risultati di misura affidabili e precisi per le applicazioni più diverse. La selezione delle unità di peso in chilogrammi, grammi, libbre e once consente un impiego flessibile in contesti di lavoro nazionali e internazionali.

Per un controllo efficiente del processo, la bilancia in acciaio inox dispone di una funzione di allarme per limiti di peso superiori e inferiori, supportata da una ben visibile indicazione a semaforo. In questo modo è possibile monitorare rapidamente e con semplicità i pesi nominali, aspetto particolarmente vantaggioso nei processi di controllo e riempimento. La dotazione funzionale è completata da una trazione dello zero regolabile e da una funzione di tara manuale e automatica, che rende particolarmente comoda la pesatura di contenitori e imballaggi. Sono inoltre disponibili una funzione Hold di valore di picco, stabile e media, così da rilevare e analizzare i risultati di pesata in modo affidabile.

L'alimentazione avviene di serie tramite alimentatore.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura max.	30 kg
Risoluzione	5 g

Specifiche tecniche generali	
Unità	kg, g, lb, oz
Tipo di display	LCD
Dimensioni cifre [LxA]	10x20 mm
Allarme	ottico, Acustico
Modalità di allarme	Valore di allarme inferiore Valore di allarme superiore
Carico minimo [min]	20 g
Dimensioni	Piattaforma di pesata: 220x190 mm
Classe di protezione (dispositivo)	IP68
Alimentazione	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Condizioni operative	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	320 x 270 x 130 mm
Peso	3165 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it