

## LP-ADAPTER Han DD



L'immagine è a puro titolo esemplificativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Codice	09 16 000 9905
Specifiche	LP-ADAPTER Han DD
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09160009905">https://b2b.harting.com/09160009905</a>

### Identificazione

Categoria	Accessori
Tipo di accessorio	Adattatore per c.s.
Descrizione degli accessori	In inserti a crimpare Han DD <sup>®</sup>
	In moduli Han DD <sup>®</sup>
	In moduli Han <sup>®</sup> DDD (dati elettrici: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)

### Versione

Tipo di contatto (maschio o femmina)	Maschio
	Femmina
Dettagli applicativi	Per c.s di spessore fino a 1,6 mm

### Dettagli tecnici

Corrente d'esercizio	7.5 A
Tensione di esercizio	250 V
Tensione di prova	4 kV
Grado di inquinamento	3
Temperatura massima	-40 ... +125 °C

### Proprietà del materiale

Materiale (inserti)	Poliammide (PA)
RoHS	Conforme
Stato ELV	Conforme
China RoHS	e
Sostanze REACH ANNEX XVII	Non incluso



Pushing Performance  
Since 1945

## Proprietà del materiale

Sostanze REACH ANNEX XIV	Non incluso
Sostanze REACH SVHC	Non incluso
California Proposition 65 substances	Si
California Proposition 65 substances	Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari	EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio	R26

## Specifiche ed approvazioni

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

## Dati commerciali

Dimensioni imballaggio	10
Peso netto	2 g
Paese di origine	Romania
Codice doganale europeo	85366990
GTIN	5713140023680