

Gesucht – Gefunden



SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT



Unsere Empfehlungen für besseres Licht!

Alle Informationen über das komplette
OSRAM-Autolampen-Sortiment unter
www.osram.com

Die aktuelle Bestückungsliste
finden Sie immer unter
www.osram.de/cgi-bin/werkstatt.pl

Das LIGHT@DAY®-Sortiment

Die neueste Entwicklung von OSRAM, speziell für das Fahren mit Licht am Tag **und** bei Dunkelheit. Auch erhältlich für alle äußeren Zusatzlichtfunktionen, die mit Abblendlicht eingeschaltet werden.

Mit Tagfahrlicht bis zu 35%* weniger Unfälle.



* Quelle: Landesverkehrswacht Niedersachsen, Großraumversuch Okt. '98 - Sept. '99, Deutschland

Das SILVERSTAR®-Sortiment

Die SILVERSTAR® gehört zu den absoluten Rennern im Autolampenmarkt. Mit bis zu 50%* mehr Licht und einem 20m längeren Lichtkegel gegenüber Standardlampen ist sie einfach nicht zu schlagen.



* gegenüber Standardlampen/abhängig vom Scheinwerfersystem

Das COOL BLUE®-Sortiment

Mit dem trendigen "Blaulicht" wird Ihr Auto nicht nur optisch aufgewertet, Sie fallen auf dunklen Straßen mehr auf und sind damit sicherer.



DIADEM® – Blinklichtlampe














Der Trend zu Klarglas-Scheinwerfern ist ungebrochen. Die neue Blinklichtlampe von OSRAM unterstützt das Design, denn sie wird erst gelb, wenn sie blinkt.





























OSRAM Eurobox: Die Lichtreserve für alle Fälle














Die OSRAM Eurobox gibt es in 5 verschiedenen Versionen für alle großen Automarken. Die Boxen enthalten die jeweils wichtigsten Autolampen sowie Tipps zum richtigen Einbau.





























Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pflle , stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
ALFA >>>																
145	07/94-01/01		64150	64150	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
146	12/94-01/01		64150	64150	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
147	01/01->>		64210	64210	64150	64132	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
155	01/92-09/97		64150	64150	64151	2825	7507	7506			7528		7506	7506	2825	
156	09/97->>		64210	64150	64150	64132	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
156 SPORTWAGON	05/00->>		64210	64150	64150	64132	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
164	01/87-12/93		64193	64193		3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
164	01/93-09/98		64150	64150		3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
166	09/98->>		↓	9005	64151	64132	7507	LED	2827	5007	7528		7506	7506	2825	
166	09/98->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
166	09/98->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
33	01/83-12/90		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
33	01/91-12/95		64193	64193	64151	2825	7506	7506		5008		7506	7506	7506	6418	
33 SPORT	01/90-12/95		64193	64193	64151	2825	7506	7506		5008		7506	7506	7506	5007	
6	01/84-12/86		64193	64193		3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
75	01/85-12/93		64193	64193		3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	6418	
90	01/85-12/87		64193	64193	64173	2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
ALFASUD	01/73-12/88		7951	7951	3893	7506	7506	5007		7506		7506	7506	7506	5007	
ALFASUD	01/73-12/88		7951	7951	3893	7506	7506	5007		7506		7506	7506	5007	6418	
ALFASUD SPRINT/11	01/78-12/89		64150	64150		3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
ALFETTA GTV 2000/GTV 2.0	01/76-12/87		64150	64150		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
ALFETTA QUADRIFOGLIO	01/83-12/86		64150	64150		3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	3893	
ARNA	01/83-12/86		64193	64193		3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
GIULIETTA	01/79-12/86		64193	64193		3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	3893	
GTV	06/95->>		9005	9005	64151	2825	↓	7506	↓		7528		7506	7506	2825	
GTV	06/95->>	Variante gelbe Blinkergläser					7506									
GTV	06/95->>	Variante gelber Seitenblinker							2825							
GTV	06/95->>	Variante klare Blinkergläser					7507									
GTV	06/95->>	Variante klarer Seitenblinker							2827							
SPIDER	01/86-06/95		64193	64193		5007	7506	7506		2825		7506	7506	7506	5007	
SPIDER	06/95->>		9005	9005	64151	2825	↓	7506	↓		7528		7506	7506	2825	
SPIDER	06/95->>	Variante gelbe Blinkergläser					7506									
SPIDER	06/95->>	Variante gelber Seitenblinker							2825							
SPIDER	06/95->>	Variante klare Blinkergläser					7507									
SPIDER	06/95->>	Variante klarer Seitenblinker							2827							
AUDI >>>																
100	01/82-12/91		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5008		7506	7506	7506	3893	
100	01/92-12/95		64193	64193	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	3893	














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pfl , stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/ Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/ Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
A6 AVANT	12/97->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040	64210												
A8	03/94->>		↓	↓	↓	2825 o. 64132	7507	7506	2827		7528		7506	7506	6418	
A8	03/94->>	Fahrgestellnr. abhängig		64210 o. 64213	64210 o. 64151											
A8	03/94->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64150													
A8	03/94->>	Abblendlicht Variante: Xenon (Fahrgestellnr. abhängig)	66050 o. 66040													
ALLROAD	05/00->>		↓	↓	64210	2825	7507	7506	2827		7528		7506	7506	6418	
ALLROAD	05/00->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64150	64210												
ALLROAD	05/00->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040	64213												
COUPE	01/79-12/87		64193	64150	64151	3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	3893	
COUPE/CABRIOLET	01/88->>		64193	64150	64151	3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	3893	
TT	10/98->>		↓	64210	64151	64132	64136	7506	2827		7528		7506	7506	6418	
TT	10/98->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64150													
TT	10/98->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
TT ROADSTER	10/99->>		↓	64210	64151	64132	64136	7506	2827		7528		7506	7506	6418	
TT ROADSTER	10/99->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64150													
TT ROADSTER	10/99->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
V8	01/89-12/93		64193	64151	64151	2825	7506	7506		5008		7506	7506	7506	3893	
BMW >>>																
3	01/83-09/90		64150	64150	64151	3893	7506	7506		5008		7506	7506	7506	6418	
3	09/90-02/98		64210	64150	64150	2825	↓	7506	↓	5007 o. 7225		7506	7225	7506	6418	
3	09/90-02/98	Variante gelbe Blinkergläser					7506									
3	09/90-02/98	Variante gelber Seitenblinker							2825							
3	09/90-02/98	Variante klare Blinkergläser					7507									
3	09/90-02/98	Variante klarer Seitenblinker							2827							
3	02/98->>		↓	64210	64211 o. 9006	2825	↓	↓	↓	7225		7506	7225	7506	6418	
3	02/98->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
3	02/98->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
3	02/98->>	Variante gelbe Blinkergläser					7506	7506								
3	02/98->>	Variante gelber Seitenblinker							2825							
3	02/98->>	Variante klare Blinkergläser					7507	7507								
3	02/98->>	Variante klarer Seitenblinker							2827							
3 CABRIOLET	03/93-04/99		64210	64150	64150	2825	↓	7506	↓	5007 o. 7225		7506	7225	7506	6418	
3 CABRIOLET	03/93-04/99	Variante gelbe Blinkergläser					7506									
3 CABRIOLET	03/93-04/99	Variante gelber Seitenblinker							2825							
3 CABRIOLET	03/93-04/99	Variante klare Blinkergläser					7507									
3 CABRIOLET	03/93-04/99	Variante klarer Seitenblinker							2827							
3 CABRIOLET	04/00->>		↓	64210	9006	2825	↓	↓	↓	7225		7506	7225	7506	6418	
3 CABRIOLET	04/00->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
3 CABRIOLET	04/00->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
3 CABRIOLET	04/00->>	Variante gelbe Blinkergläser					7506	7506								
3 CABRIOLET	04/00->>	Variante gelber Seitenblinker							2825							
3 CABRIOLET	04/00->>	Variante klare Blinkergläser					7507	7507								
3 CABRIOLET	04/00->>	Variante klarer Seitenblinker							2827							














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pflie , stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
BMW >>>																
3 COMPACT	03/94-08/00		64210	64150	64150	2825	↓	7506	↓	5007	7528		7506	7506	6418	
3 COMPACT	03/94-08/00	Variante gelbe Blinkergläser					7506									
3 COMPACT	03/94-08/00	Variante gelber Seitenblinker							2825							
3 COMPACT	03/94-08/00	Variante klare Blinkergläser					7507									
3 COMPACT	03/94-08/00	Variante klarer Seitenblinker							2827							
3 COMPACT	06/01->>		↓	64210	64212	2825	↓	↓	↓		7528		7506	7506	6418	
3 COMPACT	06/01->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
3 COMPACT	06/01->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
3 COMPACT	06/01->>	Variante gelbe Blinkergläser					7506	7506								
3 COMPACT	06/01->>	Variante gelber Seitenblinker							2825							
3 COMPACT	06/01->>	Variante klare Blinkergläser					7507	7507								
3 COMPACT	06/01->>	Variante klarer Seitenblinker							2827							
3 COUPE	03/92-04/99		64210	64150	64150	2825	↓	7506	↓	5007 o. 7225		7506	7225	7506	6418	
3 COUPE	03/92-04/99	Variante gelbe Blinkergläser					7506									
3 COUPE	03/92-04/99	Variante gelber Seitenblinker							2825							
3 COUPE	03/92-04/99	Variante klare Blinkergläser					7507									
3 COUPE	03/92-04/99	Variante klarer Seitenblinker							2827							
3 COUPE	04/99->>		↓	64210	9006	2825	↓	↓	↓	7225		7506	7225	7506	6418	
3 COUPE	04/99->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
3 COUPE	04/99->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
3 COUPE	04/99->>	Variante gelbe Blinkergläser					7506	7506								
3 COUPE	04/99->>	Variante gelber Seitenblinker							2825							
3 COUPE	04/99->>	Variante klare Blinkergläser					7507	7507								
3 COUPE	04/99->>	Variante klarer Seitenblinker							2827							
3 TOURING	01/95-10/99		64210	64150	64150	2825	↓	7506	↓	5007	7528		7506	7506	6418	
3 TOURING	01/95-10/99	Variante gelbe Blinkergläser					7506									
3 TOURING	01/95-10/99	Variante gelber Seitenblinker							2825							
3 TOURING	01/95-10/99	Variante klare Blinkergläser					7507									
3 TOURING	01/95-10/99	Variante klarer Seitenblinker							2827							
3 TOURING	10/99->>		↓	64210	64211 o. 9006	2825	↓	↓	↓	7225		7506	7225	7506	6418	
3 TOURING	10/99->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
3 TOURING	10/99->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
3 TOURING	10/99->>	Variante gelbe Blinkergläser					7506	7506								
3 TOURING	10/99->>	Variante gelber Seitenblinker							2825							
3 TOURING	10/99->>	Variante klare Blinkergläser					7507	7507								
3 TOURING	10/99->>	Variante klarer Seitenblinker							2827							
5	01/82-12/88		64193	64150	64151	3893	7506	7506		5008		7506	7506	7506	6418	
5	01/89-11/95		64150	64150	64150	2825	7506	7506		5008		7506	7506	7506	6418	
5	11/95-06/02		↓	↓	9006	↓	7507	↓	↓			7506	7506	7506	6418	
5	11/95-06/02	bis Bj. 09/00		9005						5007						
5	11/95-06/02	ab Bj. 09/00		64210						LED						
5	11/95-06/02	Abblendlicht Variante: Halogen	64210			2825										
5	11/95-06/02	Abblendlicht Variante: Xenon	66040			64132										
5	11/95-06/02	Variante gelbe Blinkergläser						7506								
5	11/95-06/02	Variante gelber Seitenblinker							2825							
5	11/95-06/02	Variante klare Blinkergläser						7507								
5	11/95-06/02	Variante klarer Seitenblinker							2827							














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pflanze, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/ Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/ Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
JUMPER KASTEN	02/94-04/02		64193	64193	64151	3893	7507	7506	2825	7225		7506	7225	7506		↓ 6418 2825
JUMPER KASTEN	02/94-04/02	bis Bj. 05/99														
JUMPER KASTEN	02/94-04/02	ab Bj. 05/99														
JUMPER PRITSCHÉ/FAHRGESTELL	03/94-04/02		64193	64193	64151	3893	7507	7506	2825	5007		7506	7506	7506	5007	
JUMPY	10/95->>		64193	64193		2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	5007	
JUMPY KASTEN	10/95->>		64193	64193		2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	5007	
JUMPY PRITSCHÉ	10/99->>		64193	64193		2825	7506	7506	2825	5007		7506	7506	7506	5007	
SAXO	05/96->>		64193	64193	64150	2825	7506	7506	↓ 2825 2827		7528		7506	7506	2825	
SAXO	05/96->>	bis Bj. 04/98														
SAXO	05/96->>	ab Bj. 04/98														
VISA	01/79-12/88		7951	7951		3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
VISA GTI	01/84-12/88		64150	64150		3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
XANTIA	01/93->>		64210	64210	64151	2825	7507	7507			7528		7506	7506	2825	
XM	01/89->>		64150	64150	64151	2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	2825	
XSARA	04/97->>		64193	↓	64150	2825	7507	7507	↓		7528		7506	7506	2825	
XSARA	04/97->>	bis Bj. 09/00		64210					2825							
XSARA	04/97->>	ab Bj. 09/00		64151					2827							
XSARA BREAK	10/97->>		64193	↓	64150	2825	7507	7506	↓	7225		7506	7225	7506	2825	
XSARA BREAK	10/97->>	bis Bj. 09/00		64210					2825							
XSARA BREAK	10/97->>	ab Bj. 09/00		64151					2827							
XSARA COUPE	02/98->>		64193	↓	64150	2825	7507	7507	↓		7528		7506	7506	2825	
XSARA COUPE	02/98->>	bis Bj. 09/00		64210					2825							
XSARA COUPE	02/98->>	ab Bj. 09/00		64151					2827							
XSARA PICASSO	02/00->>		64193	64193	64150	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
ZX AURA/VOLCANE	01/91-12/97		64150	64150	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
ZX KOMBI	01/94-12/97		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
ZX REFLEX/AVANTAGE	01/91-12/97		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
DAECIA >>>																
DAC PICK-UP	01/83-12/93		7951	7951		5007	7506	7506			7528					5007
DENIM	01/83-12/93		7951	7951		5007	7506	7506			7528					5007
DUSTER	01/84-12/93		7951	7951		5007	7506	7506			7528					5007
DAEWOO >>>																
ESPERO	01/94-12/97		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
KORANDO	01/99->>		64193	64193		2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
KORANDO CABRIO	02/99->>		64193	64193		2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
LANOS	05/97->>		64193	64193	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
LANOS STUFENHECK	05/97->>		64193	64193	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
LEGANZA	06/97->>		64150	64151	64151	2825	7506	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
MATIZ	09/98->>		64193	64193	64151	2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
NEXIA	01/94-12/97		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
NUBIRA	05/97->>		64193	64193	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
REZZO	09/00->>		64193	64193	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
DAIHATSU >>>																
APPLAUSE	01/89-12/98		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pflanze, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
DAIHATSU >>>																
CHARADE	01/79-12/83		7951	7951		5007	7506	7506			7528					5008
CHARADE	01/84-12/87		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506		5007
CHARADE	01/88-12/93		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506		2825
CHARADE	01/94->>		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506		2825
CHARMANT	01/82-12/86		7951	7951		2825	7506	7506				7506	7506	7506		2825
CUORE	01/95-11/96		64193	64193		2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506		2825
CUORE	11/96-10/98		64193	64193		2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506		2825
CUORE	10/98->>		64193	64193	64151	2825	7507	7505	2825		7515		7506	7505		2825
DOMINO	01/81-12/86		64193	64193		5007	7506	7506			7528			7506		5008
FOURTRAK/ROCKY	01/84-12/93		7951	7951			7506	7506			7528			7506		
FOURTRAK/ROCKY	01/93->>		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506		2825
MIRA	01/93-12/98		64193	64193		2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506		3893
MOVE	10/96->>		64193	64193		2825	7506	7506	2825		7528			7505		2825
MOVE	10/96->>	bis Bj. 10/98												7506		
MOVE	10/96->>	ab Bj. 10/98												7505		
SIRION	04/98->>		64193	64193		2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506		2825
SPORTRAK	01/88-12/98		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506		2825
WIDE	01/79-12/86		7951	7951		2825	7506	7506		5007		7506		7506		5007
FIAT >>>																
126	01/84-12/87		7951	7951		3893	7506	7506			7528		7506	7506		2825
ARGENTA	01/82-12/86		64193	64193		5007	7506	7506		5007		7506	7506	7506		5007
BARCHETTA	04/95->>		64150	9005	64150	2825	7506	7506	2825	5007		7506	7506	7506		2825
BRAVA	10/95-10/01		64150	64150	64150	2825	↓	↓	2825	↓	↓	↓	7506	7506		↓
BRAVA	10/95-10/01	bis Bj. 10/98					7506	7506		5007		7506				5007
BRAVA	10/95-10/01	ab Bj. 10/98					7507	7507			7528					2825
BRAVO	10/95-10/01		64150	64150	64150	2825	↓	↓	2825	↓	↓	↓	7506	7506		↓
BRAVO	10/95-10/01	bis Bj. 10/98					7506	7506		5007		7506				5007
BRAVO	10/95-10/01	ab Bj. 10/98					7507	7507			7528					2825
CINQUECENTO	01/93-12/98		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506		5007
COUPE	11/93->>		64150	64150	64150	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506		2825
CROMA	01/86-12/97		64193	64193	64151	3860	7506	7506		5007		7506	7506	7506		2825
DOBLO	03/01->>		64210	64150	64150	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506		2825
DUCATO	01/82-03/94		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506		5007
DUCATO	03/94-04/02		64193	64193	64151	3893	7507	7506	2825		7225		7506	7225		↓
DUCATO	03/94-04/02	bis Bj. 05/99														6418
DUCATO	03/94-04/02	ab Bj. 05/99														2825
FIORINO	01/79-12/88		7951	7951		5007	7506	7506			7528		7506	7506		5007
MAREA	09/96->>		64150	64150	64150	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506		2825
MAREA WEEKEND	09/96->>		64150	64150	64150	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506		2825
MULTIPLA	04/99->>		64210	64150	64150	2825	7506	7506	2825	5007		7506	7506	7506		2825
PANDA	01/79-12/97		7951	7951		5007	7506	7506			7528		7506	7506		6418
PUNTO	01/93-09/99		64193	64193	64151	2825	7506	7507		5007		7506	7506	7506		6418














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pfeile, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/ Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/ Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
PUNTO	09/99->>		64210	64210	64151	2825	7507	7507	2827	5008		7506	7506	7506	2825	
PUNTO GT	01/93-09/99		64150	64150	64151	2825	7506	7507		5007		7506	7506	7506	6418	
REGATA	01/83-12/91		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
RITMO/STRADA	01/83-12/88		7951	64150		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
RITMO/STRADA/130TC ABARTH	01/83-12/88		64193	64150	64150	2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
SEICENTO	01/88->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2827		7528		7506	7506	5007	
STILO	10/01->>		↓	64150	64150	2825	7507	7506	2827	↓	↓	↓	7506	7506	2825	
STILO	10/01->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
STILO	10/01->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
STILO	10/01->>	Türenanzahl: 3								2825		7506				
STILO	10/01->>	Türenanzahl: 5									7528					
TEMPRA	01/90-12/97		64193	64193	64151	2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	6418	
TEMPRA KOMBI	01/91-12/97		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
TIPO	01/88-12/95		7951	7951	64151	2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	6418	
ULYSSE	06/94-08/02		64150	64150	64151	2825	7507	7506	2825	5007	7528		7506	7506	2825	
ULYSSE	08/02->>		↓	64210	64151		7507	7507	2827		7528		7506	7506	2825	
ULYSSE	08/02->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
ULYSSE	08/02->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66042													
UNO	01/82-02/89		7951	7951		2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	2825	
UNO	01/90-12/95		64193	64193	64151	2821	7506	7506		5007		7506	7506	7506	2825	
X1/9	01/77-12/89		64193	64193		5007	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
FORD >>>																
CAPRI	01/78-12/88		64150	64150		3893	7506	7506			7528		7506	7506	3893	
COUGAR	08/98->>		64210	9005	64151	64132 o. 2825	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
ESCORT	01/80-12/85		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
ESCORT	01/86-12/90		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
ESCORT	01/91-02/95		64193	64193	64151	2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5008	
ESCORT	02/95-10/98		64193	64151	64151	2825	7507	7506	2825	5007		7506	7506	7506	5008	
ESCORT CABRIOLET	02/95->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825	5007		7506	7506	7506	5008	
ESCORT KASTENWAGEN	01/80-12/86		7951	7951		3893	7506	7506			7528			7506	2825	
ESCORT KOMBI	01/80-12/85		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
ESCORT KOMBI/KASTENWAGEN	01/90-12/93		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
ESCORT KOMBI/KASTENWAGEN	01/94-02/95		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
ESCORT STUFENHECK	02/95-02/99		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825	5007		7506	7506	7506	5008	
ESCORT TURNIER	02/95-02/99		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	5008	
EXPLORER	03/95->>		64193	64150		2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	6418	
FIESTA	08/95-11/01		↓	↓	64150	2825	↓	7506	2825	5007		7506	7506	7506	2825	
FIESTA	08/95-11/01	bis Bj. 09/99	64210	64150			7507									
FIESTA	08/95-11/01	ab Bj. 09/99	64193	64193			7506									
FIESTA	11/01->>		64193	64193	64211	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	6418	
FIESTA COURIER	01/84-12/89		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
FIESTA COURIER	01/89-04/96		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
FIESTA COURIER	04/96-09/00		64210	64150	64150	2825	7507	7506	2825	5007		7506	7506	7506	2825	
FIESTA COURIER	09/00->>		64193	64193	64150	2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pflöle, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/ Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/ Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
FORD >>>																
FOCUS	10/98->>		↓	↓	64151	2825	7506	7506	↓		7528		7506	7506	6418	
FOCUS	10/98->>	bis Bj. 10/01	64193	64193												
FOCUS	10/98->>	ab Bj. 10/01 - Abblendlicht Variante: Halogen	64210	64150												
FOCUS	10/98->>	ab Bj. 10/01 - Abblendlicht Variante: Xenon	66040	64150												
FOCUS	10/98->>	Variante gelber Seitenblinker							2825							
FOCUS	10/98->>	Variante klarer Seitenblinker							2827							
GALAXY	02/96->>		↓	↓	↓	2825	7507	↓	2825	5007	7528		7506	7506	2825	
GALAXY	02/96->>	bis Bj. 04/00	64193	64193	64151			7506								
GALAXY	02/96->>	ab Bj. 04/00 - Variante: Halogenabblendlicht	64210	64150	64210			7507								
GALAXY	02/96->>	ab Bj. 04/00 - Variante: Xenonabblendlicht	66040	64210	64210											
GRANADA/SCORPIO	01/85-12/95		64193	64151	64151	2825	7506	7506		5008		7506	7506	7506	2825	
KA	09/96->>		64210	64150		2825	7506	7506	2825	5007		7506	7506	7506	2825	
MAVERICK	02/01->>		64193	64193	9005	2825	7507	7506			7528		7506	7506	2825	
MONDEO	01/93-09/96		64150	64150	64150	2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	6418	
MONDEO FLIESHECK	09/96-11/00		64210	64210	64151	2825	7507	7506	2825	5007		7506	7506	7506	6418	
MONDEO STUFENHECK	09/96-11/00		64210	64210	64151	2825	7507	7506	2825	7225		7506	7225	7506	6418	
MONDEO TURNIER	09/96-11/00		64210	64210	64151	2825	7507	7506	2825	7225		7506	7225	7506	6418	
MONDEO	11/00->>		↓	64150	64211	2825	7507	7506	↓	5007 o. 7225		7506	7225	64136	6418	
MONDEO	11/00->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
MONDEO	11/00->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
MONDEO	11/00->>	Variante gelber Seitenblinker							2825							
MONDEO	11/00->>	Variante klarer Seitenblinker							2827							
ORION	01/86-12/90		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
ORION	01/91-12/93		64193	64193		2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5008	
P100	01/81-12/88		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506		
P100	01/89-12/95		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
PROBE	01/94-12/98		64193	64193	64150	2825	7507	7506			7528		7506	7506	2825	
PUMA	03/97->>		9005	9005		2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
RANGER	10/99->>		64193	64193		2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
SCORPIO	01/95-12/98		64150	64150	64150	2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	2825	
SIERRA	01/82-12/87		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
SIERRA KOMBI	01/88-12/93		64193	64151	64151	2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	2825	
SIERRA/SAPPHIRE	01/88-12/93		64193	64151	64151	2825	7506	7506		7225		7506	7225	7506	2825	
TRANSIT	01/80-12/86		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506		
TRANSIT BUS/KASTENWAGEN	01/86-08/94		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506		
TRANSIT BUS/KASTENWAGEN	06/94-03/00		64193	64193	64151	2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
TRANSIT BUS/KASTENWAGEN	03/00->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
TRANSIT PRITSCHÉ/FAHRGESTELL	01/86-08/94		64193	64193		2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5008	
TRANSIT PRITSCHÉ/FAHRGESTELL	08/94-03/00		64193	64193	64151	2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	5008	
TRANSIT PRITSCHÉ/FAHRGESTELL	03/00->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825	5007		7506	7506	7506	5008	
WINDSTAR	01/95->>		64193	64193		2825	7506	7506	↓		7528		7506	7506	2825	
WINDSTAR	01/95->>	bis Bj. 02/99							2825							
WINDSTAR	01/95->>	ab Bj. 02/99							7507							
WINDSTAR	02/99->>		64193	64193		2825	7506	7506	7507		7528		7506	7506	2825	














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pfeile, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblend- licht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/ Position- leuchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schluss- licht 	Brems-/ Schlusslicht 	Brems- licht 	Nebel- schluss- licht 	Rückfahr- licht 	Kenn- zeichen 	
FSO >>>																
125P	01/75-12/89		7951	7951		5007	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
CARO	01/93->>		64193	64193	64151	5007	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
POLONEZ - DOPPELSCHWEINWERFER	01/78-12/89		64193	64150	64151	5007	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
POLONEZ - EINFACHSCHWEINWERFER	01/78-12/89		7951	7951	64151	5007	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
HONDA >>>																
ACCORD	01/85-12/89		64193	64150		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
ACCORD	01/90-12/92		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
ACCORD	01/93-02/98		64150	64150		2825	7507	7506			7528		7506	7506	2825	
ACCORD	02/98->>		↓	64150	64150	2825	7507	7507	2827	5007		7506	7506	7506	2825	
ACCORD	02/98->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
ACCORD	02/98->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
ACCORD AERODECK	01/85-12/89		64193	64150	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
ACCORD COUPE	01/92-02/98		64150	64150		2825	7507	7506			7528		7506	7506	2825	
ACCORD COUPE	02/98->>		9006	9005		2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
ACCORD HATCHBACK	12/99->>		↓	64150	64150	2825	7507	7507	2827	5007		7506	7506	7506	2825	
ACCORD HATCHBACK	12/99->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
ACCORD HATCHBACK	12/99->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
BALLADE	01/86-12/89		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
CIVIC	01/93-12/95		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
CIVIC	12/95-02/01		64193	64193	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
CIVIC AERODECK	04/98-02/01		64193	64193	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
CIVIC FASTBACK	01/97-02/01		64193	64193	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
CIVIC HATCHBACK	11/95-02/01		64193	64193	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
CIVIC HATCHBACK	02/01->>		64193	64193		2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
CIVIC/CRX/SHUTTLE	01/84-12/91		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
CIVIC/CRX	01/92-12/93		64193	64193		5007	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
CR-V I	10/95-07/02		64193	64193		2825		7505	2825		7515		7505	7505	2825	
CR-V II	07/02->>		64193	64193	9006	2825	7506	7506	2825	5007	7528	7506	7506	7506	2825	
CRX	01/93-12/98		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
HR-V	03/99->>		64150	64150		2825	7507	7507	2827	2825	7515		7505	7505	2825	
INTEGRA	01/86-12/89		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
JAZZ	03/02->>		64193	64193	64150	2825	7507	7507	2825		7515		7505	7505	2825	
LEGEND	01/87-12/91		64193	64150		2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
LEGEND	01/92-02/96		64193	64193		2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	2825	
LEGEND	02/96->>		↓	↓		2825	7507	7507	2825		7515		7505	7505	2825	
LEGEND	02/96->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64193	64193												
LEGEND	02/96->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050	64150												
LEGEND COUPE	01/87-12/91		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
LOGO	03/99-03/02		64193	64193		2825	7507	7507	2825		7528		7506	7505	2825	
NSX	01/92->>		64150	64150	64150	2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	2825	
PRELUDE	01/83-12/92		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
PRELUDE	01/93-10/96		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
PRELUDE	10/96->>		64150	64150		2825	7507	7507	2825	5007	7528		7506	7506	2825	
S2000	06/99->>	Variante: Xenon	66040	64150		2825	7507	7505	2827		7515		7515	7505	2825	
SHUTTLE	10/94-05/01		64193	64193		2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pfeile, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/ Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/ Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
HONDA >>>																
TN550 ACTY KASTENWAGEN/PICK UP	01/78-12/88		7951	7951		5007	7506	7506			7528			7506		
HYUNDAI >>>																
ACCENT	01/95->>		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
LANTRA	01/93-11/95		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
LANTRA	11/95-09/00		64193	64193	64151	2825	↓ 7506	7506	2825		7528		7506	7506	6418	
LANTRA	11/95-09/00	bis Bj. 12/98 ab Bj. 12/98					7507									
LANTRA WAGON	02/96->>		64193	64193	64151	2825	↓ 7506	7506	2825		7528		7506	7506	6418	
LANTRA WAGON	02/96->>	bis Bj. 12/98					7507									
LANTRA WAGON	02/96->>	ab Bj. 12/98														
PONY	01/85-12/90		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
PONY	01/91-12/96		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
SANTA FÉ	02/01->>		64193	64193	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	6418	
SCOUPE	01/93-12/96		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
SONATA	01/89-12/93		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
SONATA	01/94-03/98		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
SONATA	03/98-10/01		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	6418	
STELLAR	01/84-12/91		64193	64193		5007	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
XG 30 3.0	12/98->>		64210	64150	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	6418	
ISUZU >>>																
PIAZZA TURBO	01/86-12/91		64193	64193		5007	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
TROOPER	01/86-12/91		64193	64193	64151	5007	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
TROOPER	01/92-04/00		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
TROOPER	04/00->>		64193	64193	64151	5007	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
JAGUAR >>>																
S-TYPE	01/99->>		64210	9005	64151	2825	7507	7507	2825	5007 o. 7225	7225		7506	7506	2825	
XJ	07/97-06/01		64210	64210	9006	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	6418	
XJ6	01/86-12/95		64193	64193	64173	5007	7506	7506		5007		7506	7506	7506	6418	
XJ6/12	01/75-12/86		64193	64150	64173	3893	7506	7506			7528		7506	6476	3893	
XJ6/XJ12	01/94-12/96		64150	64150	64151	2825	7506	7507		5007		7506	7506	7506	6418	
XJS	01/84-07/97		64193	64193	64173	3893	7506	7506		5007		7506	7506	6476	6418	
XK 8 CONVERTIBLE	03/96->>		↓	64150	64151	2825	7507	7507	2825	5007		7506	7506	7506	2825	
XK 8 CONVERTIBLE	03/96->>	Abblendlicht Variante: Halogen	9005													
XK 8 CONVERTIBLE	03/96->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
XK 8 COUPE	03/96->>		↓	64150	64151	2825	7507	7507	2825	5007		7506	7506	7506	2825	
XK 8 COUPE	03/96->>	Abblendlicht Variante: Halogen	9005													
XK 8 COUPE	03/96->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
X-TYPE	06/01->>		↓	64150	64150	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
X-TYPE	06/01->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64150													
X-TYPE	06/01->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
JEEP >>>																
CHEROKEE	01/88-09/01		64193	64193	64151	3893	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
CHEROKEE	09/01->>		64193	64193		2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
WRANGLER	08/96->>		64193	64193		3893	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pfeile, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/ Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/ Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
KIA >>>																
CARNIVAL	08/99-10/01		64193	64193	64150	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
CLARUS	07/96->>		64193	64193	64150	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
MENTOR	01/94->>		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
PRIDE	01/90->>	ab Bj. 01/99	64193	64193		2825	7506	7506	↓		7528		7506	7506	2825	
SHUMA	10/97->>		64150	64150		2825	7507	↓	2825		7528		7506	7506	2825	
SHUMA	10/97->>	bis Bj. 01/99						7506								
SHUMA	10/97->>	ab Bj. 01/99						7507								
SPORTAGE	04/94->>		64150	64150		2825	7507	↓	2825		7528		7506	7506	2825	
SPORTAGE	04/94->>	bis Bj. 01/99						7506								
SPORTAGE	04/94->>	ab Bj. 01/99						7507								
LADA >>>																
NIVA/COSSACK	01/80-12/98		7951	7951		5007	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
RIVA	01/80-12/98		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
SAMARA	01/87-12/98		64193	64193		5007	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
LANCIA >>>																
DEDRA	04/89-07/99		64193	64193	64151	2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	6418	
DELTA	01/80-12/93		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	3893	
DELTA	01/94->>		64150	64150	64151	3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	6418	
DELTA HF INTEGRALE	01/86-12/93		64193	64150	64151	3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	3893	
KAPPA	08/94-10/01		↓	64151	64150	2825	7507	7506	2825	5007	7528		7506	7506	6418	
KAPPA	08/94-10/01	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
KAPPA	08/94-10/01	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
LYBRA	07/99->>		64210	64210	64150	64132	7507	7507	2827	5008		7506	7506	7506		
PRISMA	01/80-12/86		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	3893	
THEMA	01/85-12/95		64193	64193	64151	2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	2825	
THESIS	04/02->>		66040	66040	64151	64132	7507	LED	2827		LED		LED		LED	
Y10	01/85-03/96		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
Y	03/96->>		64210	↓		2825	7507	↓	2825	5007	7528 <small>(nicht abbildend)</small>		7506	7506	6418	
Y	03/96->>	bis Bj. 10/00		64151				7506								
Y	03/96->>	ab Bj. 10/00		64150				7507								
ZETA	05/95-09/02		64150	64150	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	6418	
LANDROVER >>>																
90/110/DEFENDER	01/83->>		64193	64193		5007	7506	7506			7528		7506	7506	3893	
DISCOVERY	01/90-06/94		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
DISCOVERY	06/94->>		64193	64193	64150	2825	7506	7506	2825	5007		7506	7506	7506	6418	
FREELANDER	02/98->>		64193	64193		2825	↓	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
FREELANDER	02/98->>	bis Bj. 11/00					7506									
FREELANDER	02/98->>	ab Bj. 11/00					7507									
RANGE ROVER	01/78-07/94		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	3893	
RANGE ROVER	07/94-03/02		64193	64150	64151	2825	↓	↓	↓	5007		7506	7506	7506	2825	
RANGE ROVER	07/94-03/02	Variante gelbe Blinkergläser					7506	7506								
RANGE ROVER	07/94-03/02	Variante gelber Seitenblinker							2825							
RANGE ROVER	07/94-03/02	Variante klare Blinkergläser					7507	7507								
RANGE ROVER	07/94-03/02	Variante klarer Seitenblinker							2827							
RANGE ROVER	03/02->>		↓	64210	64210	2825	7506	7506	2825	5007		7506	7506	7506	6418	
RANGE ROVER	03/02->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
RANGE ROVER	03/02->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pfeile, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/ Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schluss- licht 	Brems-/ Schlusslicht 	Brems- licht 	Nebelschluss- licht 	Rückfahr- licht 	Kenn- zeichen 	
LEXUS >>>																
GS	01/93-08/97		9006	9005	64151	2825	7506	7506		2825		7506	7506	7506	2825	
GS	08/97->>		↓	9005	64151	2825	7507	7507	2825	2825		7506	7506	7506	2825	
GS	08/97->>	Abblendlicht Variante: Halogen	9006													
GS	08/97->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
IS	04/99->>		9006	9005	64151	2825	7507	7507	2827		7528		7506	7506	2825	
LS	01/90-12/96		64193	64150	64151	2825	7506	7506		5008		7506	7506	7506	2825	
LS	01/97-09/97		64193	9005	9006	2825	7506	7506	2825	5007		7506	7506	7506	2825	
LS	09/97->>			9005	9006	2825	7507	7507	2825	5007		7506	7506	7506	2825	
LS	09/97->>	Abblendlicht Variante: Halogen	9006													
LS	09/97->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
SC 430	08/01->>		66040	9005	9006	2825	7507	7507	2827		7528		7506	7506	2825	
LOTUS >>>																
ELISE 1	11/00->>		64210	64210	64150	2825	7506	7506	5007	7225	7225		7225	7506	5007	
ESPRIT	05/89->>		64193	64150	64151	2825	7506	7506	5007		7528		7506	7506	5007	
EXCEL	01/82-12/92		64193	64193	64151	6418	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
MASERATI >>>																
3200 GT 3.	10/98-03/02		64210	64210	64210	5007	7507	7506	2827		7528		7506	7506	2825	
MAZDA >>>																
121	01/88-12/91		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
121	01/92-03/96		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
121	03/96->>		↓	↓	64150	2825	↓	7506	2825	5007		7506	7506	7506	2825	
121	03/96->>	bis Bj. 08/99					7506									
121	03/96->>	bis Bj. 09/99	64210	64150												
121	03/96->>	ab Bj. 08/99					7507									
121	03/96->>	ab Bj. 09/99	64193	64193												
323	01/81-12/94		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
323	01/95-09/98		64150	64150		2825	7506	7506			7528		7506	7506	3893	
323	09/98->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
323 F	01/01->>		64210	64150	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
6	06/02->>		↓	64150	64151	2825	MODUL	MODUL	2827		7515		7505	n.n	2825	
6	06/02->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
6	06/02->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
626	01/82-12/87		64193	64193		5007	7506	7506		5007		7506	7506	7506	3893	
626	01/89-12/92		64193	64150		5007	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
626	01/93-05/97		64150	64150	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
626	05/97->>		64210	64150	64150	2825	7507	7507	2825		7515		7505	7505	2825	
626 COUPE	01/82-12/87		64193	64193		5007	7506	7506		5007		7506	7506	7506	2825	
929	01/82-12/88		64193	64193		5007	7506	7506			7528		7506	7506	3893	
B-SERIE	02/99->>		64193	64193		2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
E-SERIE KASTENWAGEN/BUS	01/82-12/98		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
MPV	03/95-09/99		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
MPV	09/99->>		64193	64193	9005	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
MX-3	01/91->>		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
MX-5	01/89-05/98		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
MX-5	05/98->>		9006	9005	64151	2825	7507	7505	2825		7515		7505	7505	2825	
MX-6	02/92->>		64150	64150	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
PREMACY	07/99->>		64193	64193	64151	2825	7507	7505	2825		7515		7505	7527	2825	














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pflanze, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
RX7	01/79-12/87		64193	64193		5007	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
RX7	01/88-12/92		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
XEDOS 6	01/93->>		64150	64151	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
XEDOS 9	01/93-07/00		9006	64150	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
XEDOS 9	07/00->>		9006	9005	64151		7506	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
MCC >>>																
SMART	07/98-03/00		64193	64150	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	6418	
SMART	03/00->>		64210	64150	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	6418	
MERCEDES-BENZ >>>																
100D KASTENWAGEN	01/87-12/97		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	6418	
190/E	01/83-12/93		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5008		7506	7506	7506	6418	
200/230/250E/TE/CE/D/TD	01/85-12/93		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5008		7506	7506	7506	6418	
230G	01/79-12/89		64193	64193	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
260/300E/TE/GE	01/85-12/93		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5008		7506	7506	7506	6418	
280/300/380/420/500SL	01/80-12/89		64193	64193	64151	3893	7506	7506		6418		7506	7506	7506	6418	
300/400/500/600SE/SEL	01/91-12/93		64150	64150	64151	5007	7506	7506		5007		7506	7225	7506	6418	
300/420SE/SEL/SEC	01/86-12/92		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5008		7506	7506	7506	6418	
300/500SL	01/89-12/93		64193	64193	64150	3893	7506	7506		7225		7506	7225	7506	6418	
300GD	01/81-12/90		7951	7951	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
300SE/SEL	01/85-12/91		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5008		7506	7506	7506	6418	
500/560SE/SEL/SEC	01/80-12/91		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5008		7506	7506	7506	6418	
A-KLASSE	07/87->>		64210	64210	64151	2825	7507	↓	↓	7225	7225		7506	7506	6418	
A-KLASSE	07/97->>	Variante gelbe Blinkergläser						7506								
A-KLASSE	07/97->>	Variante gelber Seitenblinker							2825							
A-KLASSE	07/97->>	Variante klare Blinkergläser						7507								
A-KLASSE	07/97->>	Variante klarer Seitenblinker							2827							
C-KLASSE	03/93-05/00		↓	↓	↓	2825	↓	↓	↓	5007 o. 7225		7506	7225	7506	6418	
C-KLASSE	03/93-05/00	bis Bj. 06/97	64193	64193	64151		7506	7506	2825							
C-KLASSE	03/93-05/00	ab Bj. 06/97 - Variante: Halogenabblendlicht	64210	64210	64150		7507	7507	2827							
C-KLASSE	03/93- 05/00	ab Bj. 06/97 - Variante: Xenonabblendlicht	66050	64210	64150											
C-KLASSE	05/00->>		↓	64210	9006	64132	7507	7507	MODUL	5007 o. 7225		7506	7225	7506	6418	
C-KLASSE	05/00->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
C-KLASSE	05/00->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
C-KLASSE T-MODEL	06/96-03/01		↓	64210	64150	2825	7507	7507	2827	5007 o. 7225		7506	7225	7506	6418	
C-KLASSE T-MODEL	06/96-03/01	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
C-KLASSE T-MODEL	06/96-03/01	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
C-KLASSE T-MODEL	03/01->>		↓	64210	9006	64132	7507	7507	MODUL	5007 o. 7225		7506	7225	7506	6418	
C-KLASSE T-MODEL	03/01->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
C-KLASSE T-MODEL	03/01->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
CLS/SEC420/500/600 COUPE	01/93->>		64210	64150	64151	2825	7507	7506		5007		7506	7225	7506	6418	
CLK	06/97->>		↓	64210	64150	64132	7507	7507	MODUL	5007 o. 7225		7506	7225	7506	6418	
CLK	06/97->>	bis Bj. 09/99							2827							
CLK	06/97->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
CLK	06/97->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
CLK CABRIOLET	03/98->>		↓	64210	64150	64132	7507	7507	MODUL	5007 o. 7225		7506	7225	7506	6418	
CLK CABRIOLET	03/98->>	bis Bj. 09/99							2827							
CLK CABRIOLET	03/98->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
CLK CABRIOLET	03/98->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pflanze , stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/ Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/ Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
MERCEDES-BENZ >>>																
E-KLASSE	01/93-06/95		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5008		7506	7506	7506	6418	
E-KLASSE	06/95-03/02		↓	64210	64150	64132	7507	↓	MODUL	5007		7506	7506	7506	6418	
E-KLASSE	06/95-03/02	bis Bj. 07/99						7506	2827							
E-KLASSE	06/95-03/02	ab Bj. 07/99						7507								
E-KLASSE	06/95-03/02	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
E-KLASSE	06/95-03/02	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
E-KLASSE	03/02->>		↓	64210	64150	64132	7507		MODUL		MODUL	LED			6418	
E-KLASSE	03/02->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
E-KLASSE	03/02->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
E-KLASSE T-MODEL	06/96->>		↓	64210	64150	64132	7507	↓	MODUL	5007		7506	7506	7506	6418	
E-KLASSE T-MODEL	06/96->>	bis Bj. 07/99						7506	2827							
E-KLASSE T-MODEL	06/96->>	ab Bj. 07/99						7507								
E-KLASSE T-MODEL	06/96->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
E-KLASSE T-MODEL	06/96->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
M-KLASSE	01/98->>		64210	64150	64151	2825	7507	7507		7225		7506	7225	7506	6418	
S-KLASSE	02/91-10/98		↓	↓	64150	2825	↓	↓	↓	5008	↓	7506	↓	7506	6418	
S-KLASSE	02/91-10/98	bis Bj. 01/93	64193	64193			7506	7506	2825				7225			
S-KLASSE	02/91-10/98	ab Bj. 01/93	64210	64210			7507	7507	2827		7528		7506			
S-KLASSE	02/91-10/98	ab Bj. 01/96 - Variante: Xenon	66050	64210												
S-KLASSE	10/98->>		↓	64210	64150	2825	7507	7507	MODUL	5007 o. 7225		7506	7225	7506	6418	
S-KLASSE	10/98->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
S-KLASSE	10/98->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
S-KLASSE COUPE	09/92-02/99		↓	64210	64150	2825	7507	7507	2827		7528		7506	7506	6418	
S-KLASSE COUPE	09/92-02/99	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
S-KLASSE COUPE	09/92-02/99	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
S-KLASSE COUPE	02/99->>		↓	64210	64150	2825	7507	7507	MODUL	5007 o. 7225		7506	7225	7506	6418	
S-KLASSE COUPE	02/99->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
S-KLASSE COUPE	02/99->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
SL	01/93-10/01		66040	64193	64150	3893	7507	7506		7225		7506	7225	7506	6418	
SL	10/01->>		66050	↓	64150	64132	7507	7507	MODUL	5007 o. 7225		7506	7225	7506	6418	
SL	10/01->>	Fernlicht Variante: Halogen			64210											
SL	10/01->>	Fernlicht Variante: Xenon			66050											
SLK	09/96-03/00		64210	64210	64150 o. 64210	2825	7507	7507	2827	5007		7506	7506	7506	6418	
SLK	03/00->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
SLK	03/00->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
SPRINTER 2-T BUS	02/95->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
SPRINTER 2-T KASTEN	02/95->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
SPRINTER 2-T PRITSCHÉ/FAHRGESTELL	01/95->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825	5007		7506	7506	7506	5007	
SPRINTER 3-T BUS	02/95->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
SPRINTER 3-T KASTEN	02/95->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
SPRINTER 3-T PRITSCHÉ/FAHRGESTELL	02/95->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825	5007		7506	7506	7506	5007	
SPRINTER 4-T BUS	02/96->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
SPRINTER 4-T KASTEN	02/96->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
SPRINTER 4-T PRITSCHÉ/FAHRGESTELL	02/96->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825	5007		7506	7506	7506	5007	
VANEO	02/02->>		64210	64150	64150	2825	7507	7507	2827	5007	7528	7506		7506	6418	
VITO	02/96->>		64193	64193	64150	2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	6418	
V-KLASSE	09/96->>		64193	64193	64150	2825	7507	7507	2827		7528		7506	7506	6418	














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pfeile, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
MITSUBISHI >>>																
1200/1500/1600 TURBO	01/84-12/88		64193	64193		3893	7506	7506			7528			7506	5007	
3000 GT	06/92->>		↓	↓	64151	2825	7506	7506	n.n		7528		7506	7506	2825	
3000 GT	06/92->>	bis Bj. 03/95	64193	64193												
3000 GT	06/92->>	ab Bj. 03/95	9006	9005												
CARISMA	07/95->>		64193	64193	64151	3893	7506	7506	2825	5007		7506	7506	7506	2825	
CARISMA STUFENHECK	09/96->>		64193	64193	64151	3893	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
COLT	01/93-11/95		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
COLT	11/95->>		64193	64193	64151	2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
COLT/LANCER	01/84-12/88		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
COLT/LANCER	01/88-12/93		64193	64193	64150	3893	7506	7506			7528		7506	7506		
CORDIA	01/82-12/88		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506	3893	
GALANT	01/84-12/88		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
GALANT	01/89-12/93		64193	64193			7506	7506			7528		7506	7506	5007	
GALANT	01/94-09/96		64193	64150	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
GALANT	09/96->>		64210	64210	64151	3893	7507	7507	2827		7528		7506	7506	2825	
L200	01/79-12/86		7951	7951		3893	7506	7506			7528			7506	3893	
L300	01/79-12/86		7951	7951		3893	7506	7506			7528			7506	3893	
L300	01/87->>		7951	7951		3893	7506	7506			7528		7506	7506		
PAJERO	04/00->>		64193	64193	9006	2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
PAJERO/SHOGUN	01/85-12/93		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	3893	
PAJERO/SHOGUN	01/94-04/00		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
SAPORO	01/78-12/85		64193	64150	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
SIGMA	01/93-12/96		64150	64151	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
SIGMA KOMBI	01/93-12/96		64193	64150	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
SPACE RUNNER	08/99->>		64193	64193	9006	2825	7505	7505	2825	2825			7505	7505	2825	
SPACE STAR	06/98->>		64193	64193	64151	3893	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
SPACE WAGON	01/84-12/90		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
SPACE WAGON/RUNNER	01/91-08/99		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	3893	
STARION TURBO	01/85-12/90		64193	64150		2825	7506	7506			7528		7506	7506	3893	
NISSAN >>>																
200SX	01/89-12/92		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
200SX	01/93->>		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
300C	01/84-12/88		7951	7951		5007	7506	7506			7528			7506	5007	
300ZX (Z31)	01/84-12/90		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
300ZX (Z32)	01/91-12/94		64193	64151		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
720 PICK UP	01/80-12/86		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
ALMERA	09/95-07/00		64193	64193	64151	2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
ALMERA	07/00->>		↓	↓	64151	2825	7507	7506	2827		7528		7506	7527	2825	
ALMERA	07/00->>	Styling: für Doppelscheinwerfer	64150	64210												
ALMERA	07/00->>	Styling: nicht für Doppelscheinwerfer	64193	64193												
BLUEBIRD (910)	01/80-12/84		64193	64150		5007	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
BLUEBIRD (T12/T72)	01/85-12/91		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
CABSTAR (F20)	01/78-12/82		7951	7951		5007	7506	7506			7528			7506	5008	
CABSTAR (F22)	01/82-12/92		64193	64193		5007	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
CHERRY (N12)	01/82-12/86		64193	64193			7506	7506			7528		7506	7506	5007	
LAUREL (C32)	01/85-12/89		64193	64193		5007	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
MAXIMA QX	01/95-03/00		64193	64193	64151	2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
MAXIMA QX	03/00->>		↓	9005	64151	2825	7507	7507	2825		7515		7506	7506	2825	
MAXIMA QX	03/00->>	Abblendlicht Variante: Halogen	9006													














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pfeile , stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/ Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/ Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
NISSAN >>>																
MAXIMA QX	03/00->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
MICRA	08/92->>		64193	64193	61451 o. 9006	2825	↓	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
MICRA	08/92->>	Variante gelbe Blinkergläser					7506									
MICRA	08/92->>	Variante klare Blinkergläser					7507									
MICRA/MARCH	01/85-08/92		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
PATHFINDER	09/97->>		64193	64193	9005	2825	7507	7507	2825		7515		7505	7505	2825	
PATROL	01/83-12/93		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
PATROL	01/93-06/97		64150	64150	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	6461	
PATROL	06/97->>		64193	64193		2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
PICK UP (D21)	01/86->>		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
PRAIRIE (M10)	01/83-12/89		64193	64193		5007	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
PRAIRIE (M11)	01/92-12/95		64193	64193		2825	7507	7506			7528		7506	7506	2825	
PRIMERA	01/90-09/96		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
PRIMERA	09/96-03/02		↓	64150	64150	2825	↓	↓	2825		7528		7506	7506	2825	
PRIMERA	09/96-03/02	bis Bj. 08/99	64150													
PRIMERA	09/96-03/02	ab Bj. 08/99 - Variante: Halogenabblendlicht	64210													
PRIMERA	09/96-03/02	ab Bj. 08/99 - Variante: Xenonabblendlicht	66040													
PRIMERA	09/96-03/02	Variante gelbe Blinkergläser					7506	7506								
PRIMERA	09/96-03/02	Variante klare Blinkergläser					7507	7507								
PRIMERA	03/02->>		↓	64210	64211	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
PRIMERA	03/02->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
PRIMERA	03/02->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
PRIMERA TRAVELLER	04/98->>		↓	64150	64150	2825	↓	↓	2825		7528		7506	7506	2825	
PRIMERA TRAVELLER	04/98->>	bis Bj. 08/99	64150													
PRIMERA TRAVELLER	04/98->>	ab Bj. 08/99 - Variante: Halogenabblendlicht	64210													
PRIMERA TRAVELLER	04/98->>	ab Bj. 08/99 - Variante: Xenonabblendlicht	66040													
PRIMERA TRAVELLER	04/98->>	Variante gelbe Blinkergläser					7506	7506								
PRIMERA TRAVELLER	04/98->>	Variante klare Blinkergläser					7507	7507								
PRIMERA TRAVELLER	08/99->>		↓	64150	64150	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
PRIMERA TRAVELLER	08/99->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
PRIMERA TRAVELLER	08/99->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
QX	01/95->>		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
SERENA	01/93->>		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
SILVIA 1.8/2.0	01/84-12/89		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
STANZA 1.6/1.8	01/82-12/86		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
SUNNY (B11)	01/82-12/86		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
SUNNY (B12/N13)	01/87-12/91		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
SUNNY (N13) FLIESSHECK	01/87-12/91		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
SUNNY (N14)	01/92-12/95		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
SUNNY KASTENWAGEN	01/82-12/91		64193	64193		5007	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
TERRANO	02/93->>		64193	64193	64150 o. 9006	2825	↓	7506	↓	5008		7506	7506	7506	6418	
TERRANO	02/93->>	Variante gelbe Blinkergläser					7506									
TERRANO	02/93->>	Variante gelber Seitenblinker							2825							
TERRANO	02/93->>	Variante klare Blinkergläser					7507									
TERRANO	02/93->>	Variante klarer Seitenblinker							2827							
URVAN E23	01/80-12/87		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
URVAN E24	01/88-12/95		64193	64193			7506	7506			7528		7506	7506		
VANETTE	01/85-01/95		64193	64193		5007	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
VANETTE	01/96->>		64193	64193		2825	7507	7506			7528		7506	7506	2825	
X-TRAIL	07/01->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825	














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pflle, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
OPEL >>>																
AGILA	09/00->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	5008	
ASCONA/CAVALIER	01/81-12/88		64193	64193	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
ASTRA	03/01->>		64210	9005	64151	2825	7507	7506	2827		7528		7506	7506	6418	
ASTRA FLIESHHECK	01/91-09/98		64193	64193	64150	5007	7506	7506		5007		7506	7225	7506	5008	
ASTRA G	09/98->>		64210	9005	64151	2825	7507	7506	2827		7528		7506	7506	5008	
ASTRA G CARAVAN	02/98->>		64210	9005	64151	2825	7507	7506	2827		7528		7506	7506	6418	
ASTRA G CC	02/98->>		64210	9005	64151	2825	7507	7506	2827		7528		7506	7506	5008	
ASTRA G COUPE	03/00->>		64210	9005	64151	2825	7507	7506	2827		7528		7506	7506	6418	
ASTRA G KASTEN	01/99->>		64210	9005	64151	2825	7507	7506	2827		7528		7506	7506	6418	
ASTRA LIMOUSINE/KOMBI	01/91-02/98		64193	64193	64150	5007	7506	7506		7225		7506	7225	7506	5007	
ASTRAMAX/ASTRAVAN	01/85-12/91		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
BELMONT	01/87-12/91		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
BLITZ/CF 2 KASTENWAGEN	01/80-12/87		7951	7951		3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
BLITZ/CF CHASSIS	01/80-12/87		7951	7951		3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	3893	
CALIBRA	01/90-12/97		64150	64150	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
CAVALIER KOMBI	01/83-12/88		64193	64193	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
CORSA	01/93-09/00		64150	64150		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
CORSA C	09/00->>		64210	64210	64151	2825	7507	7507	2827		7528		7506	7506	2825	
CORSA C KASTEN	09/00->>		64210	64210	64151	2825	7507	7506	2825	5007		7506	7506	7506	2825	
CORSA/NOVA	01/82-12/93		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
FRONTERA	01/92-12/98		64150	64150	64151	2825	7507	7506			7528		7506	7506	2825	
KADETT/ASTRA	01/84-12/91		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
KB PICK UP	01/81-12/88		7951	7951		5007	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
MANTA	01/81-12/88		64193	64193	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
MIDI	01/85-12/93		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
MONTEREY A	09/91-07/98		64193	64193	64151	5007	↓ 7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
MONTEREY A	09/91-07/98	Variante gelbe Blinkergläser					7506									
MONTEREY A	09/91-07/98	Variante klare Blinkergläser					7507									
MONZA	01/78-12/82		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
MONZA	01/83-12/87		64193	64193	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
MONZA GSE	01/84-12/87		64193	64150	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
OMEGA	03/94->>		↓	64150	↓	2825	7507	7507	2825	7225		7506	7225	7506	5008 o. 6418	
OMEGA	03/94->>	bis Bj. 08/97	64150													
OMEGA	03/94->>	ab Bj. 08/97 - Variante: Halogenabblendlicht	64210													
OMEGA	03/94->>	ab Bj. 08/97 - Variante: Xenonabblendlicht	66040													
OMEGA	03/94->>	Fahrgestelnr. abhängig			9006 o. 64151											
OMEGA/CARLTON	01/87-03/94		64193	64193		3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5008	
OMEGA/CARLTON CD	01/87-03/94		64193	64150	64151	3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5008	
OMEGA/CARLTON CD KOMBI	01/87-03/94		64193	64150	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
OMEGA/CARLTON KOMBI	01/87-03/94		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
RASCAL	01/87-12/90		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
REKORD/CARLTON	01/77-12/86		7951	7951		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
REKORD/CARLTON	01/84-12/86		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
SENATOR	01/83-12/87		64193	64193	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
SENATOR	01/88-12/94		64193	64193	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
SENATOR CD	01/84-12/87		64193	64151	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
SINTRA	11/96-04/99		64193	64193		2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	6418	
TIGRA	07/94->>		64150	64150	64150	2825	7507	7507	2825	5007		7506	7506	7506	6418	
VECTRA	10/95-04/02		↓	64150	64151	2825	7507	↓	2825	5007		7506	7506	7506	6418	














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pflanze, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebel-schlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
924	01/76-12/88		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5008		7506	7506	7506	3893	
928	01/78-12/86		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5008		7506	7506	7506	6418	
928	01/87-12/95		64193	64193	64151	3893	7506	7506		7225		7506	7225	7506	6418	
944 LUX	01/82-12/89		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5008		7506	7506	7506	3893	
944/S	01/82-12/88		64193	64151	64151	3893	7506	7506		5008		7506	7506	7506	3893	
944S2/TURBO	01/85-12/92		64193	64151	64151	3893	7506	7506		5008		7506	7506	7506	3893	
968	01/92->>		64193	64150	64151	5007	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
BOXSTER	09/96-07/02		↓	64210	64210	2825	7506	7506	2825	5007		7506	7506	7506	6418	
BOXSTER	09/96-07/02	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
BOXSTER	09/96-07/02	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
PROTON >>>																
1,3/1,5 AERODECK	01/89-12/97		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
COMPACT	01/95->>		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
PERSONA	01/94->>		64193	64193	↓	2825	7507	↓	2825				7506	7506	2825	
PERSONA	01/94->>	bis Bj. 03/97						7506								
PERSONA	01/94->>	ab Bj. 03/97			64151			7507								
RIALTO	01/86->>		64193	64193		3893	7506	7506			7528				64111	
ROBIN SUPER	01/74-12/86		64193	64193		3893	7506	7506			7528				64111	
SCIMITAR SS1	01/84-12/90		64193	64193		2825	7506	7506			7528				64111	
RENAULT >>>																
AVANTIME	09/01->>/>>		66040	64210	64151	2825	7507	7507	2825	5007	7528		7506	7506	2825	
CLIO	01/90-09/98		64193	64193		5007	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
CLIO	09/98->>		64193	9005	64150	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	6418	
ESPACE	01/84-12/91		64193	64193	64151	5007	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
ESPACE	01/92-11/96		64193	64150	64151	5007	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
ESPACE	11/96-10/98		64150	64150	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
ESPACE	10/98->>		↓	↓	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
ESPACE	10/98->>	bis Bj. 10/00	64150	64150												
ESPACE	10/98->>	ab Bj. 10/00 - Variante: Halogenabblendlicht	64210	64210												
ESPACE	10/98->>	ab Bj. 10/00 - Variante: Xenonabblendlicht	66040	64210												
LAGUNA	11/93-03/>>		↓	↓	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
LAGUNA	11/93-03/>>	bis Bj. 05/98	64193	64193												
LAGUNA	11/93-03/>>	ab Bj. 05/98	64210	64150												
MASTER	01/81-12/95		7951	7951		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
MASTER	01/96-07/98		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
MASTER	07/98->>		64193	64193	64151	2825	7506	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
MEGANE CABRIOLET	10/96->>		↓	↓	64150	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	6418	
MEGANE CABRIOLET	10/96->>	bis Bj. 03/99	64193	64193												
MEGANE CABRIOLET	10/96->>	ab Bj. 03/99	64210	64150												
MEGANE CLASSIC	09/96->>		↓	↓	64150	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	6418	
MEGANE CLASSIC	09/96->>	bis Bj. 03/99	64193	64193												
MEGANE CLASSIC	09/96->>	ab Bj. 03/99	64210	64150												
MEGANE COACH	03/96->>		↓	↓	64150	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	6418	
MEGANE COACH	03/96->>	bis Bj. 03/99	64193	64193												
MEGANE COACH	03/96->>	ab Bj. 03/99	64210	64150												
MEGANE GRANDTOUR	03/99->>		64210	64150	64150	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	6418	
MEGANE SCENIC	01/97-09/99		↓	↓	64150	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	6418	
MEGANE SCENIC	01/97-09/99	bis Bj. 03/99	64193	64193												
MEGANE SCENIC	01/97-09/99	ab Bj. 03/99	64210	64150												
R11	01/83-12/86		64150	64150	64173	3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
R11 GTC/TX/TCE/AUTO	01/87-12/89		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
R11 TL/TC/TD/GTX/GTD	01/87-12/89		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
R11 TXE/TURBO	01/87-12/89		64150	64150	64173	3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
R18	01/78-12/86		7951	7951		3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
R19	01/88-12/95		64193	64151	64150	2821	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
R21	01/86-12/94		64193	64193	64173	2821	7506	7506			7528		7506	7506	6418	














Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pflle, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
RENAULT >>>																
R21 TURBO	01/88-12/94		64193	64151	64173	2821	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
R25	01/84-12/94		64193	64193	64150	3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
R4	01/71-12/90		7951	7951		5007	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
R4 KASTENWAGEN	01/72-12/90		7951	7951		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
R5	01/72-12/85		7951	7951		5007	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
R5	01/85-12/95		64193	64193	64173	5007	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
R5/EXTRA/EXPRESS	01/85-12/98		7951	7951		5007	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
R9 BROADWAY/TURBO/GTL	01/85-12/88		64150	64150	64173	3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
R9 GTD/GTL/GTX/TSE/TXE	01/82-12/88		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
R9 TL/TC/TD	01/82-12/88		7951	7951		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
SAFRANE	01/92-07/96		64150	64150	64150	5007	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
SAFRANE	07/96-12/00		↓	↓	64150 o. 64210	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506		
SAFRANE	07/96-12/00	Abblendlicht Variante: Halogen	64150	64150												
SAFRANE	07/96-12/00	Abblendlicht Variante: Xenon	66040	64210												
SCÉNIC	09/89->>		64210	64150	64150	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	6418	
TRAFIC	05/89->>		64193	64193	64151	2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
TWINGO	03/93-05/96		64193	64193	64150	2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	6418	
TWINGO	05/96->>		64193	64193	64150	2825	↓	↓	2825		7528		7506	7506	6418	
TWINGO	05/96->>	bis Bj. 09/98					7506	7506								
TWINGO	05/96->>	ab Bj. 09/98					7507	7507								
VEL SATIS	06/02->>		↓	64213	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	6418	
VEL SATIS	06/02->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
VEL SATIS	06/02->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
ROVER >>>																
100	03/90-12/98		64193	64193		2825	7507	↓	2825		7528		7506	7506	6418	
100	03/90-12/98	Variante gelbe Blinkergläser						7506								
100	03/90-12/98	Variante klare Blinkergläser						7507								
100 CABRIOLET	04/94->>		64193	64193		2825	7507	↓	2825		7528		7506	7506	6418	
100 CABRIOLET	04/94->>	Variante gelbe Blinkergläser						7506								
100 CABRIOLET	04/94->>	Variante klare Blinkergläser						7507								
200/400	01/89-11/95		64193	64193		2825	7506	7506		2825		7506	7506	7506	2825	
200	11/95-03/00		64193	64150	64150	2825	7506	7507	2825	5007		7506	7506	7506	2825	
2000/2300/2600/3500	01/76-12/86		64193	64193	64151	5007	7506	7506		5007		7506	7506	7506	6418	
213/216	01/84-12/86		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
213/216	01/87-12/90		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
25	10/99->>		64210	64150	64150	2825	7507	7507	2827	5008		7506	7506	7506	2825	
400	05/95-03/00		64210	64210	64150	2825	7507	7507	↓	5007		7506	7506	7506	6418	
400	05/95-03/00	Variante gelber Seitenblinker							2825							
400	05/95-03/00	Variante klarer Seitenblinker							2827							
400 HATCHBACK	05/95-03/00		64210	64210	64150	2825	7507	7507	↓	5007		7506	7506	7506	6418	
400 HATCHBACK	05/95-03/00	Variante gelber Seitenblinker							2825							
400 HATCHBACK	05/95-03/00	Variante klarer Seitenblinker							2827							
45	02/00->>		64210	64150	64150	2825	7507	7507	2827	5007		7506	7506	7506	2825	
618/620/623	01/93->>		64150	64150	64150	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
75	02/99->>		64210	64150	64150	2825	7507	7507	2827	5007		7506	7506	7506	6418	
800-SERIE	01/86-12/91		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
800-SERIE	01/92->>		64193	64151	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
MAESTRO	01/83-12/90		64193	64193		3893	7506	7506			7528			7506	3893	
MAESTRO	01/91-12/95		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
METRO KASTENWAGEN	01/80-12/90		7951	7951		3893	7506	7506			7528			7506	3893	
METRO/114	01/91-12/94		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008	
MGF	10/95-03/02		64150	64150	64151	2825	7506	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
MINI	01/78-12/90		7951	7951		3893	7506	7506			7528			7506	6418	

Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pfeile, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
MINI	01/91->>		7951	7951		3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
MONTEGO	01/83-12/90		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
MONTEGO	01/91-12/94		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
MONTEGO KOMBI	01/83-12/90		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
MONTEGO KOMBI	01/91-12/94		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
SAAB >>>																
90	01/84-12/85		64193	64193		7528	7506	7506		5007		7506	7506	7506	6418	
900	01/80-12/93		64193	64193		7528	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
900	01/94->>		64193	64193	64151	2825	7507	7507			7528		7506	7506	6418	
9000	01/84-12/91		64193	64193		7528	7506	7506		5007		7506	7225	7506	6418	
9000	01/92-12/97		64150	64150		3893	7507	7507			7528		7506	7506	6418	
9-3	01/98-09/02		64193	64193	64150	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
9-5	09/97->>		64210	64210	64150	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	6418	
SEAT >>>																
ALHAMBRA	04/96->>		↓	↓	↓	2825	7507	7506	↓	5007	↓	↓	7506	7506	↓	
ALHAMBRA	04/96->>	bis Bj. 09/00	64193	64193	64150				2825		7528				2825	
ALHAMBRA	04/96->>	ab Bj. 09/00 - Variante: Halogenabblendlicht	64210	64150	64210				2827			7506			6418	
ALHAMBRA	04/96->>	ab Bj. 09/00 - Variante: Xenonabblendlicht	66040	64210	64210											
AROSA	05/97->>		64193	64151	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825 o. 6418	
CORDOBA	02/93-10/02		64150	64150	64151 o. 64210	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
CORDOBA VARIO	08/96-06/99		64150	64150	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
CORDOBA VARIO	06/99->>		64193	64150	64210	2825	7507	7507	2827	5007	7528		7506	7506	2825	
IBIZA	01/85-03/93		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
IBIZA	03/93-02/02		64150	64150	64151 o. 64210	2825	7507	7506	2825	5007	7528		7506	7506	2825	
IBIZA	02/02->>		↓	64210	64151	2825	7507	7507	2827	2825	7528		7506	7506	6418	
IBIZA	02/02->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64193	64193												
IBIZA	02/02->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66042													
INCA	11/95->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825	5007	7528		7506	7506	2825	
LEON	11/99->>		64210	64150	64151	2825	7507	7507	2827		7528		7506	7506	6418	
MALAGA	01/85-12/91		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
MARBELLA	01/88-12/95		7951	7951		5007	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
TOLEDO	01/91-04/99		64193	64193		3893	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
TOLEDO	04/99->>		64210	64150	64151	2825	7507	7507	2827		7528		7506	7506	2825	
SKODA >>>																
ESTELLE/RAPID	01/84-12/91		64193	64193		3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5007	
FABIA	12/99->>		↓	↓	64151	2825	7507	7507	2827	7225	7225		7506	7506	6418	
FABIA	12/99->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210	64151												
FABIA	12/99->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040	64210												
FAVORIT	01/89-12/96		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5008		7506	7506	7506	3893	
FELICIA	10/94-06/01		64193	64193	64151	2825	7507	7507	2825	5007	7528		7506	7506	2825	
OCTAVIA	09/96->>		↓	↓	↓	2825	7507	7507	2827	↓		7506	↓	7506	2825	
OCTAVIA	09/96->>	bis Bj. 09/00			64151					5007			7506			
OCTAVIA	09/96->>	ab Bj. 09/00			64150					7225				7225		
OCTAVIA	09/96->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64193	64193												
OCTAVIA	09/96->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040	64151												
SUPERB	02/02->>		↓	↓	64151	2825	7507	7507	2827	7225	7225		7506	7506	6418	
SUPERB	02/02->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
SUPERB	02/02->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040													
SSANGYONG >>>																
KORANDO	12/96-01/99		64193	64193		2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
MUSSO	10/95-01/99		64193	64150	64151	2825	7507	7507	2825	5007		7506	7506	7506	2825	
SUBARU >>>																
1600/1800 S2	01/79-12/85		64193	64193		5007	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
E-SERIE/SUMO	01/89->>		7951	7951			7506	7506			7528		7506	7506	2825	

Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pfeile, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
SUBARU >>>																
FORESTER	08/97-09/02		64193	64193	↓	2825	7507	7507	2825		7515		↓	921	2825	
FORESTER	08/97-09/02	bis Bj. 08/02			64151								7505			
FORESTER	08/97-09/02	ab Bj. 08/02			9006								7506			
IMPREZA	08/92->>		64193	64193	64151	2825	7506	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
JUSTY	01/87-12/88		7951	7951		3893	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
JUSTY	01/89-10/95		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
JUSTY	10/95->>		64193	64193		2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
LEGACY	01/90-09/94		64193	64193		5008	7506	7506		5007		7506	7506	7506	5008	
LEGACY	09/94-03/99		64193	64193	64150	2825	7506	7506	2825	5007		7506	7506	7506	2825	
LEGACY	10/98->>		64150	64210	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
LEGACY STATION WAGON	01/90-09/94		64193	64193		5008	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
LEGACY STATION WAGON	09/94-11/98		64193	64193	64150	2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
LEGACY STATION WAGON	12/98->>		64150	64210	64151	2825	7507	7507	2825		7528		7506	7506	2825	
L-SERIE	01/85-12/93		64193	64193	64150	5007	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
TURBO AWD 1,8	01/85-12/90		64193	64193	64150	5007	7506	7506			7528		7506	7506	3893	
XT COUPE	01/85-12/90		64193	64193	64150	5007	7506	7506			7528		7506	7506	3893	
SUZUKI >>>																
ALTO	01/81-12/86		7951	7951		5007	7506	7506			7528			7506	6411	
ALTO	01/87-09/94		7951	7951		5007	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
ALTO	09/94->>		64193	64193		2825	7505	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
BALENO	07/95->>		64193	64193	64151	2825	7505	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
GRAND VITARA	03/98->>		64193	64193	64151	2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
JIMNY	09/98->>		64193	64193	64151	2825	7507	921	2825		7515		7505	7505	2825	
LIANA	03/02->>		64193	64193	64151	2825	7505	7505	2825		7528		7506	7506	2825	
LIANA KOMBI	07/01->>		64193	64193	64151	2825	7505	7505	2825		7528		7506	7506	2825	
SAMURAI	11/88->>		64193	64193		2825 o. 3893	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
SJ410 SANTANA	01/82-12/91		7951	7951		5007	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
ST90	01/80-12/85		7951	7951		5007	7506	7506			7528			7506	2825	
SUPERCARRY KASTENWAGEN	01/86->>		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
SWIFT	01/84-03/89		7951	7951		5007	7506	7506			7528			7506	2825	
SWIFT	03/89->>		64193	64193		2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825	
VITARA	01/89->>		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	6418	
TALBOT >>>																
ALPINE/1307/1308/1510	01/79-12/86		7951	7951		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
EXPRESS KASTENWAGEN	01/83-12/93		7951	7951		5007	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
EXPRESS/CHASSIS/CAB	01/83-12/93		7951	7951		5007	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
HORIZON	01/78-12/86		7951	7951		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
SAMBA	01/82-12/86		7951	7951		3893	7506	7506			7528		7506	7506	5007	
SOLARA/1307/1308/1510	01/80-12/86		7951	7951		3893	7506	7506			7528			7506	6418	
TOYOTA >>>																
4 RUNNER	01/93->>		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
AVENSIS	09/97->>		64210	64210	64210	2825	↓	↓	2825	5007		7506	7506	7506	2825	
AVENSIS	09/97->>	bis Bj. 10/00					7506	7506								
AVENSIS	09/97->>	ab Bj. 10/00					7507	7507								
CAMRY	01/84-12/91		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
CAMRY	01/92-08/96		64150	64150		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
CAMRY	08/96-11/01		64210	64210	64151	2825	7507	↓	2825		7528		7506	7506	2825	
CAMRY	08/96-11/01	Variante gelbe Blinkergläser						7506								
CAMRY	08/96-11/01	Variante klare Blinkergläser						7507								
CARINA	01/84-12/88		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
CARINA	01/89-12/92		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
CARINA-E	01/93-12/97		64150	64150	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825	

Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pflle, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 
CELICA	11/93-11/99		9005	9006	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825
CELICA 2,0 GT	01/86-12/89		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825
CELICA CABRIOLET	04/96-11/99		9005	9006	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825
CELICA COUPE ST/XT	01/81-12/85		7951	7951		5007	7506	7506		5007		7506	7506	7506	2825
CELICA GT-FOUR	01/88-12/89		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825
CELICA LIFTBACK	01/81-12/85		7951	7951		5007	7506	7506			7528		7506	7506	2825
CELICA SUPRA	01/81-12/85		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825
CELICA/4X4	01/90-11/93		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825
COROLLA	04/97-01/02		9006	9005	64151		7507	7506	2827		7515		7506	7506	2825
COROLLA	01/02->>		64210	9005	9006	2825	7507		2827		7515		7505	7505	2825
COROLLA 4X4 KOMBI	01/83-12/92		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825
COROLLA COMPACT	04/97-01/02		9006	9005	64151		7507	7506	2827		7528		7506	7506	2825
COROLLA COUPE	01/83-12/87		64193	64193		5007	7506	7506			7528		7506	7506	2825
COROLLA FLIJSHECK/KOMBI	01/92-04/97		64150	64150		2825	7506	7506			7528		7506	7506	6461
COROLLA LIFTBACK	04/97-01/02		9006	9005	64151		7507	7506	2827		7528		7506	7506	2825
COROLLA LIMOUSINE	01/92-04/97		64150	64150		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008
COROLLA STATION WAGON	01/02->>		64210	9005	9006	2825	7507		2827		7515		7505	7505	2825
COROLLA STUFENHECK	08/02->>		64210	9005	9006	2825	7507		2827		7515		7505	7505	2825
COROLLA VERSO	01/02->>		64210	9005	9006	2825	7507		2827		7515		7505	7505	2825
COROLLA WAGON	04/97-01/02		9006	9005	64151		7507	7506	2827		7528		7506	7506	2825
HI-ACE	01/83-12/90		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007
HI-ACE	01/91-08/95		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007
HI-ACE	08/95->>		64193	64193		2825	7506	7507	2825		7528		7506	7506	2825
HI-ACE	08/95->>		64193	64193		2825	7506	7507	2825		7528		7506	7506	2825
HI-LUX	01/83->>		7951	7951		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825
LAND CRUISER	01/82-12/87		64193	64193		5007	7506	7506			7528		7506		5007
LAND CRUISER	01/88-04/96		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007
LAND CRUISER 100	01/98->>		64193	64193	9006	2825	7507	7505	2825		7515		7505	7505	2825
LAND CRUISER 90	04/96->>		64193	64193	9006	2825	7507	↓ 7506	2825	2825	7515		7505	7505	2825
LAND CRUISER 90	04/96->>	Variante gelbe Blinkergläser						7507							
LAND CRUISER 90	04/96->>	Variante klare Blinkergläser						7507							
LITE-ACE	01/85->>		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007
MR 2	12/89-05/00		64193	64193	64151	2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825
MR 2	05/00->>		64193	64193		2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825
MR 2	01/85-12/89		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008
PASEO	08/95-07/99		64193	64193	64150	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825
PASEO CABRIOLET	10/96-03/99		64193	64193	64150	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825
PICNIC	05/96->>		64210	64210	64151	2825	7507	7506	2825		7528		7506	7506	2825
PREVIA	01/91-08/00		64193	64193	64150	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825
PREVIA	08/00->>		64193	64193	9006				2827		7515		7505	921	2825
RAV 4	06/94-06/00		64193	64193	64151	2825	↓ 7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825
RAV 4	06/94-06/00	Variante gelbe Blinkergläser					7507								
RAV 4	06/94-06/00	Variante klare Blinkergläser													
RAV 4	06/00->>		64193	64193	9006	2825			2827		7515		7506	7505	2825
RAV 4 CABRIO	12/97-06/00		64193	64193	64151	2825	↓ 7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825
RAV 4 CABRIO	12/97-06/00	Variante gelbe Blinkergläser					7507								
RAV 4 CABRIO	12/97-06/00	Variante klare Blinkergläser													
SPACE CRUISER	01/83-12/91		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5007
STARLET	01/85-04/96		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825
STARLET	04/96-03/99		64193	64193	64151	2825	7506	7506	2825		7528		7506	7506	2825
SUPRA	01/90-12/93		9005	9006	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825
SUPRA	01/94-12/97		9006	9005	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825
SUPRA/TURBO (MA70)	01/86-12/89		64193	64193	64151	2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825
TERCEL 1.3 GL	01/82-12/85		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	5008
TERCEL 1.5	01/83-12/88		64193	64193		2825	7506	7506			7528		7506	7506	2825
YARIS	04/99->>		64193	64193	9006	2825	7506	7505	2825		7528		7506	7506	2825

Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pfeile, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/Positionsluchte 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
TOYOTA >>>																
YARIS VERSO	11/99->>		64193	64193	9006	2825				2825		7515		7505	7505	2825
VOLVO >>>																
240	01/79-12/92		64193	64193		7528	7506	7506		5007		7506	7506	7506	7506	3893
240 KOMBI	01/81-12/93		64193	64193		7528	7506	7506		5007		7506	7506	7506	7506	6418
260	01/75-12/85		64150	64150		5007	7506	7506		5007		7506	7506	7506	7506	6418
340/360	01/79-12/89		7951	7951	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	7506	2825
440/460	01/88-12/97		64193	64193	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	7506	6418
480	01/86-12/96		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	7506	6418
740	01/84-12/92		64193	64193	64151	7528	7506	7506		5007		7506	7506	7506	7506	3893
760	01/82-12/92		64193	64193	64151	7528	7506	7506		5007		7506	7506	7506	7506	3893
780	01/88-12/92		64193	64151	64151	3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	7506	3893
850	01/91-07/94		64193	64193		5007	7506	7506		5007		7506	7506	7506	7506	2825
850	08/94-12/96		64150	64150		5007	7506	7506		5007		7506	7506	7506	7506	2825
940/960	01/90-12/97		64193	64193	64151	7528	7506	7506		5007		7506	7506	7506	7506	3893
C70 CABRIO	03/98->>		64210	64210	64150	2825	↓	↓	2827	5007		7506	7506	7506	7506	2825
C70 CABRIO	03/98->>	Variante gelbe Blinkergläser					7506	7506								
C70 CABRIO	03/98->>	Variante klare Blinkergläser					7507	7507								
C70 COUPE	03/97-09/02		64210	64210	64150	2825	↓	↓	2827	5007		7506	7506	7506	7506	2825
C70 COUPE	03/97-09/02	Variante gelbe Blinkergläser					7506	7506								
C70 COUPE	03/97-09/02	Variante klare Blinkergläser					7507	7507								
CROSS COUNTRY	09/00->>		↓	64210	64150	2825	7507	7507	2827	5007	7528		7506	7506	7506	6418
CROSS COUNTRY	09/00->>	Abblendlicht Variante: Halogen	9005													
CROSS COUNTRY	09/00->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
S40	07/95->>		↓	↓	64151	3893	7507	7507	2825	5007		7506	7506	7506	7506	2825
S40	07/95->>	Abblendlicht Halogen: Doppelscheinwerfer	64210	64210												
S40	07/95->>	Abblendlicht Halogen: Einfachscheinwerfer	64193	64193												
S40	07/95->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050	64210												
S60	09/01->>		↓	9005	64150	2825	7507	7507	2827	5007		7506	7506	7506	7506	6418
S60	09/01->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
S60	09/01->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
S70	01/97-11/00		64210	64210	64150	2825	↓	↓	2827	5007		7506	7506	7506	7506	2825
S70	01/97-11/00	Variante gelbe Blinkergläser					7506	7506								
S70	01/97-11/00	Variante klare Blinkergläser					7507	7507								
S80	05/98->>		↓	64210	64150	2825	7507	7507	2825	5007		7506	7506	7506	7506	2825
S80	05/98->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210													
S80	05/98->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050													
S90	01/97-05/98		64150	64150	64151	2825	7507	7507	2827	5007		7506	7506	7506	7506	2825
V40	07/95->>		↓	↓	64151	3893	7507	7507	2825	5007		7506	7506	7506	7506	6418
V40	07/95->>	Abblendlicht Halogen: Doppelscheinwerfer	64210	64210												
V40	07/95->>	Abblendlicht Halogen: Einfachscheinwerfer	64193	64193												
V40	07/95->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050	64210												
V70	01/97-03/00		64210	9005	64150	2825	↓	↓	2827	7225		7506	7225	7506	7506	2825
V70	01/97-03/00	Variante gelbe Blinkergläser					7506	7506								
V70	01/97-03/00	Variante klare Blinkergläser					7507	7507								
V70	03/00->>		↓	↓	64150	2825	7507	7507	2827	5007	7528		7506	7506	7506	6418
V70	03/00->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64210	9005												
V70	03/00->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66050	64210												
V90	01/97-12/98		64150	64150	64151	2825	7507	7507	2827		7528		7506	7506	7506	2825
VW >>>																
BORA	10/98->>		↓	↓	64151	↓			7506	2827	5007	7528		7506	7506	6418
BORA	10/98->>	Abblendlicht Variante: Halogen	64193	64193		2825										
BORA	10/98->>	Abblendlicht Variante: Xenon	66040	64210		64132										
BORA	10/98->>	Variante gelbe Blinkergläser					64136									
BORA	10/98->>	Variante klare Blinkergläser					7507									
CADDY	01/83-11/95		64193	64193	64151	3893	7506	7506			7528			7506	7506	3893
CADDY KASTEN	11/95->>		64193	64193	64151	2825	7507	7506	2825	5007	7528		7506	7506	7506	2825
CADDY PICK-UP	10/97->>		64193	64193	64151	2825	7507	7507	2825	5007		7506	7506	7506	7506	2825
CORRADO	01/89-12/97		64193	64151	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	7506	2825
GOLF	01/80-12/83		64193	64193	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	7506	3893
GOLF	01/84-08/97		64193	64193	64151	3893	7506	7506		5007		7506	7506	7506	7506	2825

Modell	Baujahr	Achtung: Befinden sich in der blau markierten Typenzeile Pflanze, stehen passende Alternativen der Modellvarianten darunter.	Abblendlicht 	Fernlicht 	Nebellicht 	Park-/ Positionslampe 	Blinker vorne 	Blinker hinten 	Blinker Seite 	Schlusslicht 	Brems-/ Schlusslicht 	Bremslicht 	Nebelschlusslicht 	Rückfahrlicht 	Kennzeichen 	
VW >>>																
VENTO/KOMBI	01/92-12/97		64193	64193	64151	3893	7506	7506			7528		7506	7506	2825	
YUGO >>>																
311/411/511	01/83-12/91		7951	7951		5007	7506	7506		5007		7506		7506	5007	
313/413/513	01/83-12/91		7951	7951		5007	7506	7506		5007		7506		7506	5007	
45/55/65	01/81-12/91		7951	7951		5007	7506	7506		5007		7506		7506	5007	
KASTENWAGEN	01/83-12/94		7951	7951			7506	7506		5007		7506		7506	5007	
SANA 1.4	01/89-12/94		64193	64193	64151	2825	7506	7506		5007		7506	7506	7506	6418	
TEMPO	01/91-12/94		7951	7951		5007	7506	7506		5007		7506		7506	5007	





Scheinwerferlampen Pkw 12V

	ECE	V	W		Bestell-Nr.
Scheinwerferlampen					
	H4	12	60/55	P43t	64193
Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampen					
	H1	12	55	P14,5s	64150
	H3	12	55	PK22s	64151
	H7	12	55	PX26d	64210
	H8	12	35	PGJ19-1	64212
	H9*	12	65	PGJ19-5	64213
	H11	12	55	PGJ19-2	64211



BILUX® AS® R2 Scheinwerferlampen Halogen

	R2	12	45/40	P45t	64183
---	----	----	-------	------	-------

















XENARC® Gasentladungs-Scheinwerferlampen

	D2S	12	35	P32d-2	66040
	D2R	12	35	P32d-3	66050
	D1S	12	35	PK32d-2	66042
	D1R	12	35	PK32d-3	66052

Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampen mit Kunststoffdichtsockel














	HB3	12	60	P20d	9005
	HB4	12	51	P22d	9006















Lampen für Zusatzlicht Pkw 12V












	ECE	V	W		Bestell-Nr.
Klare Lampen für orange Blinker					
	P21W	12	21	BA15s	7506
	W5W	12	5	W2,1x9,5d	2825
Orange Blinklampen für klare Blinker					
	PY21W	12	21	BAU15s	7507
	WY5W	12	5	W2,1x9,5d	2827
Brems- und Schlusslichtlampen					
	P21W	12	21	BA15s	7506
	P21/5W	12	21/5	BAY15d	7528
	R5W	12	5	BA15s	5007
	R10W	12	10	BA15s	5008
Nebel- und Schlusslichtlampen					
	P21/4W	12	21/4	BAZ15d	7225
Standlichtlampen					
	W5W	12	5	W2,1x9,5d	2825
	T4W	12	4	BA9s	3893
	H6W	12	6	BAX9s	64132
Kennzeichen- oder Innenbeleuchtung					
	W5W	12	5	W2,1x9,5d	2825
	W5W	12	5	W2,1x9,5d	2826
	C5W	12	5	SV8,5-8	6418













* H9 ohne schwarze Kuppe

Sockelübersicht mit Fassungsnormen

												
E10 IEC 7004-22 DIN 49610	EP10 IEC 7004-30 DIN 49701	G4 IEC 7004-72 DIN 49757	SV7-8 IEC 7004-80 DIN 49705 T1	SV8,5-8 IEC 7004-81 DIN 49705 T2	W2x4,6d IEC 7004-94 DIN 49632 T1	W2,1x9,2d IEC 7004-91 DIN 49632 T2	W2,1x9,5d IEC 7004-91 DIN 49632 T2	W2,5x16d IEC 7005-11 DIN 49642 T1	W2,5x16q IEC 7005-11 DIN 49642 T1	W4,3x8,5 IEC 7005-11 DIN 49642 T1	BA7s IEC 7004-15 DIN 49710	BA9s IEC 7004-14 DIN 49715
Fassungsnorm: IEC 7005-20	IEC 7005-30 DIN 49642 T27	IEC 7005-72	IEC 7005-80 DIN 49767	IEC 7005-80 DIN 49767	IEC 7005-94 DIN 49642 T2		IEC 7005-91 DIN 49642 T4				IEC 7005-11 DIN 49642 T11	IEC 7005-12 DIN 49642 T12

													
BAY9s DIN 49640	BAX9s DIN 49640	B8,4-12,5 BX8,4-12,5	B8,5d BX8,5d	B8,3d	B8,7d	B10d-14,5 BX10d-14,5	BA15s IEC 7004-13 DIN 49720 T1 Fassungsnorm: IEC 7005-13 DIN 49642 T6	BAU15s IEC 7004-19 DIN 49720 T5	BA15d IEC 7004-13 DIN 49720 T1	BAY15d IEC 7004-11 B DIN 49720 T2	BAZ15d DIN 49720 T4	BA20d IEC 7004-12 DIN 49730	BA20s IEC 7004-12 DIN 49730
							IEC 7005-13 DIN 49642 T6	IEC 7005-13 DIN 49642 T8	IEC 7005-13 DIN 49642 T6	IEC 7005-13 DIN 49642 T6		IEC 7005-14 DIN 49735	IEC 7005-14 DIN 49735

										
P26s IEC 7004-36 DIN 49727	PX13,5s IEC 7004-35 DIN 49640 T 5	P14,5s IEC 7004-46 DIN 49738	PX14,5s	PX26d IEC 7004-5-1	X511 IEC 7004-99 DIN 49640 T1	P32d-2 IEC 61-1	P32d-3 IEC 61-1	P43t IEC 7004-39 DIN 49640 T2	PU43t	PX43t IEC 7004-34 DIN 49640 T7
Fassungsnorm: IEC 7005-36 DIN 49642 T2	IEC 7005-35 DIN 49642 T5	IEC 7005-46 DIN 49739			IEC 7005-99 DIN 49642 T2	IEC 7004-111	IEC 7004-111	IEC 7005-39 DIN 49642 T7		IEC 7005-34 DIN 49642 T10

											
P45t IEC 7004-95 DIN 49737	PK22s IEC 7004-47 DIN 49742	PKY22s	PGJ 19 PGJ 19-1 PGJ 19-2 PGJ 19-5	P20d	PY20d	P22d	P29t	PX29t	PK32d-2	PK32d-3	PZ20d IEC 7004-31
Fassungsnorm: IEC 7005-95 DIN 49642 T30	IEC 7005-47 DIN 49762										