

SAUTER HBD 100-0

Handige Shore-durometer met indicatieschuif

KERN

Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×95×50 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,453 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761140189
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Hardheidsmeting
Productgroep	Analoog Shore-hardheidstestapparaat
Productfamilie	HB

Meetsysteem

Af leesbaarheid hardheid [d] (Shore)	1
Meetbereik Shore	100
Testobject dikte [Min]	6 mm
Hardheidsschalen	Shore D
Eenheden	HD
Tolerantie (% van [Max])	3%
Testkracht hardheidsmeting	10 N
Meetsonde diameter	18 mm

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	115×60×25 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	115×60×25 mm
Materiaal behuizing	metaal
Schaal - Display type	Analoog

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----