

SAUTER FA 100



Mechanische krachtmeter voor trek- en drukkrachtmetingen met Peak-Hold-functie



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Mechanische krachtmeter
Productfamilie	FA

Meetsysteem

Meetbereik kracht [Max] (N)	100 N
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	0,5 N
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	150%
Tolerantie (% van [Max])	1%
Krachtrichtingen	trek druk
Vooraf ingestelde eenheid	N

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	232×60×51 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	232×60×51 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	232×60×51 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Montage - krachttoepassing	Buitendraad M6
Lastopname (trekkracht)	Haak

Functies

Peak-functie	✓
--------------	---

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-3610
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)	961-1610
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)	961-2610
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht/drukkracht)	961-3610

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	325×190×95 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,2 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761139909
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

