

SAUTER TVL



Handmatige testinstallatie voor zeer nauwkeurige trek- en drukkrachtmetingen, met lengtemeting



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Handmatige testinstallatie
Productfamilie	TVL

Meetsysteem

Lengtemeter	Lengtemeter met display
-------------	-------------------------

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	151×234×465 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	151×234×465 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	151×234×465 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Slag van één omwenteling (spindelslag)	3 mm
Type aandrijving	handmatig krukas
Montage - krachtverdeling	2 × tapgat M6
Montage - krachttoepassing	2 × tapgat M6
Geproduceerde kracht [Max]	1 kN
Verplaatsingsweg [Max]	230 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	570×275×240 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	9 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761140271
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

