


SAUTER AC 01

Schroefspanklem voor trek- en scheurtests

KERN



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Klem
Productgroep	Schroefvormige spanklem

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	75×65×20 mm
Materiaal	staal
Montage - krachtverdeling	Tapgat M6
Maximale klembreedte	20 mm
Maximale spanwijdte	20 mm
Trek-/drukkracht [Max]	500 N

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	75×65×20 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	0,435 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761121737
REACH classificatie	geen verboden stoffen