


SAUTER AC 12

Universele klem met 2 klauwen voor trek- en scheurtests

KERN



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Klem
Productgroep	Schroefvormige spanklem

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	110×80×25 mm
Materiaal	staal
Materiaal behuizing	metaal
Montage - krachtverdeling	Buitendraad M10
Maximale klembreedte	25 mm
Maximale spanwijdte	5 mm
Trek-/drukkracht [Max]	5 kN

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×100×10 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	0,98 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761122352
REACH classificatie	geen verboden stoffen