


SAUTER AC 14

Standaard schroefspanklem voor trek- en scheurtests

KERN



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Klem
Productgroep	Schroefvormige spanklem

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	40×36×16 mm
Materiaal	staal
Materiaal behuizing	metaal
Montage - krachtverdeling	Tapgat M6
Maximale klembreedte	16 mm
Maximale spanwijdte	4 mm
Trek-/drukkracht [Max]	500 N

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×100×10 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,25 kg
Verzendgewicht	0,21 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761122376
REACH classificatie	geen verboden stoffen