

# KERN EMB 2200-0

**KERN**

Instapmodel laboratoriumweegschaal met enorme weegprestaties



## Categorie

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Merk             | KERN                   |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschaal |
| Productgroep     | Schoolweegschaal       |
| Productfamilie   | EMB                    |

## Meetsysteem

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Weegsysteem                          | Rekmeetstrip                 |
| Weegbereik [Max]                     | 2200 g                       |
| Af leesbaarheid [d]                  | 1 g                          |
| Reproduceerbaarheid                  | 1 g                          |
| Linearisatie                         | ± 2 g                        |
| Resolutie                            | 2.200                        |
| Tarrabereik                          | 2200 g                       |
| Justeermogelijkheden                 | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht             | 2 kg (M1)                    |
| Mogelijke aanpassingspunten          | 2 kg                         |
| Inslingertijd                        | 2,5 s                        |
| Opwarmtijd                           | 10 min                       |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 3 g                          |
| Bauart der Waage                     | Weegschaal met één bereik    |
| Eenheden                             | g<br>dwt<br>ozt<br>oz        |
| Maximale kruip (15 minuten)          | 2 g                          |
| Maximale kruip (30 minuten)          | 4 g                          |
| Vooraf ingestelde eenheid            | g                            |

## Scherm

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Type display                    | LCD              |
| Scherm achtergrondverlichting   | geen             |
| Scherm grootte                  | 58×18 mm         |
| Scherm cijferhoogte             | 15 mm            |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

## Ontwerp

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 170×244×39 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (Ø) | 150 mm        |
| Afmetingen weegoppervlak     | 150 mm        |
| Materiaal behuizing          | kunststof     |
| Materiaal weegoppervlak      | kunststof     |
| Materiaal displaybehuizing   | kunststof     |

## Functies

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Wegingen onder het weegplateau                  | Haak (bij de levering inbegrepen) |
| Bescherming IP - complete unit                  | -                                 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min                             |
| Tarreefunctie                                   | handmatig (meerdere keren)        |
| Aantal toetsen voor bediening                   | 2                                 |

## Stroomvoorziening

|                                                           |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening                            | Batterij                                                                  |
| Voedingseenheid type                                      | Stekkeradapter                                                            |
|                                                           | EURO                                                                      |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | UK<br>US<br>CH                                                            |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]            | 9 V, 300 mA                                                               |
| Contactdoos voor voedingseenheid                          | Holle stekker, binnen minus, Ø binnen 2,1 mm, Ø buiten 5,5 mm, lang 12 mm |
| Type batterij/accu                                        | Alkali(-mangaan)                                                          |
| Batterij                                                  | 2×1.5 V AA                                                                |
| Batterijaansluiting                                       | Pad + Veer                                                                |
| Batterij oplaadtijd                                       | 150 h                                                                     |
| Batterij spanning                                         | 3 V                                                                       |
| Batterij – enkelgewicht                                   | 46 g                                                                      |
| Accu                                                      | KS-A01                                                                    |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting         | 50 h                                                                      |
| Accu oplaadtijd                                           | 10 h                                                                      |

# KERN EMB 2200-0

**KERN**

Instapmodel laboratoriumweegschaal met enorme weegprestaties

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Accu optioneel            | Accu optioneel                  |
| Batterij/accu aangesloten | niet aangesloten,<br>bijgevoegd |

## Milieuomstandigheden

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 5 °C   |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 35 °C  |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %   |
| Opslagtemperatuur [Min]         | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max]         | 60 °C  |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Diensten

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-247 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie              | 963-127 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat      | 969-517 |

## Verpakking & verzending

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Levertijden                   | 1 d           |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 226×205×70 mm |
| Verzendmethode                | Pakketdienst  |
| Nettogewicht ca.              | 0,55 kg       |
| Brutogewicht ca.              | 0,70 kg       |
| Verzendgewicht                | 0,69 kg       |

## Productinformatie

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer     | 4045761028395         |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

