

KERN EMB 5.2K5

KERN

Instapmodel laboratoriumweegschaal met enorme weegprestaties



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Schoolweegschaal
Productfamilie	EMB

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	5200 g
Af leesbaarheid [d]	5 g
Reproduceerbaarheid	5 g
Linearisatie	± 10 g
Resolutie	1.040
Tarrabereik	5200 g

Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	5 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	5 kg
Inslingertijd	2,5 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	10 g

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	g dwt ozt oz
Maximale kruip (15 minuten)	10 g
Maximale kruip (30 minuten)	20 g
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm grootte	58×18 mm
Scherm cijferhoogte	15 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	170×244×39 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	150 mm
Afmetingen weegoppervlak	150 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	kunststof

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Haak (bij de levering inbegrepen)
Bescherming IP - complete unit	-
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	2

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 300 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen minus, Ø binnen 2,1 mm, Ø buiten 5,5 mm, lang 12 mm
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	2×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	150 h
Batterij spanning	3 V
Batterij - enkelgewicht	46 g
Accu	KS-A01
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	50 h
Accu oplaadtijd	10 h
Accu optioneel	Accu optioneel

KERN EMB 5.2K5

KERN

Instapmodel laboratoriumweegschaal met enorme weegprestaties

Batterij/accu aangesloten

niet aangesloten,
bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	205×264×67 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Brutogewicht ca.	0,70 kg
Verzendgewicht	0,7 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761028401
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

