

KERN HCN 100K200IP

KERN

Robuuste en compacte hangweegschaal met hoge beschermingsgraad tegen stof - en spatwater



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industriewegschaal
Productgroep	Hangweegschaal
Productfamilie	HCN

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	100 kg
Aflesbaarheid [d]	0,2 kg
Reproduceerbaarheid	0,2 kg
Linearisatie	± 0,4 kg
Resolutie	500

Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
----------------------	------------------------------

Aanbevolen justergewicht	50 kg (M3)
--------------------------	------------

Inslingertijd	2 s
---------------	-----

Opwarmtijd	10 min
------------	--------

Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
---	---

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
------------------	---------------------------

Eenheden	kg lb N
----------	---------------

Interne meetfrequentie	5 Hz
------------------------	------

Tolerantie (% van [Max])	0,5%
--------------------------	------

Maximale kruip (15 minuten)	400 g
-----------------------------	-------

Maximale kruip (30 minuten)	800 g
-----------------------------	-------

Vooraf ingestelde eenheid	kg
---------------------------	----

Scherm

Type display	LCD
--------------	-----

Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm grootte	40×17 mm
Scherm cijferhoogte	12 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Engels Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	96×48×179 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	95,6 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	48,4 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/ lengte (C)	179,2 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	29 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	2 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	13 mm
Materiaal behuizing	edelstaal
Materiaal lasthaak	edelstaal
Materiaal displaybehuizing	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	edelstaal
Meetcellen - aantal	1

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Hold-functie	✓
Bescherming IP - complete unit	IP65
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	3

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	2×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij oplaadtijd	300 h
Batterij spanning	3 V
Batterij - enkelgewicht	46 g
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	300 h
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

KERN HCN 100K200IP



Robuuste en compacte hangweegschaal met hoge beschermingsgraad tegen stof - en spatwater

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
TÜV-gekeurd	✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×220×73 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761083936
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

DAkkS