

KERN CXB 15K1

KERN

Instapmodel in professioneel tellen, telresolutie 30.000 delen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Telweegschaal
Productfamilie	CXB

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	15000 g
Af leesbaarheid [d]	1 g
Reproduceerbaarheid	1 g
Linearisatie	± 2 g
Resolutie	15.000
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	10 kg (M1); 5 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	3 g
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	g
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	g
Maximale kruip (15 minuten)	4 g
Maximale kruip (30 minuten)	8 g
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓

Scherm cijferhoogte	18 mm
---------------------	-------

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	300×330×110 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	300×225 mm
Afmetingen weegoppervlak	300×225 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functionies

Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	15.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	1 g
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	10 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stukken)
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	20

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Contactdoos voor voedingseenheid	Apparaatkabel
Type batterij/accu	Pb
Batterijaansluiting	Insteeckklemmen
Batterij - enkelgewicht	741,8 g

KERN CXB 15K1

KERN

Instapmodel in professioneel tellen, telresolutie 30.000 delen

Accu	6 V, 4 Ah
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	60 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	200 h
Accu oplaadtijd	8 h
Batterij/accu aangesloten	vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	15 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	85 %

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	380×400×180 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,0 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
Verzendgewicht	5,5 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761085466
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

DAkkS