

KERN VHB 2T1

KERN

Weeghefwagen, volledig stof- en spatwaterdicht IP65/67 en geheugenplaats voor het gewicht van een vat



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Weeghefwagen
Productfamilie	VHB

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	2000 kg
Afreesbaarheid [d]	1 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg
Linearisatie	± 2 kg
Resolutie	2.000

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
---------------------	------------------------------

Aanbevolen justergewicht	1500 kg (M2)
--------------------------	--------------

Inslingertijd	3 s
---------------	-----

Opwarmtijd	10 min
------------	--------

Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	3 kg
--------------------------------------	------

Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
---	---

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
------------------	---------------------------

Eenheden	kg lb
----------	----------

Maximale kruip (15 minuten)	2 kg
-----------------------------	------

Maximale kruip (30 minuten)	4 kg
-----------------------------	------

Vooraf ingestelde eenheid	kg
---------------------------	----

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	geen

Scherm cijferhoogte	28 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	1550×555×1220 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	kunststof

Functies

PreTare-functie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - complete unit	IP65 IP67 (meetcel)
Bescherming IP - scherm	IP65
Bescherming IP - plateau	IP67
Bescherming IP - meetcel	IP67
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	80 h
Batterij spanning	6 V
Batterij - enkelgewicht	92 g
Batterij/accu aangesloten	vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-251
--	---------

KERN VHB 2T1



Weeghefwagen, volledig stof- en spatwaterdicht IP65/67 en geheugenplaats voor het gewicht van een vat

Artikelnummer voor DAkks-
kalibratie 963-131

Artikelnummer voor
conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1600×560×1220 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	110 kg
Brutogewicht ca.	110 kg
Verzendgewicht	218,6 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761086258
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

