

KERN FCE 6K2N

Instapmodel tafelweegschaal - mobiel, handzaam, licht

KERN



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Tafelweegschaal
Productfamilie	FCE

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	6000 g
Afreesbaarheid [d]	2 g
Reproduceerbaarheid	2 g
Linearisatie	± 4 g
Resolutie	3.000
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	6 kg (M2)
Mogelijke aanpassingspunten	6 kg
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	10 g
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	g
Maximale kruip (15 minuten)	8 g
Maximale kruip (30 minuten)	16 g
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	270×323×110 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	253×228 mm
Afmetingen weegoppervlak	253×228 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	252×228×12,5 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	kunststof

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	2

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 300 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen minus, Ø binnen 2,1 mm, Ø buiten 5,5 mm, lang 12 mm
Batterij	9 V Block
Batterij oplaadtijd	12 h
Accu	FCB-A01
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	20 h
Accu oplaadtijd	10 h
Accu optioneel	Accu optioneel

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

KERN FCE 6K2N

KERN

Instapmodel tafelweegschaal - mobiel, handzaam, licht

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-248

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-128

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 340×400×190 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 2,4 kg

Brutogewicht ca. 3,0 kg

Verzendgewicht 5,2 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761202719

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

