

KERN DE-A10

KERN

Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Statief

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	500×100×50 mm
Materiaal	staal, gepoedercoat
Statief hoogte	480 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×510×275 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg
Verzendgewicht	7 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761111950
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

