


Hartelijk dank voor het vertrouwen, dat je ons door de aankoop van de BEHRINGER ULTRA METAL UM300 hebt getoond. Dit effectpedaal van zeer hoge kwaliteit is voorzien van een "Dual-Gain"-schakeling om zeer goede Distortion, zoals bij buizen met een eindeloze sustain te produceren. Dankzij talrijke features krijgt je de meest extreme, voorspelde Hard Rock en Heavy Metal Distortion sounds.

## 1. BEDIENINGSELEMENTEN




Aanzicht bovenkant

- 1 De *DIST*(ortion)-regelaar bepaalt de intensiteit van de vervormings-effecten.
- 2 De *HIGH*-regelaar maakt een verhoging/verlaging van de hoge frequenties mogelijk.
- 3 Met de *LOW*-regelaar kun je de lage frequenties verhogen/verlagen.
-  **Attentie! Extreme Distortion- en EQ-instellingen verhogen de basisruis en veroorzaken eventueel onaangename trillingen.**
- 4 De twee *MID FREQ*(uency)-regelaars maken verlaging/verhoging mogelijk van een selecteerbaar middenfrequentiegebied. De bovenste regelaar dient daarbij voor het verhogen en verlagen van de middenfrequenties. De onderste regelaar bepaalt de middenfrequentie van het beïnvloede middengebied (van 200 Hz tot 5 kHz).
- 5 De *LEVEL*-regelaar bepaalt het uitgangsvolume.
- 6 De *ON/BATT*-LED is verlicht, zodra het effect geactiveerd is. Bovendien kun je de batterij-toestand controleren.
- 7 De voetschakelaar dient voor het activeren/deactiveren van het effect.
- 8 De 6,3-mm *IN*-monostekkerbus dient voor de aansluiting van het instrument.
- 9 De 6,3-mm *OUT*-monostekkerbus leidt het signaal verder naar je versterker.

De *DC IN*-aansluiting dient voor de aansluiting van een 9 V adapter (behoort niet tot de levering).

Het **BATTERIJVAK** bevindt zich onder de voetschakelaar. Om de batterij te plaatsen of te vervangen, moet u de scharnieren voorzichtig met een ballpoint samendrukken en het pedaal verwijderen. Let erop, dat u geen krassen achterlaat.

 De **UM300** heeft geen On/Off-schakelaar. De **UM300** is klaar voor gebruik, zodra er een kabel in de **IN-bus** zit. Trek de stekker uit de **IN-bus**, wanneer de **UM300** niet in gebruik is. Op die manier verlengt u de levensduur van de batterij.

Het **SERIENUMMER** bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.

## 2. GARANTIE

Onze huidige garantievorwaarden staan op <http://www.behringer.com>.

## 3. TECHNISCHE GEGEVENS

|                        |             |  |
|------------------------|-------------|--|
| <b>In</b>              | Aansluiting | 6,3-mm monostekkeraansluiting                          |
|                        | Impedantie  | 500 k $\Omega$   |
| <b>Out</b>             | Aansluiting | 6,3-mm monostekkeraansluiting                          |
|                        | Impedantie  | 1k $\Omega$  |
| Stroomvoorziening      |             | 9 V $\equiv$ , 100 mA, gereguleerd<br>BEHRINGER PSU-SB |
|                        |             | USA/Canada 120 V~, 60 Hz                               |
|                        |             | V.K./Australië 240 V~, 50 Hz                           |
|                        |             | China/Korea 220 V~, 50 Hz                              |
|                        |             | Europa 230 V~, 50 Hz                                   |
|                        |             | Japan 100 V~, 50 Hz                                    |
| Netaansluiting         |             | 2-mm DC-aansluiting, Center negatief                   |
| Batterij               |             | 9 V Type 6LR61   |
| Opgenomen vermogen     |             | 30 mA  |
| Afmetingen (H x B x T) |             | ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm                             |
| Gewicht                |             | ca. 0,33 kg  |

De Fa. BEHRINGER doet steeds haar best te zorgen voor een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Vereiste modificaties worden zonder dat dit van te voren wordt aangekondigd verricht. Technische gegevens en uiterlijke kenmerken van het apparaat kunnen daarom van de genoemde omschrijving of afbeelding afwijken.

## 4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, **met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.**

Technische veranderingen en veranderingen in het product uiterlijk onder voorbehoud. Alle gegevens komen overeen op het moment van de drukoplage. De hier afgebeelde of vermelde namen van andere bedrijven, instellingen of publicaties en de desbetreffende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende houders. Het gebruik hiervan is op géén enkele wijze een aanspraak op het desbetreffende handelsmerk en vertegenwoordigt géén bestaande band tussen de houder van het handelsmerk en BEHRINGER. Voor de juistheid en volledigheid van de gegeven beschrijvingen, afbeeldingen en aanwijzingen neemt BEHRINGER géén enkele vorm van aansprakelijkheid. De afgebeelde kleuren en specificaties kunnen onbeduidend van het product afwijken. Distributeurs en handelaren zijn geen gevolmachtigden van BEHRINGER en hebben geen enkele bevoegdheid om BEHRINGER op welke wijze dan ook juridisch te binden, zij het impliciet of expliciet. Dit boek is auteursrechtelijk beschermd. Ieder veeleuvoudiging, bijv. nadrukken, ook uittrekselsgewijs, en iedere reproductie van de afbeeldingen, ook in veranderde toestand, is alleen met schriftelijke toestemming van de firma BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH toegestaan. BEHRINGER® is een geregistreerd handelsmerk. © 2006 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.  
BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH,  
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,  
47877 Willich-Münchheide II, Duitsland  
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903