

# INTRODUCTIE WS 9116

## **KENMERKEN:**

- Vier-cijferige tijdsweergave
- 12-uur of 24-uur instelbare tijd
- Binnentemperatuur (°C of °F)
- Buitentemperatuur (°C of °F)
- Minimum- en maximumtemperatuur
- Radiofrequentiewijzer met vier sterkteniveau's
- Wandopknoping of vrijstaand
- Wijzer voor een laag batterijniveau voor ontvanger en zender

## **INSTELLING:**

LET OP: Dit weerstation kan slechts één zender ontvangen.

- Plaats eerst de batterijen in de zender met de juiste polariteit (zie de markering in het batterijcompartiment). Houd de zender 1,50 tot 3 m weg van het weerstation.
- Plaats de batterijen binnen 30 seconden in het weerstation, na het plaatsen van de batterijen in de zender, let op de juiste polariteit (zie markering binnen in het batterijcompartiment). Zodra de batterijen op hun plaats zijn, zullen alle delen van het LCD-scherm even oplichten.

Hierna wordt de binnentemperatuur weergegeven. Indien de binnentemperatuur niet binnen 60 seconden wordt weergegeven op het LCD-scherm, verwijder dan de batterijen en wacht tenminste 60 seconden alvorens deze weer terug te plaatsen. Zodra de binnengegevens worden weergegeven, kunt u doorgaan met de volgende stap.

- Nadat de batterijen geplaatst zijn, zal het weerstation de gegevens van de buitentemperatuur van de zender ontvangen. De buitentemperatuur moet dan worden weergegeven op het weerstation. Indien dit na 2 minuten niet het geval is, verwijder dan de batterijen uit beide toestellen en begin opnieuw vanaf het begin.
- Om voldoende 433 MHz-transmissie te garanderen, moet de buitenzender op een afstand van niet meer dan 30 meter (100 voet) geplaatst worden van het weerstation en de zender.

## **TEMPERATUURSELECTIE:**

FAHRENHEIT/CELSIUS: Druk één maal op de CF/SET-knop om van celsius naar fahrenheit om te schakelen.

VIER-CIJFERIGE TIJDSWEERGAVEWIJZER: Het weerstation geeft de sterkte aan van de signaalontvangst van de buitenzender door middel van het weergave-icoon van de radiofrequentiewijzer.

4 strepen: Laat de aanvangsinstelling zien en blijft zo wanneer de ontvangst op volle sterkte is.

3 strepen: Geeft één maal ontvangstfalen aan van de buitenzender.

2 strepen: Geeft twee maal ontvangstfalen aan van de buitenzender.

1 streep: Geeft drie maal ontvangstfalen aan van de buitenzender.

0 strepen: Geeft vier maal ontvangstfalen aan van de buitenzender.

Het antennesymbool zal bij de aanvankelijke instelling knipperen terwijl het op zoek is naar het signaal. Indien er na 63 minuten geen signaal ontvangen is, zal de temperatuurzender streepjes ("--.") aangeven. De temperatuurzender zal elk uur, opnieuw 3 minuten op zoek gaan naar een signaal.

### **TIJDSINSTELLING:**

- **12/24-UURSKLOK:** Houd de CF/SET-knop ingedrukt totdat 12 uur of 24 uur knippert.

Druk op de MIN/MAX/+ knop om tussen 12 en 24 uurtijd te kiezen. Druk één maal op de CF/SET-knop om verder te gaan.

- **UUR:** Het uur zal knipperen. Druk op de MIN/MAX/+ knop om het uur te veranderen. Druk één maal op de CF/SET-knop om verder te gaan.

- **MINUTEN:** De minuten zullen knipperen. Druk op de MIN/MAX/+ knop om de minuten te veranderen.

- **LET OP:** Houd de MIN/MAX/+ knop vast om de nummers snel te laten veranderen. Druk één maal op CF/SET en u bent klaar.

### **MIN/MAX OPNAME:**

- **BEKIJK MIN/MAX:** Druk op de MIN/MAX/+ knop om binnen te bekijken en buiten MAX, MIN en huidige temperaturen te bekijken.

- **HERSTEL (RESET) MIN/MAX:** Houd de MIN/MAX/+ knop gedurende 3 seconden ingedrukt om alle MIN/MAX waarden terug te zetten naar de huidige temperaturen.

### **HERSTEL (RESET)-KNOP:**

De temperatuurzender heeft een RESET-knop (herstelknop). Gebruik een klein scherp voorwerp om deze knop voorzichtig in te drukken en los te laten om een signaal aan te sturen. Volg de instructies op voor de INSTELLING ten aanzien van het scherm.

**LET OP:** Bij het verwijderen van het vermogen van de zender en het beeldscherm is het niet nodig om de RESET-knop te gebruiken.

### **SPECIFICATIES:**

Binnentemperatuur:

Bereik: 0°C tot 50°C (32°F tot 122°F)

Resolutie: 1°C /°F

Buitentemperatuur:

Bereik: -30°C tot -60°C (-22°F tot 140°F)

Resolutie: 1°C /°F

Vermogen:

Ontvanger: 2-AAA

Zender: 2-AA

Afmetingen:

Ontvanger: 65 x 30 x 95,7 mm

Zender: 47 x 28,2 x 104 mm