



Knikbeschermingstules

Hoofdkenmerken


HellermannTyton-knikbeschermingstules van cadmiumvrij zacht PVC bieden een optimale trekcontlasting en garanderen een knikvrije geleiding. Zij worden gekenmerkt door hun verregaande bestendigheid tegen chemicaliën en omgevingsinvloeden. Deze tules beschikken over de beste isolatie-eigenschappen en zijn zeer verouderingsbestendig.

Toepassing


Onder andere geschikt als mechanische bescherming van bekabel bij behuizing-uitgangen.




Knikvrije geleiding en bescherming van de kabel.




HV2101




HV2104




HV2101A




HV2206




HV2103




HV2209




HV2107



HV2210



HV2213



HV2228

Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Mat.	Kleur
632-01010	HV2101	PVC	Zwart (BK)
632-01017	HV2101	PVC	Grijs (GY)
632-01019	HV2101	PVC	Wit (WH)
632-01020	HV2101A	PVC	Zwart (BK)
632-01028	HV2101A	PVC	Grijs (GY)
632-01030	HV2103	PVC	Zwart (BK)
632-01040	HV2104	PVC	Zwart (BK)
632-01070	HV2107	PVC	Zwart (BK)
632-01079	HV2107	PVC	Wit (WH)
632-02060	HV2206	PVC	Zwart (BK)
632-02090	HV2209	PVC	Zwart (BK)
632-02100	HV2210	PVC	Zwart (BK)
632-02130	HV2213	PVC	Zwart (BK)
632-02280	HV2228	PVC	Zwart (BK)
632-02288	HV2228	PVC	Grijs (GY)

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Materiaalgegevens

Mat.	PVC, cadmiumvrij
Brandbaarheid	UL94 V2
Gebruikstemp.	-30 °C tot +70 °C
Hardheid, Shore-A	60±5

