



## ShrinKit 321® Basic

### Hoofdkenmerken

Deze kleine en handige set behoort tot de standaarduitrusting van iedere installateur. De optimale krimpverhouding van 3:1 maakt veel krimpkous met andere afmetingen overbodig. Met ShrinKit 321® Basic kan worden gekrompen tussen 1 en 15mm.

Als het koffertje leeg is, kan het worden hergebruikt om spijkers, schroeven, vistuig enzovoort er in op te bergen.

### Inhoud

Deze set omvat een selectie van veel gebruikte zwarte krimpkous in vijf maten, met verschillende lengten.



ShrinKit 321® Basic.

### Materiaalgegevens

Materiaal	<b>Polyolefine vernet (POX)</b>
Krimpverhouding	<b>3:1</b>
Lengtekrimp	<b>+5%/-10% max.</b>
Min. krimptemperatuur	<b>+90 °C</b>
Gebruikstemperatuur	<b>-55 °C tot +135 °C</b>
Dielectrische sterkte	<b>20 kV/mm volgens ASTM D 2671</b>
Brandbaarheid	<b>zelfdovend</b>



### Technische specificaties

Artikelnr.	Vak	Voor krimp Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Wanddikte (WT)	Kleur	Aantal kousjes
380-03001 ShrinKit 321® Basic	<b>1</b>	1,5	0,5	35	0,45	Zwart (BK)	50
	<b>2</b>	6	2	35	0,70	Zwart (BK)	30
Inhoud	<b>3</b>	3	1	35	0,55	Zwart (BK)	25
	<b>4</b>	6	2	35	0,70	Zwart (BK)	15
	<b>5</b>	6	2	35	0,70	Zwart (BK)	15
	<b>6</b>	3	1	35	0,55	Zwart (BK)	25
	<b>7</b>	1,5	0,5	35	0,45	Zwart (BK)	50
	<b>8</b>	18	6	80	0,80	Zwart (BK)	5
	<b>8</b>	12	4	80	0,70	Zwart (BK)	5

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.