




### Driedoortang VA2,5/5

Deze versterkte driedoortang is bijzonder geschikt voor het oprekken van kunststof vormdelen, slangdelen of dikkere rubberdelen. Zowel gereedschap als doornen zijn vervaardigd van hoogwaardig materiaal om de hoge belasting aan te kunnen. De tang standaard met de doornen 2,5/5 uitgeleverd. Om grotere diameters te kunnen verwerken, zijn optioneel doornen met afwijkende maten 8 en 18 leverbaar.


Een set bestaat uit 3 doornen.




VA2, 5/5.




Driedoortang;  $D = \text{max. toepassingsdiameter}$



Reservedoorn maat 2,5/5



Reservedoorn maat 8



Reservedoorn maat 18

#### Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Min. Ø	Max. Ø	Ø D max.
621-00200	Oprektang VA2,5/5, complete set	2,5	5,0	26,0
621-01200	Reservedoorn maat 2,5/5	2,5	5,0	26,0
621-02200	Oprekdoorn grootte 8	8,0	10,0	28,0
621-03200	Oprekdoorn grootte 18	18,0	20,0	30,0

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.