




Bevestigingszadel schroefbaar/zelfklevend TY-serie

Hoofdkenmerken


Deze universeel inzetbare bevestigingszadels zijn bedoeld voor opname van een bundelband, waarmee bundels worden gefixeerd. Het gewelfde plaatje van het TY3G1(S)- en TY8G1(S)-zadel biedt optimale tegendruk voor grotere kabelbundels. De zadels zijn met de acrylaatlijm leverbaar, maar kunnen ook met 2 schroeven aanvullend worden vastgezet.

Toepassing

De voornaamste toepassingsgebieden zijn de schakelkastbouw, industriële productie en vakgebieden, waar een grote bodemplaat een sterke bevestiging waarborgt.



Plakzadel TY3G1(S)



Plakzadel TY8G1(S)

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6.6 UV bestendig (PA66W)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2 (zonder lijmlaag)



Zie pagina 121 voor
meer informatie over de
gebruikte lijmlaag.

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2



Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Bevestigingsgat Ø (FH)	Gatafstand F	Bandbreedte max. (G)	Mat.	Kleur	Lijm
151-21319	TY3G1	20,0	14,0	3,7	2,2	15,0	4,0	PA66	Naturel	–
151-11319	TY3G1S	20,0	14,0	3,7	2,2	15,0	4,0	PA66	Naturel	Acrylaat
151-11310	TY3G1S	20,0	14,0	3,7	2,2	15,0	4,0	PA66W	Zwart (BK)	Acrylaat
151-21819	TY8G1	32,0	25,0	5,2	3,2	15,0	8,0	PA66	Naturel	–
151-11819	TY8G1S	32,0	25,0	5,2	3,2	15,0	8,0	PA66	Naturel	Acrylaat
151-11810	TY8G1S	32,0	25,0	5,2	3,2	15,0	8,0	PA66W	Zwart (BK)	Acrylaat

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.