



Klittenbanden TEXTIE®-serie

Hoofdkenmerken

De klittenbanden kunnen snel en gemakkelijk worden gebruikt: zonder gereedschap, zonder afval en zonder blessurerisico's! Ze zijn roestvrij, verouderingsbestendig en herbruikbaar – afhankelijk van hun gebruiksplek meerdere honderden keren.

Toepassing

TEXTIE®-klittenbanden zijn vooral geschikt om kwetsbare kabels zoals lichtgeleiders, communicatiekabels en netwerkkabels te bundelen, zonder dat zij door het klittenband beschadigd, doorgesneden of geknikt worden. De hersluitbare TEXTIE®'s zijn ook een rationele oplossing in de podiumbouw, in sporttechniek en voor de voormontage van kabelbomen. Daarnaast zijn allerlei toepassingen op kantoor denkbaar, bijvoorbeeld de bundeling van PC- en hifikabels.




Dankzij de praktische bundelbandvorm kan de TEXTIE®-serie aan de kabel blijven zitten en raakt dus niet kwijt.



De TEXTIE®-serie is verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren..

Op aanvraag zijn bevestigingshouders leverbaar.
Neem contact met ons op!



Materiaalgegevens	
Mat. lus	Polyamide (PA)
Mat. haak	Polypropyleen (PP)
Gebruikstemp.	-20 °C tot +75 °C

Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Max. Ø	Mat. lus	Mat. haak	Kleur	Inhoud
130-00012	TEXTIE® S	150	12,5	45,0	PA	PP	Zwart (BK)	10
130-00013	TEXTIE® M	200	12,5	60,0	PA	PP	Zwart (BK)	10
130-00021	TEXTIE® M	200	12,5	60,0	PA	PP	Wit (WH)	10
130-00014	TEXTIE® M	200	12,5	60,0	PA	PP	Rood (RD)	10
130-00016	TEXTIE® M	200	12,5	60,0	PA	PP	Geel (YE)	10
130-00017	TEXTIE® M	200	12,5	60,0	PA	PP	Groen (GN)	10
130-00018	TEXTIE® M	200	12,5	60,0	PA	PP	Blauw (BU)	10
130-00019	TEXTIE® L	330	12,5	100	PA	PP	Zwart (BK)	10
130-00020	TEXTIE® 5M	5000	12,5	–	PA	PP	Zwart (BK)	1
130-00022	TEXTIE® 25M	25000	13,0	–	PA	PP	Zwart (BK)	1

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.