



## HIS-Service Station

Het lichte en sterke HIS-Service Station biedt plaats aan 5 HIS-boxen voor het ordelijk bewaren op de werkplek of voor bevestiging aan de wand. De speciale schaar vergemakkelijkt het op maat knippen.

### Technische specificaties

Artikelnr.	Productbeschrijving
365-30100	<b>HIS-Service Station incl. schaar, compleet uitgerust met 5 stuks HIS-3 (krimpverhouding 3:1), zwart, in de maten: HIS-3/1, HIS-6/2, HIS-12/4 (2 stuks), HIS-24/8</b>
365-20000	<b>HIS-Service Station incl. schaar, compleet uitgerust met 5 stuks HIS-Pack (krimpverhouding 2:1), zwart, in de maten: HIS-1/8, HIS-3/16, HIS-1/4, HIS-3/8, HIS-1/2 en een RiteOn Starter Pack</b>
300-30000	<b>HIS-Service Station incl. schaar, zonder krimpkous.</b>



Alles bij de hand in het HIS-Service Station, compleet met speciale schaar.

## HIS-Pack

### Hoofdkenmerken

De dunwandige, flexibele krimpkous met een krimpverhouding van 2:1 is vervaardigd van vernet polyolefine. Hij is leverbaar in 10 maten van 1,2 mm tot 25,4 mm in de kleuren zwart, rood, blauw, transparant en geel-groen in een dispenserbox met overzichtelijke tabel voor specifieke toepassingsbereiken.

### Toepassing

Toepassingen waarbij een betrouwbare elektrische isolatie en bescherming tegen mechanische invloeden gegeven moet zijn.



HIS-Pack.

### Materiaalgegevens

Mat.	<b>Polyolefine vernet (POX)</b>
Krimpverhouding	<b>2:1</b>
Lengtekrimp	<b>-5% max.</b>
Min. krimptemperatuur	<b>+120 °C</b>
Gebruikstemp.	<b>-55 °C tot +125 °C</b>
Isolatie klasse	<b>B (VDE 0530)</b>
Dielectrische sterkte	<b>25 kV/mm volgens IEC 684 P2</b>
Brandbaarheid	<b>UL224 VW-1 (uitgezonderd transparant)</b>





## HIS-Pack

### Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Voor krimp Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Inhoud (m)	Kleur
300-30120	HIS-Pack 1,2/0,6	1,2	0,6	0,40	10	Zwart (BK)
300-30122	HIS-Pack 1,2/0,6	1,2	0,6	0,40	10	Rood (RD)
300-30123	HIS-Pack 1,2/0,6	1,2	0,6	0,40	10	Transparant (CL)
300-30126	HIS-Pack 1,2/0,6	1,2	0,6	0,40	10	Blauw (BU)
300-30160	HIS-Pack 1,6/0,8	1,6	0,8	0,40	10	Zwart (BK)
300-30162	HIS-Pack 1,6/0,8	1,6	0,8	0,40	10	Rood (RD)
300-30163	HIS-Pack 1,6/0,8	1,6	0,8	0,40	10	Transparant (CL)
300-30166	HIS-Pack 1,6/0,8	1,6	0,8	0,40	10	Blauw (BU)
300-30240	HIS-Pack 2,4/1,2	2,4	1,2	0,50	10	Zwart (BK)
300-30242	HIS-Pack 2,4/1,2	2,4	1,2	0,50	10	Rood (RD)
300-30243	HIS-Pack 2,4/1,2	2,4	1,2	0,50	10	Transparant (CL)
300-30246	HIS-Pack 2,4/1,2	2,4	1,2	0,50	10	Blauw (BU)
300-30320	HIS-Pack 3,2/1,6	3,2	1,6	0,50	10	Zwart (BK)
300-30322	HIS-Pack 3,2/1,6	3,2	1,6	0,50	10	Rood (RD)
300-30323	HIS-Pack 3,2/1,6	3,2	1,6	0,50	10	Transparant (CL)
300-30326	HIS-Pack 3,2/1,6	3,2	1,6	0,50	10	Blauw (BU)
300-30327	HIS-Pack 3,2/1,6	3,2	1,6	0,50	10	Groen-Geel (GNYE)
300-30480	HIS-Pack 4,8/2,4	4,8	2,4	0,50	10	Zwart (BK)
300-30482	HIS-Pack 4,8/2,4	4,8	2,4	0,50	10	Rood (RD)
300-30483	HIS-Pack 4,8/2,4	4,8	2,4	0,50	10	Transparant (CL)
300-30486	HIS-Pack 4,8/2,4	4,8	2,4	0,50	10	Blauw (BU)
300-30487	HIS-Pack 4,8/2,4	4,8	2,4	0,50	10	Groen-Geel (GNYE)
300-30640	HIS-Pack 6,4/3,2	6,4	3,2	0,60	5	Zwart (BK)
300-30642	HIS-Pack 6,4/3,2	6,4	3,2	0,60	5	Rood (RD)
300-30643	HIS-Pack 6,4/3,2	6,4	3,2	0,60	5	Transparant (CL)
300-30646	HIS-Pack 6,4/3,2	6,4	3,2	0,60	5	Blauw (BU)
300-30647	HIS-Pack 6,4/3,2	6,4	3,2	0,60	5	Groen-Geel (GNYE)
300-30950	HIS-Pack 9,5/4,7	9,5	4,7	0,60	5	Zwart (BK)
300-30952	HIS-Pack 9,5/4,7	9,5	4,7	0,60	5	Rood (RD)
300-30953	HIS-Pack 9,5/4,7	9,5	4,7	0,60	5	Transparant (CL)
300-30956	HIS-Pack 9,5/4,7	9,5	4,7	0,60	5	Blauw (BU)
300-30957	HIS-Pack 9,5/4,7	9,5	4,7	0,60	5	Groen-Geel (GNYE)
300-31270	HIS-Pack 12,7/6,4	12,7	6,4	0,60	5	Zwart (BK)
300-31272	HIS-Pack 12,7/6,4	12,7	6,4	0,60	5	Rood (RD)
300-31273	HIS-Pack 12,7/6,4	12,7	6,4	0,60	5	Transparant (CL)
300-31276	HIS-Pack 12,7/6,4	12,7	6,4	0,60	5	Blauw (BU)
300-31277	HIS-Pack 12,7/6,4	12,7	6,4	0,60	5	Groen-Geel (GNYE)
300-31900	HIS-Pack 19,1/9,5	19,1	9,5	0,80	5	Zwart (BK)
300-31902	HIS-Pack 19,1/9,5	19,1	9,5	0,80	5	Rood (RD)
300-31903	HIS-Pack 19,1/9,5	19,1	9,5	0,80	5	Transparant (CL)
300-31906	HIS-Pack 19,1/9,5	19,1	9,5	0,80	5	Blauw (BU)
300-31907	HIS-Pack 19,1/9,5	19,1	9,5	0,80	5	Groen-Geel (GNYE)
300-32540	HIS-Pack 25,4/12,7	25,4	12,7	0,90	5	Zwart (BK)
300-32542	HIS-Pack 25,4/12,7	25,4	12,7	0,90	5	Rood (RD)
300-32543	HIS-Pack 25,4/12,7	25,4	12,7	0,90	5	Transparant (CL)
300-32546	HIS-Pack 25,4/12,7	25,4	12,7	0,90	5	Blauw (BU)
300-32547	HIS-Pack 25,4/12,7	25,4	12,7	0,90	5	Groen-Geel (GNYE)

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.