



## Bevestigingszadel schroefbaar CTAM, CTAP, MB, TY

### Hoofdkenmerken

Deze zadels onderscheiden zich met name vooral door hun compacte en platte constructie. Bij de CTAM-zadels kan de bundelband er vanuit alle 4 richtingen worden ingestoken.


### Toepassing

Door hun geringe afmetingen zijn deze bevestigingselementen bijzonder geschikt voor gebruik in kleine ruimtes, bijv. in de apparaat of installatiebouw.




Bevestigingszadel CTAM.


Materiaalgegevens	
Mat.	<b>Polyamide 6.6 (PA66)</b>
Gebruikstemp.	<b>-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)</b>
Brandbaarheid	<b>UL94 V2</b>






Bevestigingszadels CTAM1/CTAM2



Bevestigingszadels CTAP1



Bevestigingszadels CTAP2



### Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Bevestigingsgat Ø (FH)	Bandbreedte max. (G)	Mat.	Kleur
151-31109	CTAM1	20,4	10,2	5,1	4,3	4,6	PA66	Naturel
151-31209	CTAM2	20,4	10,2	5,1	5,2	4,6	PA66	Naturel
151-30100	CTAP1	34,0	12,7	3,8	5,0* x19,0	5,0	PA66	Wit (WH)
151-30209	CTAP2	54,1	12,7	3,5	5,0* x19,0	5,0	PA66	Naturel
151-30200	CTAP2	54,1	12,7	3,5	5,0* x19,0	5,0	PA66	Wit (WH)

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.


\* = gatbreedte




Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.

# 1.4 Bundel- en bevestigingsbanden



## Bevestigingselementen en plakzadels




Schroefbaar zadel voor bundelband MB1.



Bevestigingszadels MB1/MB2



Bevestigingszadels TY3/TY8



Materiaalgegevens	
Mat.	<b>Polyamide 6.6 (PA66)</b>
Gebruikstemp.	<b>-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)</b>
Brandbaarheid	<b>UL94 V2</b>



### Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Bevestigingsgat Ø (FH)	Bandbreedte max. (G)	Mat.	Kleur
151-28119	<b>MB1</b>	12,5	8,0	3,5	2,9	2,6	PA66	Naturel
151-28101	<b>MB1</b>	12,5	8,0	3,5	2,9	2,6	PA66	Zwart (BK)
151-28219	<b>MB2</b>	20,5	12,5	3,3	5,0	5,0	PA66	Naturel
151-28200	<b>MB2</b>	20,5	12,5	3,3	5,0	5,0	PA66	Zwart (BK)
151-23319	<b>TY3F1</b>	19,0	8,0	5,7	3,5	5,0	PA66	Naturel
151-23819	<b>TY8F1</b>	22,4	10,0	5,8	4,5	8,0	PA66	Naturel

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.