



HP-serie

Hoofdkenmerken


De HP-bevestigingsklemmen zijn vervaardigd uit Polyamide en worden gekenmerkt door een grote temperatuurbestendigheid en een hoge belastbaarheid. Een groot aantal afmetingen is leverbaar, zodat vrijwel iedere toepassing van een passende beugel kan worden voorzien.

Toepassing

De hoogwaardige beugels worden als trekcontlasting alsmede voor het fixeren van bekabeling en leidingwerk gebruikt, onder andere in vliegtuigbouw. Hier worden hoge eisen aan de betrouwbaarheid en het gewicht van onderdelen gesteld.





HP-bevestigingsklemmen.





P-klem H1P-H18P.

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +105 °C continu, (+145 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2



HP-serie

Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Breedte (W)	Wanddikte (WT)	Bevestigingsgat Ø (FH)	Max. Ø	Gatafstand F	Radius (R)	Mat.	Kleur
211-60019	H1P	10,0	0,8	4,2	3,2	8,5	0,5	PA66	Naturel
211-60010	H1P	10,0	0,8	4,2	3,2	8,5	0,5	PA66HS	Zwart (BK)
211-60029	H2P	10,0	1,0	4,2	5,0	9,5	1,0	PA66	Naturel
211-60020	H2P	10,0	1,0	4,2	5,0	9,5	1,0	PA66HS	Zwart (BK)
211-60039	H3P	10,0	1,0	4,2	6,5	10,0	1,0	PA66	Naturel
211-60002	H3P	10,0	1,0	4,2	6,5	10,0	1,0	PA66HS	Zwart (BK)
211-60049	H4P	10,0	1,2	4,2	8,0	10,0	1,0	PA66	Naturel
211-60003	H4P	10,0	1,2	4,2	8,0	10,0	1,0	PA66HS	Zwart (BK)
211-60059	H5P	10,0	1,2	4,2	9,5	11,0	1,0	PA66	Naturel
211-60004	H5P	10,0	1,2	4,2	9,5	11,0	1,0	PA66HS	Zwart (BK)
211-60069	H6P	10,0	1,2	4,2	11,0	13,0	1,0	PA66	Naturel
211-60005	H6P	10,0	1,2	4,2	11,0	13,0	1,0	PA66HS	Zwart (BK)
211-60079	H7P	10,0	1,2	4,2	12,5	14,0	1,5	PA66	Naturel
211-60006	H7P	10,0	1,2	4,2	12,5	14,0	1,5	PA66HS	Zwart (BK)
211-60089	H8P	10,0	1,5	4,2	14,0	15,0	1,5	PA66	Naturel
211-60007	H8P	10,0	1,5	4,2	14,0	15,0	1,5	PA66HS	Zwart (BK)
211-60099	H9P	10,0	1,5	4,2	16,0	16,0	1,5	PA66	Naturel
211-60109	H10P	10,0	1,5	4,2	17,5	17,0	1,5	PA66	Naturel
211-60119	H11P	10,0	1,5	4,2	19,0	18,0	2,0	PA66	Naturel
211-60120	H11P	10,0	1,5	4,2	19,0	18,0	2,0	PA66HS	Zwart (BK)
211-60129	H12P	10,0	1,5	4,2	20,5	19,0	2,0	PA66	Naturel
211-60139	H13P	12,0	1,5	5,2	22,0	20,5	2,0	PA66	Naturel
211-60149	H14P	12,0	1,5	5,2	24,0	21,5	2,0	PA66	Naturel
211-60159	H15P	12,0	1,5	5,2	25,5	23,0	2,5	PA66	Naturel
211-60169	H16P	12,0	1,5	5,2	28,5	24,0	2,5	PA66	Naturel
211-60179	H17P	12,0	1,5	5,2	31,5	26,0	2,5	PA66	Naturel
211-60189	H18P	12,0	1,5	5,2	35,0	27,5	2,5	PA66	Naturel

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.