




REZ-serie

Hoofdkenmerken

De binnenvertande hersluitbare REZ-bundelbanden onderscheiden zich door een innovatief ontwerp van de sluitkop die een makkelijke en snelle toepassing mogelijk maakt. Ook als de band onder spanning staat, met één hand of met handschoenen aan.


Toepassing

De REZ-bundelbanden zijn overal geschikt waar het makkelijk en snel heropenen van de banden noodzakelijk is, bijv. bij de voormontage in de kabelconfectie of als sluiting voor bigbags.



De REZ-band is makkelijk weer te openen.

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2



REZ-Serie

Technische specificaties						
Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Max. Ø	Min. spankracht (N)	Kleur
115-40200	REZ200	200	4,7	50,0	135	Zwart (BK)
115-40300	REZ300	305,0	4,7	80,0	135	Zwart (BK)
115-00043	REZ300	305	4,7	80,0	135	Rood (RD)

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

RS1-serie


Hoofdkenmerken

De kogelband RS1 maakt het mogelijk eenvoudig en snel te bundelen.

Toepassing

Geschikt voor tijdelijke bundeling of voor het sluiten van zakken.

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2



RS1-serie

Technische specificaties					
Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Max. Ø	Kleur
111-81100	RS1	110	2,0	31,0	Zwart (BK)
111-81103	RS1	110	2,0	31,0	Naturel

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.