



RPE-serie en PE-serie

Hoofdkenmerken


Deze E.D.F.-goedgekeurde bundelbanden hebben op grond van hun constructie een zeer platte kopgeometrie. Dankzij de buitenvertanding ligt de gladde zijde van de bundelband op de isolatie. Daardoor worden inkervingen of beschadigingen van de isolatie voorkomen. Het zeer brede oplegoppervlak van de bundelband vermindert bovendien het risico op evt. beschadiging van de kabelboom. De RPE-serie is hersluitbaar uitgevoerd.

Toepassing

Toepassingsgebieden voor deze bundelbanden zijn onder andere slangbundelingen in nauwe schachten en kabelbundelingen in spouwen. Deze bundelbanden worden vaak op het gebied van de energievoorziening ingezet. Tevens worden de banden veel in speeltoestellen gebruikt, de platte kop reduceert verwondingsgevaar.




RPE-, PE-serie.



PE-serie

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6.6 hitte- en UV bestendig
Gebruikstemp.	-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2



RPE-serie

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2



Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Max. Ø	Min. spankracht (N)	Mat.	Kleur	Gereedschappen
112-18060	PE180	180	9,0	42,0	330	PA66HSW	Zwart (BK)	6-10 MK10
112-53060	PE530	535	9,0	146	445	PA66HSW	Zwart (BK)	6-10 MK10
112-18100	PE400	400	9,0	116	445	PA66	Groen (GN)	6-10 MK10
112-18101	PE400	400	9,0	116	445	PA66	Blauw (BU)	6-10 MK10
112-18102	PE400	400	9,0	116	445	PA66	Rood (RD)	6-10 MK10
112-18103	PE400	400	9,0	116	445	PA66	Geel (YE)	6-10 MK10
112-27560	RPE275	275	9,0	69,0	445	PA66HSW	Zwart (BK)	6-10 MK10
112-35060	RPE350	350	9,0	92,0	445	PA66HSW	Zwart (BK)	6-10 MK10

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.