



## Doorvoertules

### Hoofdkenmerken


HellermannTyton-doorvoertules van cadmiumvrij, zacht PVC of polyethyleen worden geleverd in allerlei vormen en maten. Ze zijn bestand tegen de meest uiteenlopende mineralen en milieu-invloeden.

### Toepassing


Overal waar leidingen en kabels door uitgangen en doorvoeren moeten worden geleid, bieden HellermannTyton-doorvoertules uitstekende mechanische bescherming.






Doorvoertules, ook voor slobgaten.




Materiaalgegevens	
Mat.	PVC, cadmiumvrij
Brandbaarheid	UL94 V2
Gebruikstemp.	-30 °C tot +60 °C
Hardheid, Shore-A	56±5




HV1201 tot HV1218  
19




HV1606 tot HV1608



HV1101



HV1502 en OP1503



HV1301 tot HV1305

### Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Ø D max.	Bevestigingsgat Ø (FH)	Ø D	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Materiaal	Kleur
633-01010	HV1101	25,5	19,0	12,0	10,0	1,6	PVC	Zwart (BK)
633-02010	HV1201	9,5	6,4	4,0	5,6	1,6	PVC	Zwart (BK)
633-02020	HV1201B	9,5	6,4	4,0	6,5	2,5	PVC	Zwart (BK)
633-02030	HV1203	17,5	12,0	10,0	6,8	2,0	PVC	Zwart (BK)
633-02040	HV1204	17,5	12,0	10,0	8,8	4,0	PVC	Zwart (BK)
633-02050	HV1205	17,5	13,5	10,0	8,7	4,0	PVC	Zwart (BK)
633-02060	HV1206	17,5	12,0	10,0	10,8	6,0	PVC	Zwart (BK)
633-02070	HV1207	14,0	10,0	6,0	6,4	1,5	PVC	Zwart (BK)
633-02080	HV1208	14,0	9,5	8,0	8,0	1,5	PVC	Zwart (BK)
633-02090	HV1209	11,0	9,0	4,0	5,5	1,5	PVC	Zwart (BK)
633-02100	HV1210	15,0	9,0	6,0	10,5	2,0	PVC	Zwart (BK)
633-02120	HV1212	9,0	6,0	4,0	7,0	1,0	PVC	Zwart (BK)
633-02150	HV1215	10,0	8,0	6,0	5,0	1,0	PVC	Zwart (BK)
633-02160	HV1216	14,5	8,0	5,0	6,5	1,5	PVC	Zwart (BK)
633-02180	HV1218	14,0	10,0	6,0	9,0	4,0	PVC	Zwart (BK)
633-03010	HV1301	15,9	11,0	8,0	7,0	1,0	PVC	Zwart (BK)
633-03020	HV1302	15,9	11,0	8,0	9,0	3,0	PVC	Zwart (BK)
633-03030	HV1303	15,9	11,0	8,0	6,4	1,6	PVC	Zwart (BK)
633-03040	HV1304	15,9	11,0	8,0	10,8	6,0	PVC	Zwart (BK)
633-03050	HV1305	24,0	18,0	14,0	7,0	3,0	PVC	Zwart (BK)
633-03059	HV1305	24,0	18,0	14,0	7,0	3,0	PVC	Wit (WH)
633-04010	HV1401	15,9	9,5	5,0	4,8	0,8	PVC	Zwart (BK)
633-04020	HV1402	23,0	18,5	6,0	7,0	2,0	PVC	Zwart (BK)
633-06068	HV1606	31,0	25,0	17,0	11,0	3,0	PVC	Grijs (GY)
633-06078	HV1607	43,0	37,0	29,0	11,0	3,0	PVC	Grijs (GY)
633-06088	HV1608	58,0	52,0	44,0	11,0	3,0	PVC	Grijs (GY)
633-05020	HV1502	11,5	8,0	6,5	8,0	1,5	PVC	Zwart (BK)

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.