



## LR55-serie hersluitbare bundelbanden

### Hoofdkenmerken

De hersluitbare LR-bundelbanden zijn eenvoudig te verwerken en makkelijk weer te openen. Ze zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar en daardoor bijzonder geschikt voor het markeren. Door de buitenvertanding zijn de bundelbanden van de LR55-serie bijzonder zacht voor de bundel.

### Toepassing

Deze bundelband is geschikt voor alle soorten bundels, o.a. ook als verpakkingsband, voor logistieke markeringen en in de voormontage.




De bundelbanden uit de LR55-serie zijn geschikt als kleurmarkering en kunnen worden hergebruikt.

Materiaalgegevens	
Mat.	<b>Polyamide 6.6 (PA66)</b>
Gebruikstemp.	<b>-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)</b>
Brandbaarheid	<b>UL94 V2</b>



Materiaalgegevens	
Mat.	<b>Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)</b>
Gebruikstemp.	<b>-40 °C tot +105 °C continu, (+145 °C voor 500 h)</b>
Brandbaarheid	<b>UL94 V2</b>



LR55-serie

### Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Max. Ø	Min. spankracht (N)	Mat.	Kleur
LR55S							
115-00010	LR55S	145	4,7	35,0	245	PA66	Rood (RD)
115-00011	LR55S	145	4,7	35,0	245	PA66	Geel (YE)
115-00012	LR55S	145	4,7	35,0	245	PA66	Groen (GN)
115-00013	LR55S	145	4,7	35,0	245	PA66	Blauw (BU)
115-00014	LR55S	145	4,7	35,0	245	PA66	Grijs (GY)
115-00015	LR55S	145	4,7	35,0	245	PA66	Naturel
115-00009	LR55S	145	4,7	35,0	245	PA66HS	Zwart (BK)
LR55R							
115-00003	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Rood (RD)
115-00004	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Geel (YE)
115-00005	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Groen (GN)
115-00006	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Blauw (BU)
115-00008	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66	Naturel
115-00002	LR55R	195	4,7	50,0	245	PA66HS	Zwart (BK)

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.