





Kabelstroken MP, MSMP

Hoofdkenmerken

Als er meerdere kabel- of leidingbundels parallel moeten worden verlegd, vormen de MP- en MSMP-kabelstroken een rationele oplossing. Nadat de stroken met twee of meer schroeven zijn vastgezet, kunnen bundelbanden door de gewenste openingen worden gestoken om de kabelbundels te bevestigen.



Kabelstroken MP, MSMP



Kabelstroken MP, MSMP

Toepassing

Deze bevestigingselementen worden voor de parallelle kabelgeleiding in de schakelkast- en machinebouw en in militaire installaties worden ingezet.

Materiaalgegevens	
Materiaal	Polyamide 6.6 (PA66)
Kleur	Zwart (BK), Naturel
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2



Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Bevestigingsgat Ø (FH)	Gatafstand F	Gat lengte (HS)	Bandbreedte max. (G)	Materiaal	Aantal bundels
151-24219	MP2M3	76,2	12,7	3,2	3,5	31,8	6,4	5,2	PA66	2
151-24319	MP3M3	108,0	12,7	3,2	3,7	31,8	6,4	5,2	PA66	3
151-24419	MP4M3	139,8	12,7	3,2	3,7	31,8	6,4	5,2	PA66	4
150-83499	MSMP4	167,0	15,9	5,2	5,1	19	7,6	8,2	PA66	4
151-24519	MP5M3	171,6	12,7	3,2	3,7	31,8	6,4	5,2	PA66	5
151-25519	MSMP5	204,0	15,7	5,3	5,1	38	7,7	8,2	PA66	5
151-25619	MSMP6	242,0	15,7	5,3	5,1	38	7,7	8,2	PA66	6

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.