



TREDUX dunwandig

Hoofdkenmerken

TREDUX is een dunwandige, flexibele krimpkaus met een krimpverhouding van 3:1. De krimpkaus is vervaardigd uit vernet polyolefine. Standaard wordt de krimpkaus geleverd in lengten van 1 meter in een displaydoos. De serie omvat 9 maten (van 1,5 tot en met 101,6 mm) in de kleuren zwart en groen/geel.

Toepassing

TREDUX dunwandige krimpkaus wordt gebruikt voor elektrische isolatie in het algemeen en bescherming tegen schuren voor kabels en aders.



TREDUX krimpt tot 3:1.

Op aanvraag zijn andere kleuren leverbaar. Wij adviseren u graag.

Materiaalgegevens

| | |
|-----------------------|---|
| Materiaal | Polyolefine vernet (POX) |
| Krimpverhouding | 3:1 van 1,5 / 0,5 mm tot 24 / 8 mm, 2:1 van 38,1/19,1 mm tot 101,6 / 50,8 mm |
| Min. krimptemperatuur | +100 °C |
| Gebruikstemperatuur | -55 °C tot +135 °C |
| Dielectrische sterkte | 20 kV/mm volgens ASTM D 150 |
| Brandbaarheid | UL224 VW-1 (uitgezonderd transparant) |



Technische specificaties

| Artikelnr. | Type | Voor krimp Ø D | Na vrije krimp Ø d | Wanddikte (WT) | Inhoud (st./1 m) | Kleur | Krimpverhouding |
|------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 319-00150 | TREDUX 1,5/0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,50 | 20 | Zwart (BK) | 3:1 |
| 319-00157 | TREDUX 1,5/0,5-GNYE | 1,5 | 0,5 | 0,50 | 20 | Groen-Geel (GNYE) | 3:1 |
| 319-00300 | TREDUX 3/1 | 3,0 | 1,0 | 0,60 | 20 | Zwart (BK) | 3:1 |
| 319-00307 | TREDUX 3/1-GNYE | 3,0 | 1,0 | 0,60 | 20 | Groen-Geel (GNYE) | 3:1 |
| 319-00600 | TREDUX 6/2 | 6,0 | 2,0 | 0,70 | 15 | Zwart (BK) | 3:1 |
| 319-00607 | TREDUX 6/2-GNYE | 6,0 | 2,0 | 0,70 | 15 | Groen-Geel (GNYE) | 3:1 |
| 319-01200 | TREDUX 12/4 | 12,0 | 4,0 | 0,85 | 10 | Zwart (BK) | 3:1 |
| 319-01207 | TREDUX 12/4-GNYE | 12,0 | 4,0 | 0,85 | 10 | Groen-Geel (GNYE) | 3:1 |
| 319-02400 | TREDUX 24/8 | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 5 | Zwart (BK) | 3:1 |
| 319-02407 | TREDUX 24/8-GNYE | 24,0 | 8,0 | 1,20 | 5 | Groen-Geel (GNYE) | 3:1 |
| 319-03800 | TREDUX 38,1/19,1 | 38,1 | 19,1 | 1,02 | 6 | Zwart (BK) | 2:1 |
| 319-03807 | TREDUX 38,1/19,1-GNYE | 38,1 | 19,1 | 1,02 | 6 | Groen-Geel (GNYE) | 2:1 |
| 319-05100 | TREDUX 50,8/25,4 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | 6 | Zwart (BK) | 2:1 |
| 319-07600 | TREDUX 76,2/38,1 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | 3 | Zwart (BK) | 2:1 |
| 319-10200 | TREDUX 101,6/50,8 | 101,6 | 50,8 | 1,40 | 2 | Zwart (BK) | 2:1 |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.