



TREDUX-display

Hoofdkenmerken

Met de TREDUX-krimpkous stelt HellermannTyton een nieuwe norm. TREDUX biedt een volledig assortiment aan dun-, middel- en dikwandige krimpkousen in een lengte van 1 meter.

TREDUX is in displaydoosjes verpakt, voor een opvallende, duidelijke presentatie in het attractieve en ruimtebesparende verkoopdisplay.

Elke TREDUX-kous is gelabeld met een etiket voorzien van EAN-barcodes. Dit maakt een snelle, foutloze afrekening en een volledige registratie van de inventaris mogelijk.

Dankzij de perforatie kan de kop van een TREDUX-displaydoosje snel en comfortabel worden verwijderd. Zo wordt een overzichtelijke presentatie van de krimpkousen in het verkoopdisplay bewerkstelligd. Type, kleur en maat van de benodigde kousen kunnen snel en eenvoudig geselecteerd en individueel samengesteld worden.



Het TREDUX-display.



Individuele markering van elke TREDUX-kous.

Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Voor krimp Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Inhoud (st./1 m)	Kleur
Uitrustingsvoorstel voor een TREDUX-display						
319-00150	TREDUX 1,5/0,5	1,5	0,5	0,50	20	Zwart (BK)
319-00300	TREDUX 3/1	3,0	1,0	0,60	20	Zwart (BK)
319-00300	TREDUX 3/1	3,0	1,0	0,60	20	Zwart (BK)
319-00600	TREDUX 6/2	6,0	2,0	0,70	15	Zwart (BK)
319-00600	TREDUX 6/2	6,0	2,0	0,70	15	Zwart (BK)
319-01200	TREDUX 12/4	12,0	4,0	0,85	10	Zwart (BK)
319-01200	TREDUX 12/4	12,0	4,0	0,85	10	Zwart (BK)
319-01200	TREDUX 12/4	12,0	4,0	0,85	10	Zwart (BK)
319-01200	TREDUX 12/4	12,0	4,0	0,85	10	Zwart (BK)
319-02400	TREDUX 24/8	24,0	8,0	1,20	5	Zwart (BK)
319-00307	TREDUX 3/1-GNYE	3,0	1,0	0,60	20	Groen-Geel (GNYE)
319-00607	TREDUX 6/2-GNYE	6,0	2,0	0,70	15	Groen-Geel (GNYE)
319-01207	TREDUX 12/4-GNYE	12,0	4,0	0,85	10	Groen-Geel (GNYE)
323-50120	TREDUX MA47 - 12/3	12,0	3,0	2,0	6	Zwart (BK)
323-50120	TREDUX MA47 - 12/3	12,0	3,0	2,0	6	Zwart (BK)
323-50190	TREDUX MA47 - 19/6	19,0	6,0	2,5	10	Zwart (BK)
323-50300	TREDUX MA47 - 30/8	30,0	8,0	2,5	6	Zwart (BK)
323-50300	TREDUX MA47 - 30/8	30,0	8,0	2,5	6	Zwart (BK)
323-50400	TREDUX MA47 - 40/12	40,0	12,0	2,5	4	Zwart (BK)
321-50130	TREDUX HA47 - 13/4	13,0	4,0	2,4	6	Zwart (BK)
321-50130	TREDUX HA47 - 13/4	13,0	4,0	2,4	6	Zwart (BK)
321-50190	TREDUX HA47 - 19/6	19,0	6,0	2,7	10	Zwart (BK)
321-50330	TREDUX HA47 - 33/8	33,0	8,0	3,2	5	Zwart (BK)
321-50450	TREDUX HA47 - 45/12	45,0	12,0	4,1	4	Zwart (BK)
319-30000	TREDUX-Display	-	-	-	1	Blauw (BU)

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.