




Zelflaminerende labels materiaal 1104 voor laserprinters

Hoofdkenmerken

Helatag®-labels voor laserprinters zijn uitermate geschikt voor zelflaminerende ader- en kabelmarkering. Het beschermfolie zorgt voor optimale bescherming van de markering tegen vocht, vuil en mechanische slijtage.

De labels worden bedrukt met standaard, in vrijwel ieder bedrijf aanwezige laser printers. Voor de lay-out van de etiketten adviseren wij onze TagPrint PRO-software, waarin alle bestaande typen zijn voor gedefinieerd en bijv. de implementatie van barcodes en serienummers bijzonder gemakkelijk kan worden vormgegeven. Voor eenvoudige toepassingen kunt u MS-Windows Word-sjablonen van onze website www.hellermannTyton.com downloaden.

Alle HellermannTyton-labels voor de laserprinter worden in een praktische kunststofbox geleverd, die de labels tot aan het gebruik tegen omgevingsinvloeden beschermt en daarmee de houdbaarheid van het labelmateriaal verlengt.



Laserprinter



Helatag® zorgt voor duurzame markering van kabels met barcodes.

Materiaalgegevens	
Mat.	Type 1104, polyester (PET), wit-transparant (WH/CL)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +150 °C
Verwerkingstemp.	vanaf +10 °C
Lijm	Acryl
Foliedikte (µm)	25
Chem. Materiaal Eigenschappen	Uitstekende resistentie tegen water, alcohol, de meeste oliesoorten, smeermiddelen, brandstoffen, alifatische oplosmiddelen, zwakke zuren, zouten en alkaliën



Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Kleur	Min. Ø	Max. Ø	Breedte (W)	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Label per vel	Inhoud
594-11041	TAG26LA4-1104-WHCL	Wit (WH), Transparant (CL)	1,5	3,00	12,70	9,50	19,05	180	5000
594-21104	TAG130LA4-1104-CLWH	Wit (WH), Transparant (CL)	2,4	4,80	12,70	9,00	24,00	165	5000
594-11042	TAG49LA4-1104-WHCL	Wit (WH), Transparant (CL)	2,6	5,30	25,40	8,80	25,40	70	2500
594-31104	TAG131LA4-1104-CLWH	Wit (WH), Transparant (CL)	3,8	7,60	12,70	12,70	36,50	105	2500
594-41104	TAG132LA4-1104-CLWH	Wit (WH), Transparant (CL)	3,8	7,60	20,32	12,70	36,50	63	2500
594-01104	TAG02LA4-1104-CLWH	Wit (WH), Transparant (CL)	3,8	7,60	25,40	12,70	36,50	49	2450
594-51104	TAG133LA4-1104-CLWH	Wit (WH), Transparant (CL)	5,1	10,10	19,05	12,70	44,50	60	2500
594-61104	TAG134LA4-1104-CLWH	Wit (WH), Transparant (CL)	5,1	10,10	25,40	12,70	44,50	42	1000
594-11104	TAG09LA4-1104-CLWH	Wit (WH), Transparant (CL)	5,8	11,60	25,40	19,05	55,50	35	1000
594-71104	TAG135LA4-1104-CLWH	Wit (WH), Transparant (CL)	6,7	13,50	48,50	12,70	55,00	20	500
594-91104	TAG137LA4-1104-CLWH	Wit (WH), Transparant (CL)	7,1	14,30	31,75	22,86	67,70	24	1000
594-81104	TAG136LA4-1104-CLWH	Wit (WH), Transparant (CL)	7,7	15,50	25,40	19,05	67,70	28	1000
594-11040	TAG145LA4-1104-CLWH	Wit (WH), Transparant (CL)	11,1	22,30	25,40	25,40	95,30	21	1000

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.