



HELASIGN – katoenen labels in zakboekje

De helder gele katoenen labels zijn leverbaar met en zonder zwart kader en worden geleverd in handige zakboekjes. De labels zijn ideaal als componenten en machineonderdelen in het veld snel gemarkeerd moeten worden.

De labels zijn bestand tegen olie, water en vuil en kunnen worden verwijderd zonder dat een plakkerige laag achterblijft. De labels kunnen ook op oneffen oppervlakken worden aangebracht en zijn leverbaar in verschillende afmetingen van 15x6 mm tot 38x11 mm.


De sterke kافت van het zakboekje zorgt voor schone labels, zodat ook het laatste vel kan worden gebruikt.

Met ieder HELASIGN zakboekje wordt een applicator tool meegeleverd. Door het gebruik van dit hulpstuk hoeft u de labels niet met de hand vast te pakken, dit voorkomt verlies van kleefkracht.

De teksten kunnen worden geschreven met de etsende stift T825.



Altijd bij de hand: labels in een praktisch en lichtgewicht zakboekje.



Materiaalgegevens	
Mat.	Type 270, katoen, Geel(YE)
Kleur	Geel (YE)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +121 °C
Verwerkingstemp.	vanaf +4 °C
Lijm	Synthetisch rubber
Chem. Materiaal Eigenschappen	bestand tegen olie en water, verwijderbaar zonder dat restanten achterblijven



Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Kleur	Breedte (W)	Hoogte (H)	Hoeveelheid per boek
Katoenen labels zonder kader					
598-12027	TAG120B-270-YE	Geel (YE)	15,00	6,00	1050
598-12227	TAG122B-270-YE	Geel (YE)	15,00	9,00	700
598-12427	TAG124B-270-YE	Geel (YE)	19,00	11,00	440
598-12127	TAG121B-270-YE	Geel (YE)	20,00	8,00	600
Katoenen labels met kader					
598-92227	TAG122FB-270-YE	Geel (YE)	15,00	9,00	700
598-92427	TAG124FB-270-YE	Geel (YE)	19,00	11,00	440
598-92127	TAG121FB-270-YE	Geel (YE)	20,00	8,00	600
598-92527	TAG125FB-270-YE	Geel (YE)	38,00	11,00	220
Markeerstiften T82					
500-50820	T82S-BK	Zwart (BK)	-	-	
500-50822	T82R-RD	Rood (RD)	-	-	

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.