




Markeringsplaatjes IT en IMP

Hoofdkenmerken

De markeringsplaatjes zijn geschikt voor het achteraf markeren van bekabeling, slangen en leidingen. Dankzij hun formaat kan er meer tekst worden ondergebracht dan op de plaatjes uit de serie AT. De plaatjes kunnen handmatig met de markeerstiften uit de serie T82 worden beschreven of van passende labels worden voorzien.



Duidelijke leesbaarheid zorgt voor veiligheid.



IT1, IMP

Materiaalgegevens

Mat.	Polyamide 6.6 (PA66)
Kleur	Naturel (NA), Zwart (BK)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2



Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Kleur	Lengte (L)	Breedte (W)	Bandbreedte max. (G)	Inhoud
151-42119	IT1	Naturel (NA)	44,0	19,00	4,80	100
151-42159	IMP1.5	Naturel (NA)	38,1	19,10	4,80	100
151-42229	IMP2	Naturel (NA)	19,01	50,80	4,80	100
151-42259	IMP2.5	Naturel (NA)	19,01	63,50	4,80	100
151-42269	IMP2.5	Naturel (NA)	44,45	63,50	4,80	100
151-42359	IMP3.5	Naturel (NA)	19,01	88,90	4,80	100
Markeerstiften T82						
500-50820	T82S-BK	Zwart (BK)	–	–	–	2
500-50822	T82R-RD	Rood (RD)	–	–	–	2

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.